

APWM 900

Caixa do filtro de algodão em aço inoxidável

Para filtragem de algodão e partículas grosseiras da água com detergente.



- Para a utilização com têxteis muito sujos
- Volume aprox. 70 l, altura de instalação ajustável de 0–250 mm
- Para ligação a máquinas de lavar roupa numa sapata
- Filtro de algodão facilmente removível em aço inoxidável
- Ø do canhão de ligação de 7,5 cm

Código EAN: 4002516376668 / Número de material: 11637370 /
Número de material antigo: 59510045D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar roupa	•
Gama dos aparelhos/acessórios	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWM 500–08	•
PWM 500–09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900–09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•

APWM 900

Caixa do filtro de algodão em aço inoxidável

Para filtração de algodão e partículas grosseiras da água com detergente.



Código EAN: 4002516376668 / Número de material: 11637370 /
Número de material antigo: 59510045D

PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Categoria do produto	
Filtração de algodão	•
Características do produto	
Ligação elétrica	OHNE
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	543
Medida exterior, largura líquida em mm	310
Medida exterior, profundidade líquida em mm	648
Medida exterior, altura bruta em mm	585
Medida exterior, largura bruta em mm	330
Medida exterior, profundidade bruta em mm	700
Peso líquido [kg]	14,50
Peso bruto em kg	15,50