

PWM 912 [EL DV DD SOM]

Máquina de lavar profissional, aquecimento elétrico, válvula de esgoto e gaveta de detergentes, M Touch Pro Plus de programação livre, para aplicações marítimas.



- Volume do tambor 110 l, capacidade de carga máxima 12.0 kg
- Limpeza ideal e melhores consumos: inovadora tecnologia Miele
- Operação otimizada como visor a cores tátil: M Touch Pro Plus
- Utilização simples e segura através de fecho automático da porta
- Ligada de forma sustentável via LAN e Wi-Fi

Código EAN: 4002516391579 / Número de material: 11682910 /
Número de material antigo: 51912008SOM

Construção e modelo	
Modelo	Máquina de carga frontal
Linha	Desempenho Plus
Frente	Aço inoxidável
Cor do painel	Aço inoxidável
Capacidade de carga máxima com uma relação de 1:9 em kg	12,0
Relação de carga	1:9
Capacidade de carga em kg	12,0
Volume do tambor em l	110
Abertura da porta [Ø] em mm	415
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	à direita
Fecho de porta automático	•
Cuba inovadora	•
Motor isento de manutenção com conversor de frequência	•
Tambor com estrutura de favos 2.0 patenteado	•
Aplicação	
Adequado para utilização Offshore	•
Adequado para marinha	•
Dados de potência	
Eficácia comprovada contra vírus	•
Higiene testada	•
Consumo de água específico com ligação de água fria em l/kg	6,20
Consumo energético específico com ligação de água fria em kWh/kg	0,14
Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg	5,90
Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg	0,06
Consumo de água com ligação de água fria em l	74,4
Consumo de água ao ligar à água fria no programa Mopas Standard 60 °C em l	142,2
Consumo energético com ligação de água fria em kWh	1,68
Consumo de energia ao ligar à água fria no programa Mopas Standard 60 °C em kWh	2,50
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria	49
Consumo de água com ligação de água quente em l	70,8
Consumo de água ao ligar à água quente no programa Mopas Standard 60 °C em l	139,9
Consumo energético com ligação de água quente em kWh	0,72
Consumo de energia ao ligar à água quente no programa Mopas Standard 60 °C em kWh	1,00
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente	42
Consumo de água em programa ECO com ligação de água fria em l	69,6
Consumo energético em programa ECO com ligação de água fria em kWh	1,20

PWM 912 [EL DV DD SOM]

Máquina de lavar profissional, aquecimento elétrico, válvula de esgoto e gaveta de detergentes, M Touch Pro Plus de programação livre, para aplicações marítimas.



Código EAN: 4002516391579 / Número de material: 11682910 /
Número de material antigo: 51912008SOM

Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria no programa ECO	34
Consumo de água em programa ECO com ligação de água quente em l	68,4
Consumo energético em programa ECO com ligação de água quente em kWh	0,36
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente no programa ECO	31
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria no programa Mopas Standard 60 °C	54
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente no programa Mopas Standard 60 °C	47
Humidade residual com lavagem a frio em %	48
Humidade residual com lavagem a quente em %	44
Humidade residual no reprocessamento de mopas em %	25
Velocidade de centrifugação em rpm.	1150
Fator g	458
Horas de funcionamento testadas	30000
Comando	
Tipo de comando	M Touch Pro Plus
Programabilidade	Livremente programável
Pré-seleção de início máx. em h	Livremente selecionável
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•
Possibilidade de introdução de peso antes do início do programa	•
Programas básicos/grupos-alvo	
Programas básicos	•
Dosagem	
Gaveta de detergentes	3 compartimentos
Opções de ligação máximas para bombas doseadoras [quantidade]	12
Sensor de nível de vazio	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Ligação elétrica	3 AC 400V 50 HZ
Potência de aquecimento em kW	9,00
Potência total em kW	9,60
Fusível em A	16
Possível variante de tensão 1	
Ligação elétrica	3 AC 400V 60 HZ
Potência de aquecimento em kW	9,00
Potência total em kW	9,60
Fusível em A	16
Ligação à água/descarga da água	
Água fria [quantidade]	3x 1/2" com rosca de 3/4"
Água quente [quantidade]	1x 1/2" com rosca de 3/4"
Água dura (opção) [quantidade]	2 x 1/2" com rosca de 3/4"
Válvula de esgoto	DN 70

PWM 912 [EL DV DD SOM]

Máquina de lavar profissional, aquecimento elétrico, válvula de esgoto e gaveta de detergentes, M Touch Pro Plus de programação livre, para aplicações marítimas.

Código EAN: 4002516391579 / Número de material: 11682910 /
Número de material antigo: 51912008SOM

Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	1350
Medida exterior, largura líquida em mm	799
Medida exterior, profundidade líquida em mm	924
Medida exterior, altura bruta em mm	1475
Medida exterior, largura bruta em mm	1090
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1130
Peso líquido em kg	281,0
Peso bruto em kg	300
Carga máxima no piso em N/m ²	4424
Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	65 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	6,48
Equipamento	
Pré-centrifugação patenteada	•
Tratamento de panos	•
Monitorização do desequilíbrio tridimensional	•
Enxaguamento desinfetante	•
Pás elevatórias eficientes	•
EcoSpeed	•
Sistema de mola em mola	•
Monitorização da temperatura	•
Resistência especial	•
Sistema automático de quantidade+	•
Caudalímetro (opção)	•
Base de pesagem (opção)	•
Adicionar mais roupa	•
Seleção do programa através da moldura colorida	•
Interruptor de paragem de emergência	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Eficiência e sustentabilidade	
Taxa de reciclagem em %	91
Possibilidades de ligação	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção)	•
Recuperação de água (opção)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
Capacidades	
Máscaras de proteção respiratória [quantidade]	10
Capacetes [número]	3
Fato de proteção [quantidade]	2
Casaco de proteção [quantidade]	3
Fatos de proteção química [quantidade]	1
Edredões sintéticos [quantidade]	1
Almofadas sintéticas [quantidade]	2
Edredões de penas [quantidade]	1
Almofadas de penas [quantidade]	2
Panos de limpeza, 22 g [quantidade]	289

PWM 912 [EL DV DD SOM]

Máquina de lavar profissional, aquecimento elétrico, válvula de esgoto e gaveta de detergentes, M Touch Pro Plus de programação livre, para aplicações marítimas.



Código EAN: 4002516391579 / Número de material: 11682910 /

Número de material antigo: 51912008SOM

Mopas, algodão, 40 cm/190 g [quantidade]	64
Mopas, algodão, 50 cm/220 g [quantidade]	56
Mopas, microfibras, 40 cm/120 g [quantidade]	100
Mopas, microfibras, 50 cm/170 g [quantidade]	72
Mopas, Office, 100 g [quantidade]	120
Mopas, Stairway, 150 g [quantidade]	80
Mantas de verão para cavalos [quantidade]	2

Normas e certificados

CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
UKCA	•
WEEE	•
EAC	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•