

## PDR 514 COP [G]

Secador de saída de ar Profissional, com aquecimento a gás com temporização M Select COP, especial para aplicações self-service.



- Volume do tambor de 250.00 l , capacidade de carga de 10.0 kg – 14.0 kg
- Tratamento delicado único – tambor com estrutura de favos
- Elevada eficiência energética graças ao Air Recycling
- Possibilidade de ligação à rede sustentável via LAN e Wi-Fi

Código EAN: 4002516408628 / Número de material: 11717800 / Número de material antigo: 52514007EU

<b>Construção e modelo</b>	
Modelo	Máquina de carga frontal
Linha	Performance
Frente	Cinza-ferro
Cor do painel	Aço inoxidável
Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:25	10,0
Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:18	14,0
Volume do tambor em l	250,00
Sistema de secagem	Saída de ar
Abertura da porta [Ø] em mm	520
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	à esquerda
Sentido de abertura da porta alterável	•
Tambor com estrutura de favos em inox	Sim
<b>Aplicação</b>	
Adequado para lavanderia	•
Adequado para condomínios e residências	•
<b>Dados de potência</b>	
Potência de evaporação máxima em l/h	14,00
Consumo energético específico em kWh/kg	0,55
Tempo de funcionamento do programa em min.	23
Vida útil em ciclos de secagem	40000
<b>Comando</b>	
Tipo de comando	M Select Benchmark
Programabilidade	Def. de parâmetro definível
Comando do programa	Temporizador
Pré-seleção de início máx. em h	24
Indicação do tempo restante	•
Painel com símbolos facilmente compreensíveis	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Tipo de aquecimento	Gás
Ligação elétrica	1N AC 230V 50HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	0,00
Potência de aquecimento a gás em kW	15,00
Potência total em kW	0,60
Fusível em A	10
<b>Dimensões e peso da máquina de secar roupa</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	1400
Medida exterior, largura líquida em mm	906
Medida exterior, profundidade líquida em mm	852
Medida exterior, altura bruta em mm	1526
Medida exterior, largura bruta em mm	1090
Medida exterior, profundidade bruta em mm	938
Peso líquido em kg	162,4
Peso bruto em kg	174
Carga máxima no piso em N/m <sup>2</sup>	1799
<b>Nível de emissões</b>	
Nível de ruído no local de trabalho	51 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em MJ/h	3,90

## PDR 514 COP [G]

Secador de saída de ar Profissional, com aquecimento a gás com temporização M Select COP, especial para aplicações self-service.



Código EAN: 4002516408628 / Número de material: 11717800 /  
Número de material antigo: 52514007EU

<b>Equipamento</b>	
Reverso inteligente do tambor	•
Fluxo de ar axial	•
Filtro de algodão de grande dimensão	•
Pás Soft-Lift	•
AirRecycling	•
Canal de comunicação	•
Interruptor de paragem de emergência	•
Acessórios independentes do aparelho	•
<b>Possibilidades de ligação</b>	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção)	•
Secador com Wi-Fi	•
Connector Box	•
Módulo LAN (opção)	•
<b>Normas e certificados</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
Gás DVGW	•
WEEE	•
UKCA	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•