

PDR 518 ROP [G]

Secador de saída de ar Profissional, com aquecimento a gás com controlo de humidade residual M Select ROP para secagem perfeita.



- Volume do tambor de 325.00 l , capacidade de carga de 13.0 kg – 18.0 kg
- Tratamento delicado único – tambor com estrutura de favos
- Elevada eficiência energética graças ao Air Recycling
- Secagem precisa para todos os têxteis: PerfectDry
- Possibilidade de ligação à rede sustentável via LAN e Wi-Fi

Código EAN: 4002516408758 / Número de material: 11717930 / Número de material antigo: 52518012EU

Construção e modelo	
Modelo	Máquina de carga frontal
Linha	Performance
Frente	Cinzeno-ferro
Cor do painel	Aço inoxidável
Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:25	13,0
Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:18	18,0
Volume do tambor em l	325,00
Sistema de secagem	Saída de ar
Abertura da porta [Ø] em mm	520
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	à esquerda
Sentido de abertura da porta alterável	•
Tambor com estrutura de favos em inox	Sim
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para a gestão de instalações	•
Adequado para lavandaria	•
Adequado para condomínios e residências	•
Adequado para lavandarias e engomadorias	•
Adequado para oficinas	•
Adequado para coudelarias e centros hípicas	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para clubes desportivos	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
Adequado para parques temáticos e estâncias de férias	•
Adequado para instituições estatais/sociais	•
Dados de potência	
Potência de evaporação máxima em l/h	16,50
Consumo energético específico em kWh/kg	0,56
Tempo de funcionamento do programa em min.	26
Vida útil em ciclos de secagem	40000
Comando	
Tipo de comando	M Select Benchmark
Programabilidade	Def. de parâmetro definível
Comando do programa	Comando humidade residual
Pré-seleção de início máx. em h	24
Indicação do tempo restante	•
Painel com símbolos facilmente compreensíveis	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Gás
Ligação elétrica	1N AC 230V 50HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	0,00
Potência de aquecimento a gás em KW	18,00
Potência total em kW	0,60
Fusível em A	10

PDR 518 ROP [G]

Secador de saída de ar Profissional, com aquecimento a gás com controlo de humidade residual M Select ROP para secagem perfeita.



Código EAN: 4002516408758 / Número de material: 11717930 /
Número de material antigo: 52518012EU

Dimensões e peso da máquina de secar roupa	
Medida exterior, altura líquida em mm	1400
Medida exterior, largura líquida em mm	906
Medida exterior, profundidade líquida em mm	1035
Medida exterior, altura bruta em mm	1526
Medida exterior, largura bruta em mm	1090
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1125
Peso líquido em kg	179,5
Peso bruto em kg	193
Carga máxima no piso em N/m ²	2026
Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	50 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	4,50
Equipamento	
Reverso inteligente do tambor	•
Fluxo de ar axial	•
Filtro de algodão de grande dimensão	•
PerfectDry	•
Pás Soft-Lift	•
AirRecycling	•
Canal de comunicação	•
Interruptor de paragem de emergência	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Possibilidades de ligação	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção)	•
Secador com Wi-Fi	•
Connector Box	•
Módulo LAN (opção)	•
Normas e certificados	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
Gás DVGW	•
WEEE	•
UKCA	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•