

## PDR 522 ROP [HW]

Secador de saída de ar Profissional, aquecido com água quente com controlo de humidade residual M Select ROP para secagem perfeita.



- Tratamento delicado único – tambor com estrutura de favos
- Volume do tambor de 400.00 l, capacidade de carga de 29 (13.0) lb (kg) – 16.0 kg
- Elevada eficiência energética graças ao Air Recycling
- Secagem precisa para todos os têxteis: PerfectDry
- Possibilidade de ligação à rede sustentável via LAN e Wi-Fi

Código EAN: 4002516409113 / Número de material: 11718210 /  
Número de material antigo: 52522011EU

| Construção e modelo                                   |                             |
|---|-----------------------------|
| Modelo  | Máquina de carga frontal    |
| Linha   | Performance                 |
| Frente  | Cinza-ferro                 |
| Cor do painel   | Aço inoxidável              |
| Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:32  | 29 (13,0) lb (kg)           |
| Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:25  | 16,0                        |
| Volume do tambor em l                                 | 400,00                      |
| Sistema de secagem                                    | Água quente                 |
| Abertura da porta [Ø] em mm                           | 520                         |
| Ângulo de abertura da porta em graus                  | 180                         |
| Batente da porta                                      | à esquerda                  |
| Sentido de abertura da porta alterável                | •                           |
| Tambor com estrutura de favos em inox                 | Sim                         |
| Aplicação   |                             |
| Adequado para hotelaria e restauração                 | •                           |
| Adequado para lares de idosos e casas de repouso      | •                           |
| Adequado para a gestão de instalações                 | •                           |
| Adequado para lavandarias e engomadoras               | •                           |
| Adequado para oficinas                                | •                           |
| Adequado para coudelarias e centros hípicas           | •                           |
| Adequado para universidades, escolas e infantários    | •                           |
| Adequado para hospitais                               | •                           |
| Adequado para clubes desportivos                      | •                           |
| Adequado para Beauty, Wellness & Fitness              | •                           |
| Adequado para parques temáticos e estâncias de férias | •                           |
| Adequado para instituições estatais/sociais           | •                           |
| Dados de potência                                     |                             |
| Consumo energético específico em kWh/kg               | 0,56                        |
| Tempo de funcionamento do programa em min.            | 60                          |
| Vida útil em ciclos de secagem                        | 40000                       |
| Comando   |                             |
| Tipo de comando                                       | M Select Benchmark          |
| Programabilidade                                      | Def. de parâmetro definível |
| Comando do programa                                   | Comando humidade residual   |
| Pré-seleção de início máx. em h                       | 24                          |
| Indicação do tempo restante                           | •                           |
| Painel com símbolos facilmente compreensíveis         | •                           |
| Ligação elétrica padrão                               |                             |
| Tipo de aquecimento                                   | Água quente                 |
| Ligação elétrica                                      | 1N AC 230V 50/60HZ          |
| Potência de aquecimento elétrica em kW                | 0,00                        |
| Potência de aquecimento de água quente em kW          | 9,80                        |
| Potência total em kW                                  | 1,00                        |
| Fusível em A  | 10                          |
| Temperatura de avanço da água máxima em °C            | 90                          |
| Dimensões e peso da máquina de secar roupa            |                             |
| Medida exterior, altura líquida em mm                 | 1400                        |
| Medida exterior, largura líquida em mm                | 906                         |

## PDR 522 ROP [HW]

Secador de saída de ar Profissional, aquecido com água quente com controlo de humidade residual M Select ROP para secagem perfeita.



Código EAN: 4002516409113 / Número de material: 11718210 /  
Número de material antigo: 52522011EU

|  |                    |
|--|--------------------|
| Medida exterior, profundidade líquida em mm            | 1162               |
| Medida exterior, altura bruta em mm                    | 1526               |
| Medida exterior, largura bruta em mm                   | 1090               |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm              | 1254               |
| Peso líquido em kg                                     | 231,9              |
| Peso bruto em kg                                       | 246                |
| Carga máxima no piso em N/m <sup>2</sup>               | 2600               |
| <b>Nível de emissões</b>                               |                    |
| Nível de ruído no local de trabalho                    | 62 dB(A) re 20 µPa |
| Libertação de calor no local em Mj/h                   | 2,60               |
| <b>Equipamento</b>                                     |                    |
| Reverso inteligente do tambor                          | •                  |
| Fluxo de ar axial                                      | •                  |
| Filtro de algodão de grande dimensão                   | •                  |
| PerfectDry   | •                  |
| Pás Soft-Lift  | •                  |
| AirRecycling   | •                  |
| Canal de comunicação                                   | •                  |
| Interruptor de paragem de emergência                   | •                  |
| Acessórios independentes do aparelho                   | •                  |
| <b>Possibilidades de ligação</b>                       |                    |
| Sistema de pagamento (opção)                           | •                  |
| Interface ótica para acesso de assistência técnica     | •                  |
| Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção) | •                  |
| Secador com Wi-Fi                                      | •                  |
| Connector Box  | •                  |
| Módulo LAN (opção)                                     | •                  |
| <b>Capacidades</b>                                     |                    |
| Panos de limpeza, 22 g [quantidade]                    | 364                |
| Mantas de verão para cavalos [quantidade]              | 3                  |
| <b>Normas e certificados</b>                           |                    |
| CE   | •                  |
| VDE  | •                  |
| VDE-EMC  | •                  |
| Proteção contra salpicos de água IP X4                 | •                  |
| WEEE   | •                  |
| UKCA   | •                  |
| Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas    | •                  |