

PDR 928 [EL]

Secador de saída de ar Profissional, com aquecimento elétrico com comando programável M Touch Pro para a máxima flexibilidade.



- Volume do tambor de 500.00 l , capacidade de carga de 20.0 kg – 28.0 kg
- Tratamento delicado único – tambor com estrutura de favos
- Secagem precisa para todos os têxteis: PerfectDry
- Elevada eficiência energética graças ao Air Recycling
- Possibilidade de ligação à rede sustentável via LAN e Wi-Fi

Código EAN: 4002516409212 / Número de material: 11718310 /
Número de material antigo: 52928003EU

Construção e modelo	
Modelo	Máquina de carga frontal
Linha	Desempenho Plus
Frente	Cinzeno-ferro
Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:25	20,0
Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:18	28,0
Volume do tambor em l	500,00
Sistema de secagem	Saída de ar
Abertura da porta [Ø] em mm	520
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	à esquerda
Sentido de abertura da porta alterável	•
Tambor com estrutura de favos em inox	Sim
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para a gestão de instalações	•
Adequado para a limpeza de têxteis	•
Adequado para lavandarias e engomadorias	•
Adequado para bombeiros e serviços de salvamento	•
Adequado para coudelarias e centros hípicas	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para clubes desportivos	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
Adequado para consultórios médicos e dentários	•
Adequado para a indústria petroquímica	•
Adequado para a indústria de processamento de produtos alimentares	•
Adequado para parques temáticos e estâncias de férias	•
Adequado para instituições estatais/sociais	•
Dados de potência	
Potência de evaporação máxima em l/h	27,20
Consumo energético específico em kWh/kg	0,51
Tempo de funcionamento do programa em min.	24
Vida útil em ciclos de secagem	40000
Comando	
Tipo de comando	M Touch Pro
Programabilidade	Programável
Comando do programa	Comando humidade residual
Pré-seleção de início máx. em h	24
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Ligação elétrica	3 AC 230V 50/60HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	27,00
Potência total em kW	28,20

PDR 928 [EL]

Secador de saída de ar Profissional, com aquecimento elétrico com comando programável M Touch Pro para a máxima flexibilidade.



Código EAN: 4002516409212 / Número de material: 11718310 /
Número de material antigo: 52928003EU

Fusível em A 80

Dimensões e peso da máquina de secar roupa

Medida exterior, altura líquida em mm	1640
Medida exterior, largura líquida em mm	1206
Medida exterior, profundidade líquida em mm	1019
Medida exterior, altura bruta em mm	1766
Medida exterior, largura bruta em mm	1390
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1108
Peso líquido em kg	243,3
Peso bruto em kg	258
Carga máxima no piso em N/m ²	2799

Nível de emissões

Nível de ruído no local de trabalho	58 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	3,30

Equipamento

Reverso inteligente do tambor	•
Fluxo de ar axial	•
Filtro de algodão de grande dimensão	•
PerfectDry	•
Pás Soft-Lift	•
AirRecycling Flex	•
Canal de comunicação	•
Interruptor de paragem de emergência	•
Acessórios independentes do aparelho	•

Possibilidades de ligação

Sistema de pagamento (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção)	•
Secador com Wi-Fi	•
Connector Box	•
Módulo LAN (opção)	•

Capacidades

Máscaras de proteção respiratória [quantidade]	12
Fato de proteção [quantidade]	3
Casaco de proteção [quantidade]	5
Edredões sintéticos [quantidade]	2
Almofadas sintéticas [quantidade]	3
Edredões de penas [quantidade]	2
Almofadas de penas [quantidade]	5
Panos de limpeza, 22 g [quantidade]	545
Mopas, algodão, 40 cm [quantidade]	105
Mopas, algodão, 50 cm [quantidade]	91
Mopas, microfibras, 40 cm [quantidade]	167
Mopas, microfibras, 50 cm [quantidade]	118
Mantas de verão para cavalos [quantidade]	3

Normas e certificados

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
WEEE	•

PDR 928 [EL]

Secador de saída de ar Profissional, com aquecimento elétrico com comando programável M Touch Pro para a máxima flexibilidade.



Código EAN: 4002516409212 / Número de material: 11718310 /
Número de material antigo: 52928003EU

UKCA

Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas

•

•