

## PDR 928 [G]

Secador de saída de ar Profissional, com aquecimento a gás com comando programável M Touch Pro para a máxima flexibilidade.



- Volume do tambor de 500.00 l , capacidade de carga de 20.0 kg – 28.0 kg
- Tratamento delicado único – tambor com estrutura de favos
- Elevada eficiência energética graças ao Air Recycling
- Secagem precisa para todos os têxteis: PerfectDry
- Possibilidade de ligação à rede sustentável via LAN e Wi-Fi

Código EAN: 4002516409380 / Número de material: 11718610 / Número de material antigo: 52928004EU

<b>Construção e modelo</b>	
Modelo	Máquina de carga frontal
Linha	Desempenho Plus
Frente	Cinza-ferro
Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:25	20,0
Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:18	28,0
Volume do tambor em l	500,00
Sistema de secagem	Saída de ar
Abertura da porta [Ø] em mm	520
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	à esquerda
Sentido de abertura da porta alterável	•
Tambor com estrutura de favos em inox	Sim
<b>Aplicação</b>	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para a gestão de instalações	•
Adequado para a limpeza de têxteis	•
Adequado para lavandarias e engomadorias	•
Adequado para bombeiros e serviços de salvamento	•
Adequado para coudelarias e centros hípicas	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para clubes desportivos	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
Adequado para consultórios médicos e dentários	•
Adequado para a indústria petroquímica	•
Adequado para a indústria de processamento de produtos alimentares	•
Adequado para parques temáticos e estâncias de férias	•
Adequado para instituições estatais/sociais	•
<b>Dados de potência</b>	
Potência de evaporação máxima em l/h	29,60
Consumo energético específico em kWh/kg	0,51
Tempo de funcionamento do programa em min.	23
Vida útil em ciclos de secagem	40000
<b>Comando</b>	
Tipo de comando	M Touch Pro
Programabilidade	Programável
Comando do programa	Comando humidade residual
Pré-seleção de início máx. em h	24
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Tipo de aquecimento	Gás
Ligação elétrica	1N AC 230V 50HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	0,00
Potência de aquecimento a gás em kW	30,00

PDR 928 [G]

Secador de saída de ar Profissional, com aquecimento a gás com comando programável M Touch Pro para a máxima flexibilidade.



Código EAN: 4002516409380 / Número de material: 11718610 /  
Número de material antigo: 52928004EU

Potência total em kW	1,20
Fusível em A	10
<b>Dimensões e peso da máquina de secar roupa</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	1640
Medida exterior, largura líquida em mm	1206
Medida exterior, profundidade líquida em mm	1019
Medida exterior, altura bruta em mm	1766
Medida exterior, largura bruta em mm	1390
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1108
Peso líquido em kg	246,3
Peso bruto em kg	261
Carga máxima no piso em N/m <sup>2</sup>	2828
<b>Nível de emissões</b>	
Nível de ruído no local de trabalho	58 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	3,30
<b>Equipamento</b>	
Reverso inteligente do tambor	•
Fluxo de ar axial	•
Filtro de algodão de grande dimensão	•
PerfectDry	•
Pás Soft-Lift	•
AirRecycling	•
Canal de comunicação	•
Interruptor de paragem de emergência	•
Acessórios independentes do aparelho	•
<b>Possibilidades de ligação</b>	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção)	•
Secador com Wi-Fi	•
Connector Box	•
Módulo LAN (opção)	•
<b>Capacidades</b>	
Máscaras de proteção respiratória [quantidade]	12
Fato de proteção [quantidade]	3
Casaco de proteção [quantidade]	5
Edredões sintéticos [quantidade]	2
Almofadas sintéticas [quantidade]	5
Edredões de penas [quantidade]	2
Almofadas de penas [quantidade]	5
Panos de limpeza, 22 g [quantidade]	545
Mopas, algodão, 40 cm [quantidade]	105
Mopas, algodão, 50 cm [quantidade]	91
Mopas, microfibras, 40 cm [quantidade]	167
Mopas, microfibras, 50 cm [quantidade]	118
Mantas de verão para cavalos [quantidade]	3
<b>Normas e certificados</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•

PDR 928 [G]

Secador de saída de ar Profissional, com aquecimento a gás com comando programável M Touch Pro para a máxima flexibilidade.



Código EAN: 4002516409380 / Número de material: 11718610 /  
Número de material antigo: 52928004EU

Gás DVGW

WEEE

UKCA

Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas

•

•

•

•