

APCL 048

Caixa de comunicação  
para o estabelecimento de ligação com sistemas externos.



- Ligação de sistemas de pico corrente, pagamento e dosagem
- Ligação cómoda à máquina de lavar roupa de Benchmark
- Diversas possibilidades de regulação para a dosagem de líquidos
- Total retrocompatibilidade com todos os sistemas Miele habituais

Código EAN: 4002516410652 / Número de material: 11722060 /  
Número de material antigo: 59590048EU

<b>Gama de produtos</b>	
Máquinas de lavar roupa	•
<b>Gama dos aparelhos/acessórios</b>	
PWM 509	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
<b>Categoria do produto</b>	
Fluxímetro	•
Desativação de picos de corrente	•
Acessório para mealheiro	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Ligação elétrica	~200-240V 50/60HZ
Material	Plástico
Cor	Branco
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	81
Medida exterior, largura líquida em mm	254
Medida exterior, profundidade líquida em mm	229
Medida exterior, altura bruta em mm	135
Medida exterior, largura bruta em mm	280
Medida exterior, profundidade bruta em mm	265
Peso líquido [kg]	1,83
Peso bruto em kg	2,20