

PDR 918 [EL SOM]

Secador de saída de ar, a eletricidade com comando programável M Touch Pro para aplicações marítimas.



- Volume do tambor de 325.00 l , capacidade de carga de 13.0 kg – 18.0 kg
- Tratamento delicado único – tambor com estrutura de favos
- Máxima eficiência energética graças a Air Recycling Flex
- Secagem precisa para todos os têxteis: PerfectDry
- Possibilidade de ligação à rede sustentável via LAN e Wi-Fi

Código EAN: 4002516410782 / Número de material: 11722690 / Número de material antigo: 52918013SOM

Construção e modelo	
Modelo	Máquina de carga frontal
Linha	Desempenho Plus
Frente	Aço inoxidável
Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:25	13,0
Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:18	18,0
Volume do tambor em l	325,00
Sistema de secagem	Saída de ar
Abertura da porta [Ø] em mm	520
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	à esquerda
Sentido de abertura da porta alterável	•
Tambor com estrutura de favos em inox	Sim
Aplicação	
Adequado para utilização Offshore	•
Adequado para marinha	•
Dados de potência	
Potência de evaporação máxima em l/h	18,50
Consumo energético específico em kWh/kg	0,52
Tempo de funcionamento do programa em min.	23
Vida útil em ciclos de secagem	40000
Comando	
Tipo de comando	M Touch Pro
Programabilidade	Programável
Comando do programa	Comando humidade residual
Pré-seleção de início máx. em h	24
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Ligação elétrica	3 AC 480V 50/60HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	21,20
Potência total em kW	21,80
Fusível em A	35
Possível variante de tensão 1	
Ligação elétrica	3 AC 440V 50/60HZ
Potência de aquecimento em kW	18,00
Potência total em kW	18,60
Fusível em A	35
Dimensões e peso da máquina de secar roupa	
Medida exterior, altura líquida em mm	1400
Medida exterior, largura líquida em mm	906
Medida exterior, profundidade líquida em mm	1035
Medida exterior, altura bruta em mm	1526
Medida exterior, largura bruta em mm	1090
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1125
Peso líquido em kg	173,5
Peso bruto em kg	187

PDR 918 [EL SOM]

Secador de saída de ar, a eletricidade

com comando programável M Touch Pro para aplicações marítimas.



Código EAN: 4002516410782 / Número de material: 11722690 /

Número de material antigo: 52918013SOM

Carga máxima no piso em N/m² 2212

Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	50 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	4,50
Equipamento	
Reverso inteligente do tambor	•
Fluxo de ar axial	•
Filtro de algodão de grande dimensão	•
PerfectDry	•
Pás Soft-Lift	•
AirRecycling Flex	•
Canal de comunicação	•
Interruptor de paragem de emergência	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Possibilidades de ligação	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção)	•
Secador com Wi-Fi	•
Connector Box	•
Módulo LAN (opção)	•
Capacidades	
Máscaras de proteção respiratória [quantidade]	12
Fato de proteção [quantidade]	2
Casaco de proteção [quantidade]	3
Edredões sintéticos [quantidade]	1
Almofadas sintéticas [quantidade]	3
Edredões de penas [quantidade]	1
Almofadas de penas [quantidade]	3
Panos de limpeza, 22 g [quantidade]	295
Mopas, algodão, 40 cm [quantidade]	68
Mopas, algodão, 50 cm [quantidade]	59
Mopas, microfibras, 40 cm [quantidade]	108
Mopas, microfibras, 50 cm [quantidade]	76
Mantas de verão para cavalos [quantidade]	3
Normas e certificados	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
EAC	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•