

## PDR 928 [EL SOM]

Secador de saída de ar, a eletricidade com comando programável M Touch Pro para aplicações marítimas.



- Volume do tambor de 500.00 l , capacidade de carga de 20.0 kg – 28.0 kg
- Tratamento delicado único – tambor com estrutura de favos
- Máxima eficiência energética graças a Air Recycling Flex
- Secagem precisa para todos os têxteis: PerfectDry
- Possibilidade de ligação à rede sustentável via LAN e Wi-Fi

Código EAN: 4002516410928 / Número de material: 11722730 / Número de material antigo: 52928008SOM

<b>Construção e modelo</b>	
Modelo	Máquina de carga frontal
Linha	Desempenho Plus
Frente	Aço inoxidável
Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:25	20,0
Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:18	28,0
Volume do tambor em l	500,00
Sistema de secagem	Saída de ar
Abertura da porta [Ø] em mm	520
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	à esquerda
Sentido de abertura da porta alterável	•
Tambor com estrutura de favos em inox	Sim
<b>Aplicação</b>	
Adequado para utilização Offshore	•
Adequado para marinha	•
<b>Dados de potência</b>	
Consumo energético específico em kWh/kg	0,51
Tempo de funcionamento do programa em min.	24
Vida útil em ciclos de secagem	40000
<b>Comando</b>	
Tipo de comando	M Touch Pro
Programabilidade	Programável
Comando do programa	Comando humidade residual
Pré-seleção de início máx. em h	24
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Ligação elétrica	3 AC 480V 50/60HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	31,80
Potência total em kW	33,00
Fusível em A	50
<b>Possível variante de tensão 1</b>	
Ligação elétrica	3 AC 440V 50/60HZ
Potência de aquecimento em kW	27,00
Potência total em kW	28,20
Fusível em A	50
<b>Dimensões e peso da máquina de secar roupa</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	1640
Medida exterior, largura líquida em mm	1206
Medida exterior, profundidade líquida em mm	1019
Medida exterior, altura bruta em mm	1766
Medida exterior, largura bruta em mm	1390
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1108
Peso líquido em kg	243,3
Peso bruto em kg	258
Carga máxima no piso em N/m <sup>2</sup>	3044

PDR 928 [EL SOM]

Secador de saída de ar, a eletricidade

com comando programável M Touch Pro para aplicações marítimas.



Código EAN: 4002516410928 / Número de material: 11722730 /

Número de material antigo: 52928008SOM

<b>Nível de emissões</b>	
Nível de ruído no local de trabalho	58 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	3,30
<b>Equipamento</b>	
Reverso inteligente do tambor	•
Fluxo de ar axial	•
Filtro de algodão de grande dimensão	•
PerfectDry	•
Pás Soft-Lift	•
AirRecycling Flex	•
Canal de comunicação	•
Interruptor de paragem de emergência	•
Acessórios independentes do aparelho	•
<b>Possibilidades de ligação</b>	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção)	•
Secador com Wi-Fi	•
Connector Box	•
Módulo LAN (opção)	•
<b>Capacidades</b>	
Máscaras de proteção respiratória [quantidade]	12
Fato de proteção [quantidade]	3
Casaco de proteção [quantidade]	5
Edredões sintéticos [quantidade]	2
Almofadas sintéticas [quantidade]	3
Edredões de penas [quantidade]	2
Almofadas de penas [quantidade]	5
Panos de limpeza, 22 g [quantidade]	545
Mopas, algodão, 40 cm [quantidade]	105
Mopas, algodão, 50 cm [quantidade]	91
Mopas, microfibras, 40 cm [quantidade]	167
Mopas, microfibras, 50 cm [quantidade]	118
Mantas de verão para cavalos [quantidade]	3
<b>Normas e certificados</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
EAC	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•