

## APWM 045

Bombas doseadoras de diafragma  
com controlo de dosagem para dois meios de dosagem líquidos.



- Apto para máquinas de lavar roupa da Miele Profissional > 12 kg
- Desempenho máximo da bomba e manutenção mínima
- Idealmente usado com os produtos químicos ProCare Tex da Miele
- Usável com lanças doseadoras para recipientes de vários tamanhos
- Expansível c/seletor de programas e sistema de alarme para vazio

Código EAN: 4002516419082 / Número de material: 11733260 /  
Número de material antigo: 59510045SER

Gama de produtos	
Máquinas de lavar roupa	•
Gama dos aparelhos/acessórios	
PW 413	•
PW 418	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
Categoria do produto	
Sistema de dosagem	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Preto/branco
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	285
Medida exterior, largura líquida em mm	370
Medida exterior, profundidade líquida em mm	190
Medida exterior, altura bruta em mm	225
Medida exterior, largura bruta em mm	335
Medida exterior, profundidade bruta em mm	525
Peso líquido [kg]	5,25
Peso bruto em kg	6,07