

APWM 045

Bombas doseadoras de diafragma com controlo de dosagem para dois meios de dosagem líquidos.



- Apto para máquinas de lavar roupa da Miele Professional a partir de 12 kg
- Desempenho máximo da bomba e manutenção mínima
- Idealmente usado com os produtos de limpeza e de tratamento ProCare Tex da Miele
- Incl. tubo flexível de 10 m, cabo de ligação de 5 m
- Expansível c/seletor de programas e sistema de alarme para vazio

Código EAN: 4002516419082 / Número de material: 11733260 /
Número de material antigo: 59510045SER

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar roupa	•
Categoria do aparelho/acessórios	
PW 413	•
PW 418	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PWM 927	•
PWM 935	•
Categoria do produto	
Sistema de dosagem	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Preto/branco
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	285
Medida exterior, largura líquida em mm	370
Medida exterior, profundidade líquida em mm	190
Medida exterior, altura bruta em mm	225
Medida exterior, largura bruta em mm	335
Medida exterior, profundidade bruta em mm	525
Peso líquido [kg]	5,25
Peso bruto em kg	6,07