

## APWM 049

Bombas doseadoras de diafragma com controlo de dosagem para seis meios de dosagem líquidos.



- Apto para máquinas de lavar roupa da Miele Professional a partir de 12 kg
- Desempenho máximo da bomba e manutenção mínima
- Idealmente usado com os produtos de limpeza e de tratamento ProCare Tex da Miele
- Incl. tubo flexível de 30 m, cabo de ligação de 5 m
- Expansível c/seletor de programas e sistema de alarme para vazio

Código EAN: 4002516419358 / Número de material: 11733380 /  
Número de material antigo: 59510049SER

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar roupa	•
<b>Categoria do aparelho/acessórios</b>	
PW 413	•
PW 418	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PWM 927	•
PWM 935	•
<b>Categoria do produto</b>	
Sistema de dosagem	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Plástico
Cor	Preto/branco
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	285
Medida exterior, largura líquida em mm	1090
Medida exterior, profundidade líquida em mm	190
Medida exterior, altura bruta em mm	295
Medida exterior, largura bruta em mm	395
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1100
Peso líquido [kg]	14,23
Peso bruto em kg	16,15