

## APWM 049

Bombas doseadoras de diafragma  
com controlo de dosagem para seis meios de dosagem líquidos.



- Apto para máquinas de lavar roupa da Miele Professional > 12 kg
- Desempenho máximo da bomba e manutenção mínima
- Idealmente usado com os produtos químicos ProCare Tex da Miele
- Usável com lanças doseadoras para recipientes de vários tamanhos
- Expansível c/seletor de programas e sistema de alarme para vazio

Código EAN: 4002516419358 / Número de material: 11733380 /  
Número de material antigo: 59510049SER

<b>Gama de produtos</b>	
Máquinas de lavar roupa	•
<b>Gama dos aparelhos/acessórios</b>	
PW 413	•
PW 418	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
<b>Categoria do produto</b>	
Sistema de dosagem	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Plástico
Cor	Preto/branco
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	285
Medida exterior, largura líquida em mm	1090
Medida exterior, profundidade líquida em mm	190
Medida exterior, altura bruta em mm	295
Medida exterior, largura bruta em mm	395
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1100
Peso líquido [kg]	14,23
Peso bruto em kg	16,15