

APWM 056

Lança de sucção

para o uso de recipientes de 5 litros ou 10 litros.



- Adequado para bombas doseadoras da Miele Professional
- Para efetuar a ligação a até duas máquinas de lavar roupa

Código EAN: 4002516589273 / Número de material: 11733600 /
Número de material antigo: 59510056D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar roupa	•
Gama dos aparelhos/acessórios	
PW 413	•
PW 418	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Categoria do produto	
Sistema de dosagem	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Preto/branco
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	90
Medida exterior, largura líquida em mm	90
Medida exterior, profundidade líquida em mm	525
Medida exterior, altura bruta em mm	93
Medida exterior, largura bruta em mm	95
Medida exterior, profundidade bruta em mm	550

APWM 056

Lança de sucção

para o uso de recipientes de 5 litros ou 10 litros.

Código EAN: 4002516589273 / Número de material: 11733600 /
Número de material antigo: 59510056D

Peso líquido [kg]	0,42
Peso bruto em kg	0,56

