

APWM 057

Lança de sucção

para o uso de recipientes de 20 litros.



- Adequado para bombas doseadoras da Miele Professional
- Para efetuar a ligação a até três máquinas de lavar roupa

Código EAN: 4002516588764 / Número de material: 11733620 /  
Número de material antigo: 59510057D

| <b>Categorias de produto associadas</b>     |              |
|---|--------------|
| Máquinas de lavar roupa                     | •            |
| <b>Categoria do aparelho/acessórios</b>     |              |
| PW 413                                      | •            |
| PW 418                                      | •            |
| PW 5082                                     | •            |
| PW 5084 MOPSTAR 80                          | •            |
| PW 5104 MOPSTAR 100                         | •            |
| PW 5105 Vario                               | •            |
| PW 6080                                     | •            |
| PW 6088                                     | •            |
| PW 6163                                     | •            |
| PW 6241                                     | •            |
| PW 6243                                     | •            |
| PW 6321                                     | •            |
| PW 6323                                     | •            |
| PW 811                                      | •            |
| PW 814                                      | •            |
| PW 818                                      | •            |
| PWT 6089                                    | •            |
| PWM 500-08                                  | •            |
| PWM 500-09                                  | •            |
| PWM 506 Mop Star 60                         | •            |
| PWM 507                                     | •            |
| PWM 508 Mop Star 80                         | •            |
| PWM 509                                     | •            |
| PWM 900-09                                  | •            |
| PWM 906                                     | •            |
| PWM 907                                     | •            |
| PWM 908                                     | •            |
| PWM 511                                     | •            |
| PWM 909                                     | •            |
| PWM 514                                     | •            |
| PWM 520                                     | •            |
| PWM 912                                     | •            |
| PWM 916                                     | •            |
| PWM 920                                     | •            |
| PDW 909                                     | •            |
| <b>Categoria do produto</b>                 |              |
| Sistema de dosagem                          | •            |
| <b>Caraterísticas do produto</b>            |              |
| Material                                    | Plástico     |
| Cor   | Preto/branco |
| <b>Dimensões e peso</b>                     |              |
| Medida exterior, altura líquida em mm       | 90           |
| Medida exterior, largura líquida em mm      | 90           |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm | 550          |
| Medida exterior, altura bruta em mm         | 93           |
| Medida exterior, largura bruta em mm        | 95           |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm   | 565          |

APWM 057

Lança de sucção

para o uso de recipientes de 20 litros.

Código EAN: 4002516588764 / Número de material: 11733620 /  
Número de material antigo: 59510057D

|                   |      |
|-------------------|------|
| Peso líquido [kg] | 0,52 |
| Peso bruto em kg  | 0,64 |

