

## PRI 210 [EL STW AB]

Calandra elétrica

com comando moderno e altura de operação flexível.



- Rendimento de 30.0 kg/h\*, diâmetro do rolo de 210 mm, largura de trabalho 1000 mm
- Ergonomia ideal – sapata ajustável em altura
- Comando moderno – Visor tátil
- Selecção rápida de definições importantes – Programa favorito
- Máximo desempenho ao engomar – berço flexível

\* Dados de rendimento conforme a DIN 11 902, com 15 % de humidade residual: o rendimento real da calandra alcançável depende das condições gerais como, por exemplo, tipo de roupa e a experiência do pessoal.

Código EAN: 4002516422242 / Número de material: 11741260 /  
Número de material antigo: 53210004EU

<b>Construção e modelo</b>	
Modelo	Entrada e saída de roupa pela frente
Possibilidade de montagem na parede	•
Linha	Profissional
Revestimento exterior	Cinza-ferro
Diâmetro do rolo em mm	210
Largura de trabalho em mm	1000
Material do berço	Alumínio
Revestimento da calandra	Lã de aço elástica
Pano da calandra	Tecido Aramid
<b>Aplicação</b>	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para lavandaria	•
Adequado para condomínios e residências	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para utilização Offshore	•
Adequado para marinha	•
Adequado para parques de campismo	•
Adequado para residências particulares	•
<b>Dados de potência</b>	
Rendimento máximo da calandra com 15% de humidade residual em kg/h	30,0
Horas de funcionamento testadas	20000
<b>Comando</b>	
Tipo de comando	Visor tátil
Visor Touch (opcional)	Touch-Display PRI
Configuração do programa	Definição de parâmetros do programa definidos
Velocidade mínima da calandra, regulável em m/min.	1,5
Velocidade máxima da calandra, regulável em m/min.	4,0
Temperatura ajustável	Contínua
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Ligação elétrica	3N AC 400V 50-60HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	4,50
Potência total em kW	5,00
Fusível em A	16
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura em mm	1032
Medida exterior, largura em mm	1579
Medida exterior, profundidade em mm	476
Medida exterior, altura bruta em mm	1374
Medida exterior, largura bruta em mm	1763
Medida exterior, profundidade bruta em mm	660
Peso líquido em kg	122
Peso bruto em kg	136
Carga máxima no piso em N/m <sup>2</sup>	1220
<b>Nível de emissões</b>	
Nível de ruído no local de trabalho	<70 dB(A) re 20 µPa

## PRI 210 [EL STW AB]

Calandra elétrica

com comando moderno e altura de operação flexível.



Código EAN: 4002516422242 / Número de material: 11741260 /

Número de material antigo: 53210004EU

Libertação de calor no local em Mj/h 4,50

<b>Equipamento</b>	
Dispositivo automático para proteção dos dedos/proteção de dedos	•
Pedal FlexControl	•
Braço de apoio	•
Tábua de apoio	•
Desenrolador de roupa	•
Caixa para roupa (opção)	•
Retorno da roupa	•
Programa favorito	•
Deteção de introdução incorreta	•
Suspensão pneumática	•
Função de pausa	•
Elevada pressão de contacto	•
Indicação de limpeza do berço e parafinar	•
Base (opção)	•
Possibilidade de engomar na posição sentada	•
Conjunto de manutenção APRI 319 para o berço incluído no material fornecido	•
Acessórios independentes do aparelho	•
<b>Possibilidades de ligação</b>	
Sistema de pagamento (opção)	•
Desativação em pico de carga/gestão de energia	•
<b>Normas e certificados</b>	
VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
Proteção contra salpicos de água IPX 0	•
UKCA	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•