

APCL 083

Carro de transporte em metal leve  
com capacidade de 223 l l.



- Rodas móveis com travão

Código EAN: 4002516424024 / Número de material: 11748200 /  
Número de material antigo: 59590083EU

| Gama de produtos              |   |
|-------------------------------|---|
| Máquinas de lavar roupa       | • |
| Secadores                     | • |
| Calandras                     | • |
| Gama dos aparelhos/acessórios |   |
| HM 16-80                      | • |
| HM 16-83                      | • |
| PM 1210                       | • |
| PM 1214                       | • |
| PM 1217                       | • |
| PM 1318                       | • |
| PM 1418                       | • |
| PM 1421                       | • |
| PRI 318                       | • |
| PRI 418                       | • |
| PRI 210                       | • |
| PRI 214                       | • |
| PRI 217                       | • |
| D 500-1750                    | • |
| D 500-2000                    | • |
| D 500-2200                    | • |
| D 500-2500                    | • |
| D 500-3000                    | • |
| D 500-3300                    | • |
| D 600-1750                    | • |
| D 600-2000                    | • |
| D 600-2200                    | • |
| D 600-2500                    | • |
| D 600-3000                    | • |
| D 600-3300                    | • |
| D 800-1300                    | • |
| D 800-1750                    | • |
| D 800-2000                    | • |
| D 800-2200                    | • |
| D 800-2500                    | • |
| D 800-3000                    | • |
| D 800-3300                    | • |
| M 500-1750                    | • |
| M 500-2000                    | • |
| M 500-2200                    | • |
| M 500-2500                    | • |
| M 500-3000                    | • |
| M 500-3300                    | • |
| PM 1621                       | • |
| PM 1625                       | • |
| PM 1630                       | • |
| PM 1635                       | • |
| PM 1825                       | • |
| PM 1830                       | • |
| PM 1835                       | • |

APCL 083

Carro de transporte em metal leve  
com capacidade de 223 l l.



Código EAN: 4002516424024 / Número de material: 11748200 /  
Número de material antigo: 59590083EU

|                     |   |
|---------------------|---|
| PT 5135 C           | • |
| PT 5136             | • |
| PT 5137 WP          | • |
| PT 5140 WP          | • |
| PT 5141 WP          | • |
| PT 5145 C           | • |
| PT 5155 C           | • |
| PT 5156             | • |
| PT 5157 WP          | • |
| PT 5186             | • |
| PT 7186             | • |
| PT 7188             | • |
| PT 7135 C           | • |
| PT 7136             | • |
| PT 7137 WP          | • |
| PT 7138             | • |
| PT 8203             | • |
| PT 8251             | • |
| PT 8251 COP         | • |
| PT 8253             | • |
| PT 8257             | • |
| PT 8257 WP          | • |
| PT 8301             | • |
| PT 8301 COP         | • |
| PT 8303             | • |
| PT 8331             | • |
| PT 8331 COP         | • |
| PT 8333             | • |
| PT 8333 HW          | • |
| PT 8337             | • |
| PT 8337 HW          | • |
| PT 8337 WP          | • |
| PT 8401             | • |
| PT 8403             | • |
| PT 8403 HW          | • |
| PT 8407             | • |
| PT 8407 HW          | • |
| PT 8503             | • |
| PT 8503 HW          | • |
| PT 8507             | • |
| PT 8507 HW          | • |
| PT 8803             | • |
| PT 8803 HW          | • |
| PT 8807             | • |
| PT 8807 HW          | • |
| PT 9136             | • |
| PT 9137 WP          | • |
| PW 413              | • |
| PW 413 Mop Star 130 | • |
| PW 418              | • |
| PW 5064             | • |

APCL 083

Carro de transporte em metal leve  
com capacidade de 223 l l.

Código EAN: 4002516424024 / Número de material: 11748200 /  
Número de material antigo: 59590083EU

|                     |   |
|---------------------|---|
| PW 5062             | • |
| PW 5055             | • |
| PW 5065             | • |
| PW 5064 MOPSTAR 60  | • |
| PW 5070             | • |
| PW 5082             | • |
| PW 5084 MOPSTAR 80  | • |
| PW 5104 MOPSTAR 100 | • |
| PW 5105 Vario       | • |
| PW 5134 MOPSTAR 130 | • |
| PW 6055             | • |
| PW 6065             | • |
| PW 6055 Vario       | • |
| PW 6065 Vario       | • |
| PW 6065 Plus        | • |
| PW 6068 Plus        | • |
| PW 6080             | • |
| PW 6088             | • |
| PW 6107             | • |
| PW 6137             | • |
| PW 5136             | • |
| PW 6163             | • |
| PW 6167             | • |
| PW 6207             | • |
| PW 6241             | • |
| PW 6243             | • |
| PW 6321             | • |
| PW 6323             | • |
| PW 811              | • |
| PW 814              | • |
| PW 818              | • |
| PW 9055             | • |
| PW 9065             | • |
| PWT 6089            | • |
| PWM 500-08          | • |
| PWM 500-09          | • |
| PWM 506 Mop Star 60 | • |
| PWM 507             | • |
| PWM 508 Mop Star 80 | • |
| PWM 509             | • |
| PWM 900-09          | • |
| PWM 906             | • |
| PWM 907             | • |
| PWM 908             | • |
| PW 200 Profi@Work   | • |
| PT 200 Profi@Work   | • |
| PDR 300 SmartBiz    | • |
| PWM 300 SmartBiz    | • |
| PDR 500-08          | • |
| PDR 507             | • |
| PDR 900-08          | • |

APCL 083

Carro de transporte em metal leve  
com capacidade de 223 l l.



Código EAN: 4002516424024 / Número de material: 11748200 /  
Número de material antigo: 59590083EU

|   |               |
|---|---------------|
| PDR 908                                     | •             |
| PWM 511                                     | •             |
| PWM 909                                     | •             |
| PWM 514                                     | •             |
| PWM 520                                     | •             |
| PWM 912                                     | •             |
| PWM 916                                     | •             |
| PWM 920                                     | •             |
| PDW 909                                     | •             |
| PDR 510                                     | •             |
| PDR 910                                     | •             |
| PDR 514                                     | •             |
| PDR 914                                     | •             |
| PDR 518                                     | •             |
| PDR 918                                     | •             |
| PDR 522                                     | •             |
| PDR 922                                     | •             |
| PDR 528                                     | •             |
| PDR 928                                     | •             |
| PDR 544                                     | •             |
| PDR 944                                     | •             |
| PIB 100                                     | •             |
| <b>Categoria do produto</b>                 |               |
| Sistemas de arrumação/transporte            | •             |
| <b>Caraterísticas do produto</b>            |               |
| Ligação elétrica                            | OHNE          |
| Material                                    | Alumínio      |
| Cor   | Prateado (ST) |
| Volumes em l                                | 223           |
| <b>Dimensões e peso</b>                     |               |
| Medida exterior, altura líquida em mm       | 760           |
| Medida exterior, largura líquida em mm      | 740           |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm | 600           |
| Medida exterior, altura bruta em mm         | 760           |
| Medida exterior, largura bruta em mm        | 740           |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm   | 600           |
| Peso líquido [kg]                           | 12,00         |
| Peso bruto em kg                            | 12,00         |