

APWM 019

Caixa de comunicação incluindo conjunto de montagem para ligar a máquina avar roupa de 12–20 kg a sistemas externos.



- Ligação de sistemas de pico corrente, pagamento e dosagem
- Prática ligação Plug & Play à máquina de lavar roupa
- Diversas possibilidades de regulação para a dosagem de líquidos
- Total retrocompatibilidade com todos os sistemas Miele habituais

Código EAN: 4002516429432 / Número de material: 11763230 /
Número de material antigo: 59510019EU

Gama de produtos	
Máquinas de lavar roupa	•
Gama dos aparelhos/acessórios	
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
Categoria do produto	
Fluxímetro	•
Desativação de picos de corrente	•
Acessório para mealheiro	•
Caraterísticas do produto	
Ligação elétrica	~200-240V 50/60HZ
Material	Plástico, Chapa de aço, galvanizado
Cor	Branco
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	96
Medida exterior, largura líquida em mm	255
Medida exterior, profundidade líquida em mm	292
Medida exterior, altura bruta em mm	145
Medida exterior, largura bruta em mm	292
Medida exterior, profundidade bruta em mm	595
Peso líquido [kg]	3,35
Peso bruto em kg	3,70