

## APWM 020

Caixa de comunicação incl. conjunto de montagem para a extensão da ligação de sistemas de dosagem.



- Possibilidade de ligação de 7–12 bombas doseadoras
- Prática ligação Plug & Play à máquina de lavar roupa
- Diversas possibilidades de regulação para a dosagem de líquidos
- Total retrocompatibilidade com todos os sistemas Miele habituais

Código EAN: 4002516429449 / Número de material: 11763240 /  
Número de material antigo: 59510020EU

<b>Gama de produtos</b>	
Máquinas de lavar roupa	•
<b>Gama dos aparelhos/acessórios</b>	
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
<b>Categoria do produto</b>	
Sistema de dosagem	•
Válvula	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Ligação elétrica	~200-240V 50/60HZ
Material	Plástico, Chapa de aço, galvanizado
Cor	Branco
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	96
Medida exterior, largura líquida em mm	255
Medida exterior, profundidade líquida em mm	292
Medida exterior, altura bruta em mm	145
Medida exterior, largura bruta em mm	292
Medida exterior, profundidade bruta em mm	595
Peso líquido [kg]	3,50
Peso bruto em kg	3,90