

## PT 8301 SL [PTB EL VZS]

Secador de saída de ar, lados galvanizados, a eletricidade em design SlimLine, com temporização fácil de operar.



- Volume do tambor de 300.00 l, capacidade de carga de 12.0 kg – 15.0 kg
- Fornecimento extremamente fácil – só 711 mm de largura
- Transporte fácil – possibilidade de acesso por baixo
- Tempos de funcionam. mais curtos graças ao fluxo de ar diagonal
- Manuseamento simples – grande filtro de borbotos fácil de limpar##Z

Código EAN: 4002516431114 / Número de material: 11772590 /  
Número de material antigo: 52830111D

<b>Construção e modelo</b>	
Modelo	SlimLine
Linha	Profissional
Frente	Cinza-ferro
Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:25	12,0
Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:20	15,0
Volume do tambor em l	300,00
Sistema de secagem	Saída de ar
Abertura da porta [Ø] em mm	520
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	à esquerda
Tambor em aço inoxidável	•
Tambor com estrutura de favos em inox	Não
<b>Aplicação</b>	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para a gestão de instalações	•
Adequado para lavandaria	•
Adequado para a limpeza de têxteis	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para clubes desportivos	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
<b>Dados de potência</b>	
Potência de evaporação máxima em l/h	11,50
Consumo energético específico em kWh/kg	0,59
Tempo de funcionamento do programa em min.	33
<b>Comando</b>	
Tipo de comando	Profitronic B
Programabilidade	Def. de parâmetro definível
Comando do programa	Temporizador
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Painel com símbolos facilmente compreensíveis	•
<b>Programas básicos/grupos-alvo</b>	
Programas básicos	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Ligação elétrica	3N AC 380-415V 50HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	12,20-14,50
Potência total em kW	13,60-15,20
Fusível em A	25
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	1800
Medida exterior, largura líquida em mm	711
Medida exterior, profundidade líquida em mm	1089
Medida exterior, altura bruta em mm	1810
Medida exterior, largura bruta em mm	800
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1180

PT 8301 SL [PTB EL VZS]

Secador de saída de ar, lados galvanizados, a eletricidade em design SlimLine, com temporização fácil de operar.



Código EAN: 4002516431114 / Número de material: 11772590 /  
Número de material antigo: 52830111D

Peso líquido em kg	139,0
Peso bruto em kg	159
Carga máxima no piso em N	1584
<b>Nível de emissões</b>	
Nível de ruído no local de trabalho	<70 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	1,70
<b>Equipamento</b>	
Reverso inteligente do tambor	•
Filtro de algodão de grande dimensão	•
Pás Soft-Lift	•
Base com acesso inferior	•
Acessórios independentes do aparelho	•
<b>Possibilidades de ligação</b>	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface de série RS 232 (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção)	•
<b>Normas e certificados</b>	
CE	•
VDE	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
WEEE	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•