

PT 8301 SL COP [G IGS BSK]

Secador de saída de ar, laterais em cinzento-ferro, gás em design SlimLine, com temporização, para ligação a um sistema de pagamento.



- Volume do tambor de 300.00 l, capacidade de carga de 12.0 kg – 15.0 kg
- Fornecimento extremamente fácil – só 711 mm de largura
- Transporte fácil – possibilidade de acesso por baixo
- Tempos de funcionam. mais curtos graças ao fluxo de ar diagonal
- Manuseamento simples – grande filtro de borbotos fácil de limpar##Z

Código EAN: 4002516431312 / Número de material: 11772700 / Número de material antigo: 52831010D

Construção e modelo	
Modelo	SlimLine
Linha	Profissional
Frente	Cinzento-ferro
Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:25	12,0
Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:20	15,0
Volume do tambor em l	300,00
Sistema de secagem	Saída de ar
Abertura da porta [Ø] em mm	520
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	à esquerda
Tambor em aço inoxidável	•
Tambor com estrutura de favos em inox	Não
Aplicação	
Adequado para lavandaria	•
Dados de potência	
Consumo energético específico em kWh/kg	0,59
Tempo de funcionamento do programa em min.	27
Comando	
Tipo de comando	Profifronic B COP
Programabilidade	Def. de parâmetro definível
Comando do programa	Temporizador
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Painel com símbolos facilmente compreensíveis	•
Programas básicos/grupos-alvo	
Programas básicos	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Gás
Ligação elétrica	AC 220-240V 50HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	0,00
Potência de aquecimento a gás em kW	18,00
Potência total em kW	0,80
Fusível em A	10
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	1800
Medida exterior, largura líquida em mm	711
Medida exterior, profundidade líquida em mm	1089
Medida exterior, altura bruta em mm	1810
Medida exterior, largura bruta em mm	800
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1180
Peso líquido em kg	145,0
Peso bruto em kg	165
Carga máxima no piso em N	1643
Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	<70 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	1,70
Equipamento	
Reverso inteligente do tambor	•
Filtro de algodão de grande dimensão	•

PT 8301 SL COP [G IGS BSK]

Secador de saída de ar, laterais em cinzento-ferro, gás em design SlimLine, com temporização, para ligação a um sistema de pagamento.



Código EAN: 4002516431312 / Número de material: 11772700 /
Número de material antigo: 52831010D

Pás Soft-Lift	•
Base com acesso inferior	•
Canal de comunicação	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Possibilidades de ligação	
Sistema de pagamento	•
Interface de série RS 232 (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção)	•
Normas e certificados	
CE	•
VDE	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
Gás DVGW	•
WEEE	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•