

PT 8303 SL [PTB Plus G VZS]

Secador de saída de ar, laterais em cinzento-ferro, gás em design SlimLine, com comando de humidade residual para resultados perfeitos.



- Volume do tambor de 300.00 l, capacidade de carga 15.0 kg
- Fornecimento extremamente fácil – só 711 mm de largura
- Transporte fácil – possibilidade de acesso por baixo
- Tempos de funcionam. mais curtos graças ao fluxo de ar diagonal
- Secagem precisa para todos os têxteis: PerfectDry

Código EAN: 4002516431152 / Número de material: 11772770 / Número de material antigo: 52830305D

Modelo e versão	
Modelo	SlimLine
Linha	Profissional
Frente	Cinzento-ferro
Capacidade de carga em kg	15,0
Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:25	12,0
Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:20	15,0
Volume do tambor em l	300,00
Sistema de secagem	Saída de ar
Abertura da porta [Ø] em mm	520
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	à esquerda
Tambor em aço inoxidável	•
Tambor com estrutura de favos em inox	Não
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para a gestão de instalações	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para clubes desportivos	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
Dados de rendimento	
Potência de evaporação máxima em l/h	13,90
Consumo energético específico em kWh/kg	0,02
Tempo de funcionamento do programa em min.	27
Comando	
Tipo de comando	Profitronic B Plus
Programabilidade	Def. de parâmetro definível
Comando do programa	Comando humidade residual
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Painel com inscrição de texto claro	•
Idiomas do visor configuráveis	•
Programas básicos/grupos-alvo	
Programas básicos	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Gás
Ligação elétrica	AC 220-240V 50HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	0,00
Potência de aquecimento a gás em kW	18,00
Potência total em kW	0,80
Fusível em A	10
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	1800
Medida exterior, largura líquida em mm	711
Medida exterior, profundidade líquida em mm	1089
Medida exterior, altura bruta em mm	1810

PT 8303 SL [PTB Plus G VZS]

Secador de saída de ar, laterais em cinzento-ferro, gás em design SlimLine, com comando de humidade residual para resultados perfeitos.



Código EAN: 4002516431152 / Número de material: 11772770 /
Número de material antigo: 52830305D

Medida exterior, largura bruta em mm	800
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1180
Peso líquido em kg	145,0
Peso bruto em kg	165
Carga máxima no piso em N	1643
Níveis de emissão	
Nível de ruído no local de trabalho	<70 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	1,70
Equipamento	
Reverso inteligente do tambor	•
Filtro de algodão de grande dimensão	•
PerfectDry	•
Pás Soft-Lift	•
Função Delicado	•
Base com acesso inferior	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Possibilidades de ligação	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface de série RS 232 (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção)	•
Normas, cert. e marc.	
CE	•
VDE	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
Gás DVGW	•
WEEE	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•