

## PWM 511 [EL DV DD]

Máquina de lavar roupa Profissional, com aquecimento elétrico com gaveta de detergentes, M Touch Pro.



Código EAN: 4002516431787 / Número de material: 11776100 /  
Número de material antigo: 51511001EU

Construção e modelo	
Modelo	Máquina de carga frontal
Linha	Performance
Frente	Cinza-ferro
Cor do painel	Aço inoxidável
Capacidade de carga máxima com uma relação de 1:9 em kg	11,0
Relação de carga	1:9
Capacidade de carga em kg	11,0
Volume do tambor em l	100
Abertura da porta [Ø] em mm	370
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	à direita
Fecho de porta automático	•
Motor síncrono isento de manutenção	•
Tambor com estrutura de favos	•
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para a limpeza de têxteis	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para oficinas	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para parques de campismo	•
Adequado para clubes desportivos	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
Adequado para a indústria petroquímica	•
Adequado para a indústria de processamento de produtos alimentares	•
Adequado para parques temáticos e estâncias de férias	•
Dados de potência	
Eficácia comprovada contra vírus	•
Higiene testada	•
Consumo de água específico com ligação de água fria em l/kg	7,10
Consumo energético específico com ligação de água fria em kWh/kg	0,12
Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg	6,90
Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg	0,03
Consumo de água com ligação de água fria em l	78,4
Consumo energético com ligação de água fria em kWh	1,37
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria	54
Consumo de água com ligação de água quente em l	75,7
Consumo energético com ligação de água quente em kWh	0,32
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente	49

- Volume do tambor de 100 l, capacidade de carga 11.0 kg
- 14 % menos de consumo de água e 50 % menos de consumo de energia\*
- Operação confortável com visor a cores tátil: M Touch Pro
- Resultados de centrifugação ideais: humidade residual 50 %\*\*, fator-g370
- Ligada de forma sustentável via LAN e Wi-Fi

\* Com base no programa 60° para roupa de cor com ligação à água quente, em comparação com o modelo anterior.

\*\* Indicação da humidade residual referente à lavagem a quente no último processo de lavagem.

## PWM 511 [EL DV DD]

Máquina de lavar roupa Profissional, com aquecimento elétrico com gaveta de detergentes, M Touch Pro.



Código EAN: 4002516431787 / Número de material: 11776100 /  
Número de material antigo: 51511001EU

Consumo de água em programa ECO com ligação de água fria em l 67,8

Consumo energético em programa ECO com ligação de água fria em kWh 0,87

Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria no programa ECO 34

Consumo de água em programa ECO com ligação de água quente em l 68,3

Consumo energético em programa ECO com ligação de água quente em kWh 0,13

Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente no programa ECO 33

Humidade residual com lavagem a frio em % 54

Humidade residual com lavagem a quente em % 50

Velocidade de centrifugação em rpm. 1100

Fator g 370

Horas de funcionamento testadas 30000

### Comando

Tipo de comando M Touch Pro

Programabilidade Programável

Pré-seleção de início máx. em h Livremente selecionável

Indicação do tempo restante •

Indicação da sequência do programa •

Idiomas do visor configuráveis •

### Programas básicos/grupos-alvo

Programas básicos •

Programas para hotelaria e restauração •

Programas para lares de idosos e casas de repouso •

Programas para gestão de instalações •

Programas para lavandarias •

Programas para residências e construções habitacionais •

Programas para limpeza de têxteis •

Programas para lavandarias e engomadoras •

Programas para pequenas empresas •

Programas para bombeiros e serviços de emergência •

Programas para coudelarias/cavaliarias/centros hípicas •

Programas para universidades, infantários e escolas •

Programas para hospitais •

Programas para restaurantes de Fast Food •

Programas para parques de campismo •

Programas para clubes desportivos •

Programas para a área da cosmética, bem-estar e fitness •

Programas para residências particulares •

Programas para consultórios médicos e dentários •

### Dosagem

Gaveta de detergentes 3 compartimentos

Adaptador de dosagem flexível (opcional) •

Opções de ligação máximas para bombas doseadoras [quantidade] 6

Sensor de nível de vazio •

PWM 511 [EL DV DD]

Máquina de lavar roupa Profissional, com aquecimento elétrico com gaveta de detergentes, M Touch Pro.

Código EAN: 4002516431787 / Número de material: 11776100 /  
Número de material antigo: 51511001EU

<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Ligação elétrica	3N AC 400V 50/60HZ
Potência de aquecimento em kW	7,95
Potência total em kW	8,20
Fusível em A	16
<b>Ligação à água/descarga da água</b>	
Água fria [quantidade]	1x 1/2" com rosca de 3/4"
Água quente [quantidade]	1x 1/2" com rosca de 3/4"
Água de processo (opção) [quantidade]	1 x 1/2" com rosca de 3/4"
Válvula de esgoto	DN 70
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	1020
Medida exterior, largura líquida em mm	700
Medida exterior, profundidade líquida em mm	845
Medida exterior, altura bruta em mm	1214
Medida exterior, largura bruta em mm	750
Medida exterior, profundidade bruta em mm	917
Peso líquido em kg	148,0
Peso bruto em kg	161
Carga máxima no piso em N/m <sup>2</sup>	2577
<b>Nível de emissões</b>	
Nível de ruído no local de trabalho	61 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	2,80
<b>Equipamento</b>	
Monitorização do desequilíbrio tridimensional	•
Enxaguamento desinfetante	•
Monitorização da temperatura	•
Resistência especial	•
Sistema automático de quantidade+	•
Caudalímetro	•
Adicionar mais roupa	•
Seleção do programa através da moldura colorida	•
Acessórios independentes do aparelho	•
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Taxa de reciclagem em %	91
<b>Possibilidades de ligação</b>	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
<b>Capacidades</b>	
Edredões sintéticos [quantidade]	1
Almofadas sintéticas [quantidade]	2
Edredões de penas [quantidade]	1
Almofadas de penas [quantidade]	2
<b>Normas e certificados</b>	
CE	•
VDE-EMC	•

PWM 511 [EL DV DD]

Máquina de lavar roupa Profissional, com aquecimento elétrico com gaveta de detergentes, M Touch Pro.



Código EAN: 4002516431787 / Número de material: 11776100 /  
Número de material antigo: 51511001EU

VDE

Proteção contra salpicos de água IP X4

WEEE

Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas

•

•

•

•