

PWM 511 [EL DP DD]

Máq. de lavar roupa profissional, c/ aquec. elétrico, c/ bomba de esgoto com gaveta de detergentes, M Touch Pro.



- Volume do tambor de 100 l, capacidade de carga 11.0 kg
- 14 % menos de consumo de água e 50 % menos de consumo de energia*
- Operação confortável com visor a cores tátil: M Touch Pro
- Resultados de centrifugação ideais: humidade residual 50 %**, fator-g370
- Ligada de forma sustentável via LAN e Wi-Fi

* Com base no programa 60° para roupa de cor com ligação à água quente, em comparação com o modelo anterior.

** Indicação da humidade residual referente à lavagem a quente no último processo de lavagem.

Código EAN: 4002516431794 / Número de material: 11776110 / Número de material antigo: 51511003EU

| Construção e modelo | |
|--|--------------------------|
| Modelo | Máquina de carga frontal |
| Linha | Performance |
| Frente | Cinza-ferro |
| Cor do painel | Aço inoxidável |
| Capacidade de carga máxima com uma relação de 1:9 em kg | 11,0 |
| Relação de carga | 1:9 |
| Capacidade de carga em kg | 11,0 |
| Volume do tambor em l | 100 |
| Abertura da porta [Ø] em mm | 370 |
| Ângulo de abertura da porta em graus | 180 |
| Batente da porta | à direita |
| Fecho de porta automático | • |
| Motor síncrono isento de manutenção | • |
| Tambor com estrutura de favos | • |
| Aplicação | |
| Adequado para hotelaria e restauração | • |
| Adequado para lares de idosos e casas de repouso | • |
| Adequado para a limpeza de têxteis | • |
| Adequado para lavandarias e engomadoras | • |
| Adequado para oficinas | • |
| Adequado para universidades, escolas e infantários | • |
| Adequado para hospitais | • |
| Adequado para parques de campismo | • |
| Adequado para clubes desportivos | • |
| Adequado para Beauty, Wellness & Fitness | • |
| Adequado para a indústria petroquímica | • |
| Adequado para a indústria de processamento de produtos alimentares | • |
| Adequado para parques temáticos e estâncias de férias | • |
| Dados de potência | |
| Eficácia comprovada contra vírus | • |
| Higiene testada | • |
| Consumo de água específico com ligação de água fria em l/kg | 7,10 |
| Consumo energético específico com ligação de água fria em kWh/kg | 0,12 |
| Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg | 6,90 |
| Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg | 0,03 |
| Consumo de água com ligação de água fria em l | 78,4 |
| Consumo energético com ligação de água fria em kWh | 1,37 |
| Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria | 54 |
| Consumo de água com ligação de água quente em l | 75,7 |
| Consumo energético com ligação de água quente em kWh | 0,32 |
| Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente | 49 |

PWM 511 [EL DP DD]

Máq. de lavar roupa profissional, c/ aquec. elétrico, c/ bomba de esgoto com gaveta de detergentes, M Touch Pro.



Código EAN: 4002516431794 / Número de material: 11776110 /
Número de material antigo: 51511003EU

Consumo de água em programa ECO com ligação de água fria em l 67,8

Consumo energético em programa ECO com ligação de água fria em kWh 0,87

Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria no programa ECO 34

Consumo de água em programa ECO com ligação de água quente em l 68,3

Consumo energético em programa ECO com ligação de água quente em kWh 0,13

Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente no programa ECO 33

Humidade residual com lavagem a frio em % 54

Humidade residual com lavagem a quente em % 50

Velocidade de centrifugação em rpm. 1100

Fator g 370

Horas de funcionamento testadas 30000

Comando

Tipo de comando M Touch Pro

Programabilidade Programável

Pré-seleção de início máx. em h Livremente seleccionável

Indicação do tempo restante •

Indicação da sequência do programa •

Idiomas do visor configuráveis •

Programas básicos/grupos-alvo

Programas básicos •

Programas para hotelaria e restauração •

Programas para lares de idosos e casas de repouso •

Programas para gestão de instalações •

Programas para lavandarias •

Programas para residências e construções habitacionais •

Programas para limpeza de têxteis •

Programas para lavandarias e engomadoras •

Programas para pequenas empresas •

Programas para bombeiros e serviços de emergência •

Programas para coudelarias/cavalariças/centros hípicas •

Programas para universidades, infantários e escolas •

Programas para hospitais •

Programas para restaurantes de Fast Food •

Programas para parques de campismo •

Programas para clubes desportivos •

Programas para a área da cosmética, bem-estar e fitness •

Programas para residências particulares •

Programas para consultórios médicos e dentários •

Dosagem

Gaveta de detergentes 3 compartimentos

Adaptador de dosagem flexível (opcional) •

Opções de ligação máximas para bombas doseadoras [quantidade] 6

Sensor de nível de vazio •

PWM 511 [EL DP DD]

Máq. de lavar roupa profissional, c/ aquec. elétrico, c/ bomba de esgoto com gaveta de detergentes, M Touch Pro.

Código EAN: 4002516431794 / Número de material: 11776110 /
Número de material antigo: 51511003EU

| Ligação elétrica padrão | |
|--|----------------------------|
| Tipo de aquecimento | Elétrico |
| Ligação elétrica | 3N AC 400V 50HZ |
| Potência de aquecimento em kW | 7,95 |
| Potência total em kW | 8,20 |
| Fusível em A | 16 |
| Ligação à água/descarga da água | |
| Água fria [quantidade] | 1x 1/2" com rosca de 3/4" |
| Água quente [quantidade] | 1x 1/2" com rosca de 3/4" |
| Água de processo (opção) [quantidade] | 1 x 1/2" com rosca de 3/4" |
| Bomba de esgoto | DN 22 |
| Dimensões e peso | |
| Medida exterior, altura líquida em mm | 1020 |
| Medida exterior, largura líquida em mm | 700 |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm | 818 |
| Medida exterior, altura bruta em mm | 1214 |
| Medida exterior, largura bruta em mm | 750 |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm | 917 |
| Peso líquido em kg | 148,0 |
| Peso bruto em kg | 161 |
| Carga máxima no piso em N/m ² | 2577 |
| Nível de emissões | |
| Nível de ruído no local de trabalho | 61 dB(A) re 20 µPa |
| Libertação de calor no local em Mj/h | 2,80 |
| Equipamento | |
| Monitorização do desequilíbrio tridimensional | • |
| Enxaguamento desinfetante | • |
| Monitorização da temperatura | • |
| Resistência especial | • |
| Sistema automático de quantidade+ | • |
| Caudalímetro | • |
| Adicionar mais roupa | • |
| Seleção do programa através da moldura colorida | • |
| Acessórios independentes do aparelho | • |
| Eficiência e sustentabilidade | |
| Taxa de reciclagem em % | 91 |
| Possibilidades de ligação | |
| Sistema de pagamento (opção) | • |
| Interface ótica para acesso de assistência técnica | • |
| Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção) | • |
| LAN | • |
| Wi-Fi | • |
| Connector Box | • |
| Capacidades | |
| Edredões sintéticos [quantidade] | 1 |
| Almofadas sintéticas [quantidade] | 2 |
| Edredões de penas [quantidade] | 1 |
| Almofadas de penas [quantidade] | 2 |
| Normas e certificados | |
| CE | • |
| VDE-EMC | • |

PWM 511 [EL DP DD]

Máq. de lavar roupa profissional, c/ aquec. elétrico, c/ bomba de esgoto com gaveta de detergentes, M Touch Pro.



Código EAN: 4002516431794 / Número de material: 11776110 /
Número de material antigo: 51511003EU

VDE

Proteção contra salpicos de água IP X4

WEEE

Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas

•

•

•

•