

PWM 511 Mop Star [EL DV DD]

Máquina de lavar roupa Profissional, com aquecimento elétrico e gaveta de detergentes, M Touch Pro, para Facility Management.



- Volume do tambor de 100 l, capacidade de carga 11.0 kg
- Limpeza ideal e melhores consumos: tecnologia inovadora da Miele
- Operação confortável com visor a cores tátil: M Touch Pro
- Resultados de centrifugação ideais: humidade residual 50 %*, fator-g370
- Ligada de forma sustentável via LAN e Wi-Fi

* Indicação da humidade residual referente à lavagem a quente no último processo de lavagem.

Código EAN: 4002516431800 / Número de material: 11776120 / Número de material antigo: 51511010EU

Construção e modelo	
Modelo	Máquina de carga frontal
Linha	Profissional
Frente	Cinza-ferro
Cor do painel	Aço inoxidável
Capacidade de carga máxima com uma relação de 1:9 em kg	11,0
Relação de carga	1:9
Capacidade de carga em kg	11,0
Volume do tambor em l	100
Abertura da porta [Ø] em mm	370
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	à direita
Fecho de porta automático	•
Motor síncrono isento de manutenção	•
Tambor com estrutura de favos	•
Aplicação	
Adequado para a gestão de instalações	•
Dados de potência	
Consumo de água específico com ligação de água fria em l/kg	7,10
Consumo energético específico com ligação de água fria em kWh/kg	0,12
Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg	6,90
Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg	0,03
Consumo de água com ligação de água fria em l	78,4
Consumo de água ao ligar à água fria no programa Mopas Standard 60 °C em l	124,6
Consumo energético com ligação de água fria em kWh	1,37
Consumo de energia ao ligar à água fria no programa Mopas Standard 60 °C em kWh	1,61
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria	54
Consumo de água com ligação de água quente em l	75,7
Consumo de água ao ligar à água quente no programa Mopas Standard 60 °C em l	124,4
Consumo energético com ligação de água quente em kWh	0,32
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente	49
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria no programa Mopas Standard 60 °C	57
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente no programa Mopas Standard 60 °C	45
Humidade residual com lavagem a frio em %	54
Humidade residual com lavagem a quente em %	50
Humidade residual no reprocessamento de mopas em %	25
Velocidade de centrifugação em rpm.	1100
Fator g	370
Horas de funcionamento testadas	30000

PWM 511 Mop Star [EL DV DD]

Máquina de lavar roupa Profissional, com aquecimento elétrico e gaveta de detergentes, M Touch Pro, para Facility Management.



Código EAN: 4002516431800 / Número de material: 11776120 /
Número de material antigo: 51511010EU

Comando	
Tipo de comando	M Touch Pro
Programabilidade	Programável
Pré-seleção de início máx. em h	Livremente selecionável
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•
Programas básicos/grupos-alvo	
Programas básicos	•
Programas para hotelaria e restauração	•
Programas para lares de idosos e casas de repouso	•
Programas para gestão de instalações	•
Programas para lavandarias	•
Programas para residências e construções habitacionais	•
Programas para limpeza de têxteis	•
Programas para lavandarias e engomadoras	•
Programas para pequenas empresas	•
Programas para bombeiros e serviços de emergência	•
Programas para coudelarias/cavalariças/centros hípicas	•
Programas para universidades, infantários e escolas	•
Programas para hospitais	•
Programas para restaurantes de Fast Food	•
Programas para parques de campismo	•
Programas para clubes desportivos	•
Programas para a área da cosmética, bem-estar e fitness	•
Programas para residências particulares	•
Programas para consultórios médicos e dentários	•
Dosagem	
Gaveta de detergentes	3 compartimentos
Adaptador de dosagem flexível (opcional)	•
Opções de ligação máximas para bombas doseadoras [quantidade]	6
Sensor de nível de vazio	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Ligação elétrica	3N AC 400V 50/60HZ
Potência de aquecimento em kW	7,95
Potência total em kW	8,20
Fusível em A	16
Ligação à água/descarga da água	
Água fria [quantidade]	1x 1/2" com rosca de 3/4"
Água quente [quantidade]	1x 1/2" com rosca de 3/4"
Água de processo (opção) [quantidade]	1 x 1/2" com rosca de 3/4"
Válvula de esgoto	DN 70
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	1020
Medida exterior, largura líquida em mm	700
Medida exterior, profundidade líquida em mm	845
Medida exterior, altura bruta em mm	1214
Medida exterior, largura bruta em mm	750
Medida exterior, profundidade bruta em mm	917

PWM 511 Mop Star [EL DV DD]

Máquina de lavar roupa Profissional, com aquecimento elétrico e gaveta de detergentes, M Touch Pro, para Facility Management.



Código EAN: 4002516431800 / Número de material: 11776120 /
Número de material antigo: 51511010EU

Peso líquido em kg	148,0
Peso bruto em kg	161
Carga máxima no piso em N/m ²	2577
Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	61 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	2,80
Equipamento	
Pré-centrifugação patenteada	•
Tratamento de panos	•
Monitorização do desequilíbrio tridimensional	•
Amortecedor profissional	•
Enxaguamento desinfetante	•
Monitorização da temperatura	•
Resistência especial	•
Sistema automático de quantidade+	•
Caudalímetro	•
Adicionar mais roupa	•
Seleção do programa através da moldura colorida	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Eficiência e sustentabilidade	
Taxa de reciclagem em %	91
Possibilidades de ligação	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Corte de picos de carga/gestão de energia (opção)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
Capacidades	
Panos de limpeza, 22 g [quantidade]	255
Mopas, algodão, 40 cm/190 g [quantidade]	46
Mopas, algodão, 50 cm/220 g [quantidade]	40
Mopas, microfibras, 40 cm/120 g [quantidade]	73
Mopas, microfibras, 50 cm/170 g [quantidade]	52
Mopas, Office, 100 g [quantidade]	70
Mopas, Stairway, 150 g [quantidade]	45
Normas e certificados	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
WEEE	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•