

APCL 085

Sapata aberta, 30 cm de altura

para carga e descarga ergonómica da máquina de lavar roupa e do secador.



Código EAN: 4002516433606 / Número de material: 11776570 /
Número de material antigo: 59590085D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar roupa	•
Secadores	•
Gama dos aparelhos/acessórios	
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
Categoria do produto	
Sapata/base para encastrar	•
Caraterísticas do produto	
Ligação elétrica	OHNE

APCL 085

Sapata aberta, 30 cm de altura

para carga e descarga ergonómica da máquina de lavar roupa e do secador.



Código EAN: 4002516433606 / Número de material: 11776570 /
Número de material antigo: 59590085D

Material	Chapa de aço galvanizado, em pó
Cor	Cinzentos-ferro
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	300
Medida exterior, largura líquida em mm	602
Medida exterior, profundidade líquida em mm	619
Medida exterior, altura bruta em mm	319
Medida exterior, largura bruta em mm	630
Medida exterior, profundidade bruta em mm	640
Peso líquido [kg]	10,50
Peso bruto em kg	12,50