

PWM 916 [EL DV WP]

Máquina de lavar roupa Profissional, com aquecimento elétrico com base de pesagem, M Touch Pro Plus: programação livre.



- Volume do tambor de 140 l, capacidade de carga 16.0 kg
- Limpeza ideal e melhores consumos: inovadora tecnologia Miele
- Operação otimizada como visor a cores tátil: M Touch Pro Plus
- Utilização simples e segura através de fecho automático da porta
- Ligada de forma sustentável via LAN e Wi-Fi

Código EAN: 4002516434078 / Número de material: 11777800 /
Número de material antigo: 51916014EU

Construção e modelo	
Modelo	Máquina de carga frontal
Linha	Desempenho Plus
Frente	Aço inoxidável
Cor do painel	Aço inoxidável
Capacidade de carga máxima com uma relação de 1:9 em kg	16,0
Relação de carga	1:9
Capacidade de carga em kg	16,0
Volume do tambor em l	140
Abertura da porta [Ø] em mm	415
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	à direita
Fecho de porta automático	•
Cuba inovadora	•
Motor isento de manutenção com conversor de frequência	•
Tambor com estrutura de favos 2.0 patenteado	•
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para a gestão de instalações	•
Adequado para lavandaria	•
Adequado para condomínios e residências	•
Adequado para a limpeza de têxteis	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para oficinas	•
Adequado para bombeiros e serviços de salvamento	•
Adequado para courelarias e centros hípicas	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para parques de campismo	•
Adequado para clubes desportivos	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
Adequado para consultórios médicos e dentários	•
Adequado para a indústria petroquímica	•
Adequado para a indústria de processamento de produtos alimentares	•
Adequado para parques temáticos e estâncias de férias	•
Adequado para instituições estatais/sociais	•
Dados de potência	
Eficácia comprovada contra vírus	•
Higiene testada	•
Consumo de água específico com ligação de água fria em l/kg	6,20
Consumo energético específico com ligação de água fria em kWh/kg	0,14
Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg	5,90
Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg	0,06
Consumo de água com ligação de água fria em l	99,2

PWM 916 [EL DV WP]

Máquina de lavar roupa Profissional, com aquecimento elétrico com base de pesagem, M Touch Pro Plus: programação livre.



Código EAN: 4002516434078 / Número de material: 11777800 /
Número de material antigo: 51916014EU

Consumo de água ao ligar à água fria no programa Mopas Standard 60 °C em l/	182,2
Consumo energético com ligação de água fria em kWh	2,24
Consumo de energia ao ligar à água fria no programa Mopas Standard 60 °C em kWh	3,21
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria	49
Consumo de água com ligação de água quente em l	94,4
Consumo de água ao ligar à água quente no programa Mopas Standard 60 °C em l	178,1
Consumo energético com ligação de água quente em kWh	0,96
Consumo de energia ao ligar à água quente no programa Mopas Standard 60 °C em kWh	1,33
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente	43
Consumo de água em programa ECO com ligação de água fria em l	92,8
Consumo energético em programa ECO com ligação de água fria em kWh	1,60
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria no programa ECO	34
Consumo de água em programa ECO com ligação de água quente em l	91,2
Consumo energético em programa ECO com ligação de água quente em kWh	0,48
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente no programa ECO	32
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria no programa Mopas Standard 60 °C	53
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente no programa Mopas Standard 60 °C	47
Humidade residual com lavagem a frio em %	48
Humidade residual com lavagem a quente em %	44
Humidade residual no reprocessamento de mopas em %	25
Velocidade de centrifugação em rpm.	1075
Fator g	462
Horas de funcionamento testadas	30000
Comando	
Tipo de comando	M Touch Pro Plus
Programabilidade	Livremente programável
Pré-seleção de início máx. em h	Livremente selecionável
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•
Programas básicos/grupos-alvo	
Programas básicos	•
Dosagem	
Opções de ligação máximas para bombas doseadoras [quantidade]	12
Sensor de nível de vazio	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Elétrico

PWM 916 [EL DV WP]

Máquina de lavar roupa Profissional, com aquecimento elétrico com base de pesagem, M Touch Pro Plus: programação livre.

Código EAN: 4002516434078 / Número de material: 11777800 /

Número de material antigo: 51916014EU

Ligação elétrica	3N AC 400V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	14,00
Potência total em kW	14,60
Fusível em A	25
Possível variante de tensão 1	
Ligação elétrica	3N AC 400V 60HZ
Potência de aquecimento em kW	14,00
Potência total em kW	14,60
Fusível em A	25
Ligação à água/descarga da água	
Água fria [quantidade]	2x 1/2" com rosca de 3/4"
Água quente [quantidade]	1x 1/2" com rosca de 3/4"
Água dura (opção) [quantidade]	2 x 1/2" com rosca de 3/4"
Válvula de esgoto	DN 70
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	1705
Medida exterior, largura líquida em mm	924
Medida exterior, profundidade líquida em mm	835
Medida exterior, altura bruta em mm	1862
Medida exterior, largura bruta em mm	1090
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1130
Peso líquido em kg	383,0
Peso bruto em kg	404
Carga máxima no piso em N/m ²	5542
Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	65 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	6,48
Equipamento	
Pré-centrifugação patenteada	•
Tratamento de panos	•
Monitorização do desequilíbrio tridimensional	•
Enxaguamento desinfetante	•
Pás elevatórias eficientes	•
EcoSpeed	•
Sistema de mola em mola	•
Monitorização da temperatura	•
Resistência especial	•
Sistema automático de quantidade+	•
Caudalímetro (opção)	•
Base de pesagem	•
Adicionar mais roupa	•
Seleção do programa através da moldura colorida	•
Interruptor de paragem de emergência	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Eficiência e sustentabilidade	
Taxa de reciclagem em %	92
Possibilidades de ligação	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção)	•
Recuperação de água (opção)	•

PWM 916 [EL DV WP]

Máquina de lavar roupa Profissional, com aquecimento elétrico com base de pesagem, M Touch Pro Plus: programação livre.



Código EAN: 4002516434078 / Número de material: 11777800 /
Número de material antigo: 51916014EU

LAN	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
Capacidades	
Máscaras de proteção respiratória [quantidade]	13
Capacetes [número]	4
Fato de proteção [quantidade]	2
Casaco de proteção [quantidade]	3
Fatos de proteção química [quantidade]	1
Edredões sintéticos [quantidade]	1
Almofadas sintéticas [quantidade]	3
Edredões de penas [quantidade]	1
Almofadas de penas [quantidade]	3
Panos de limpeza, 22 g [quantidade]	355
Mopas, algodão, 40 cm/190 g [quantidade]	82
Mopas, algodão, 50 cm/220 g [quantidade]	71
Mopas, microfibras, 40 cm/120 g [quantidade]	130
Mopas, microfibras, 50 cm/170 g [quantidade]	91
Mopas, Office, 100 g [quantidade]	160
Mopas, Stairway, 150 g [quantidade]	105
Mantas de verão para cavalos [quantidade]	3
Normas e certificados	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
WEEE	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•