

PWM 916 [EL DV DD ST]

Máquina de lavar roupa Profissional, com aquecimento elétrico com gavetas, torneira de amostra, M Touch Pro Plus: programação livre.



- Volume do tambor de 140 l, capacidade de carga 16.0 kg
- Limpeza ideal e melhores consumos: inovadora tecnologia Miele
- Utilização simples e segura através de fecho automático da porta
- Operação otimizada como visor a cores tátil: M Touch Pro Plus
- Ligada de forma sustentável via LAN e Wi-Fi

Código EAN: 4002516434092 / Número de material: 11777910 /
Número de material antigo: 51916002EU

Construção e modelo	
Modelo	Máquina de carga frontal
Linha	Desempenho Plus
Frente	Aço inoxidável
Cor do painel	Aço inoxidável
Capacidade de carga máxima com uma relação de 1:9 em kg	16,0
Relação de carga	1:9
Capacidade de carga em kg	16,0
Volume do tambor em l	140
Abertura da porta [Ø] em mm	415
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	à direita
Fecho de porta automático	•
Cuba inovadora	•
Motor isento de manutenção com conversor de frequência	•
Tambor com estrutura de favos 2.0 patenteado	•
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para a gestão de instalações	•
Adequado para lavandaria	•
Adequado para condomínios e residências	•
Adequado para a limpeza de têxteis	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para oficinas	•
Adequado para bombeiros e serviços de salvamento	•
Adequado para coudelarias e centros hípicas	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para parques de campismo	•
Adequado para clubes desportivos	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
Adequado para consultórios médicos e dentários	•
Adequado para a indústria petroquímica	•
Adequado para a indústria de processamento de produtos alimentares	•
Adequado para parques temáticos e estâncias de férias	•
Adequado para instituições estatais/sociais	•
Dados de potência	
Eficácia comprovada contra vírus	•
Higiene testada	•
Consumo de água específico com ligação de água fria em l/kg	6,20
Consumo energético específico com ligação de água fria em kWh/kg	0,14
Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg	5,90
Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg	0,06
Consumo de água com ligação de água fria em l	99,2

PWM 916 [EL DV DD ST]

Máquina de lavar roupa Profissional, com aquecimento elétrico com gavetas, torneira de amostra, M Touch Pro Plus: programação livre.



Código EAN: 4002516434092 / Número de material: 11777910 /

Número de material antigo: 51916002EU

Consumo de água ao ligar à água fria no programa Mopas Standard 60 °C em l/

Consumo energético com ligação de água fria em kWh

Consumo de energia ao ligar à água fria no programa Mopas Standard 60 °C em kWh

Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria

Consumo de água com ligação de água quente em l

Consumo de água ao ligar à água quente no programa Mopas Standard 60 °C em l

Consumo energético com ligação de água quente em kWh

Consumo de energia ao ligar à água quente no programa Mopas Standard 60 °C em kWh

Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente

Consumo de água em programa ECO com ligação de água fria em l

Consumo energético em programa ECO com ligação de água fria em kWh

Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria no programa ECO

Consumo de água em programa ECO com ligação de água quente em l

Consumo energético em programa ECO com ligação de água quente em kWh

Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente no programa ECO

Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria no programa Mopas Standard 60 °C

Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente no programa Mopas Standard 60 °C

Humidade residual com lavagem a frio em %

Humidade residual com lavagem a quente em %

Humidade residual no reprocessamento de mopas em %

Velocidade de centrifugação em rpm.

Fator g

Horas de funcionamento testadas

Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria no programa ECO

Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria no programa Mopas Standard 60 °C

Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente no programa Mopas Standard 60 °C

Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente no programa Mopas Standard 60 °C

Humidade residual com lavagem a frio em %

Humidade residual com lavagem a quente em %

Humidade residual no reprocessamento de mopas em %

Velocidade de centrifugação em rpm.

Fator g

Horas de funcionamento testadas

Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria no programa ECO

Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria no programa Mopas Standard 60 °C

Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente no programa Mopas Standard 60 °C

Humidade residual com lavagem a frio em %

Humidade residual com lavagem a quente em %

Humidade residual no reprocessamento de mopas em %

Velocidade de centrifugação em rpm.

Fator g

Horas de funcionamento testadas

Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria no programa ECO

Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria no programa Mopas Standard 60 °C

Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente no programa Mopas Standard 60 °C

Humidade residual com lavagem a frio em %

Humidade residual com lavagem a quente em %

Humidade residual no reprocessamento de mopas em %

Velocidade de centrifugação em rpm.

Fator g

Horas de funcionamento testadas

Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria no programa ECO

Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria no programa Mopas Standard 60 °C

Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente no programa Mopas Standard 60 °C

Humidade residual com lavagem a frio em %

Humidade residual com lavagem a quente em %

Humidade residual no reprocessamento de mopas em %

Comando

Tipo de comando M Touch Pro Plus

Programabilidade Livremente programável

Pré-seleção de início máx. em h Livremente selecionável

Indicação do tempo restante •

Indicação da sequência do programa •

Idiomas do visor configuráveis •

Possibilidade de introdução de peso antes do início do programa •

Programas básicos/grupos-alvo

Programas básicos •

Dosagem

Gaveta de detergentes 3 compartimentos

Opções de ligação máximas para bombas doseadoras [quantidade] 12

PWM 916 [EL DV DD ST]

Máquina de lavar roupa Profissional, com aquecimento elétrico com gavetas, torneira de amostra, M Touch Pro Plus: programação livre.

Código EAN: 4002516434092 / Número de material: 11777910 /

Número de material antigo: 51916002EU

Sensor de nível de vazio

•

Ligação elétrica padrão

Tipo de aquecimento	Elétrico
Ligação elétrica	3N AC 400V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	14,00
Potência total em kW	14,60
Fusível em A	25

Possível variante de tensão 1

Ligação elétrica	3N AC 400V 60HZ
Potência de aquecimento em kW	14,00
Potência total em kW	14,60
Fusível em A	25

Ligação à água/descarga da água

Água fria [quantidade]	3x 1/2" com rosca de 3/4"
Água quente [quantidade]	1x 1/2" com rosca de 3/4"
Água dura (opção) [quantidade]	2 x 1/2" com rosca de 3/4"
Válvula de esgoto	DN 70

Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm	1450
Medida exterior, largura líquida em mm	962
Medida exterior, profundidade líquida em mm	835
Medida exterior, altura bruta em mm	1585
Medida exterior, largura bruta em mm	1090
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1130
Peso líquido em kg	337,0
Peso bruto em kg	357
Carga máxima no piso em N/m ²	5091

Nível de emissões

Nível de ruído no local de trabalho	65 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	6,48

Equipamento

Pré-centrifugação patenteada	•
Tratamento de panos	•
Monitorização do desequilíbrio tridimensional	•
Enxaguamento desinfetante	•
Pás elevatórias eficientes	•
EcoSpeed	•
Sistema de mola em mola	•
Monitorização da temperatura	•
Torneira para colheita de amostra	•
Resistência especial	•
Sistema automático de quantidade+	•
Caudalímetro (opção)	•
Base de pesagem (opção)	•
Adicionar mais roupa	•
Seleção do programa através da moldura colorida	•
Interruptor de paragem de emergência	•
Acessórios independentes do aparelho	•

Eficiência e sustentabilidade

Taxa de reciclagem em %	92
-------------------------	----

PWM 916 [EL DV DD ST]

Máquina de lavar roupa Profissional, com aquecimento elétrico com gavetas, torneira de amostra, M Touch Pro Plus: programação livre.



Código EAN: 4002516434092 / Número de material: 11777910 /
Número de material antigo: 51916002EU

Possibilidades de ligação	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção)	•
Recuperação de água (opção)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
Capacidades	
Máscaras de proteção respiratória [quantidade]	13
Capacetes [número]	4
Fato de proteção [quantidade]	2
Casaco de proteção [quantidade]	3
Fatos de proteção química [quantidade]	1
Edredões sintéticos [quantidade]	1
Almofadas sintéticas [quantidade]	3
Edredões de penas [quantidade]	1
Almofadas de penas [quantidade]	3
Panos de limpeza, 22 g [quantidade]	355
Mopas, algodão, 40 cm/190 g [quantidade]	82
Mopas, algodão, 50 cm/220 g [quantidade]	71
Mopas, microfibras, 40 cm/120 g [quantidade]	130
Mopas, microfibras, 50 cm/170 g [quantidade]	91
Mopas, Office, 100 g [quantidade]	160
Mopas, Stairway, 150 g [quantidade]	105
Mantas de verão para cavalos [quantidade]	3
Normas e certificados	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
WEEE	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•