

## PWM 912 [EL DV WP]

Máquina de lavar roupa Profissional, com aquecimento elétrico com base de pesagem, M Touch Pro Plus: programação livre.



- Volume do tambor de 110 l, capacidade de carga 12,0 kg
- Limpeza ideal e melhores consumos: inovadora tecnologia Miele
- Operação otimizada como visor a cores tátil: M Touch Pro Plus
- Utilização simples e segura através de fecho automático da porta
- Ligada de forma sustentável via LAN e Wi-Fi

Código EAN: 4002516434139 / Número de material: 11777980 /  
Número de material antigo: 51912014EU

Construção e modelo	
Modelo	Máquina de carga frontal
Linha	Desempenho Plus
Frente	Aço inoxidável
Cor do painel	Aço inoxidável
Capacidade de carga máxima com uma relação de 1:9 em kg	12,0
Relação de carga	1:9
Capacidade de carga em kg	12,0
Volume do tambor em l	110
Abertura da porta [Ø] em mm	415
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	à direita
Fecho de porta automático	•
Cuba inovadora	•
Motor isento de manutenção com conversor de frequência	•
Tambor com estrutura de favos 2.0 patenteado	•
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para a gestão de instalações	•
Adequado para lavandaria	•
Adequado para condomínios e residências	•
Adequado para a limpeza de têxteis	•
Adequado para lavandarias e engomadorias	•
Adequado para oficinas	•
Adequado para bombeiros e serviços de salvamento	•
Adequado para courelarias e centros hípicas	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para parques de campismo	•
Adequado para clubes desportivos	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
Adequado para consultórios médicos e dentários	•
Adequado para a indústria petroquímica	•
Adequado para a indústria de processamento de produtos alimentares	•
Adequado para parques temáticos e estâncias de férias	•
Adequado para instituições estatais/sociais	•
Dados de potência	
Eficácia comprovada contra vírus	•
Higiene testada	•
Consumo de água específico com ligação de água fria em l/kg	6,20
Consumo energético específico com ligação de água fria em kWh/kg	0,14
Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg	5,90
Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg	0,06
Consumo de água com ligação de água fria em l	74,4

## PWM 912 [EL DV WP]

Máquina de lavar roupa Profissional, com aquecimento elétrico com base de pesagem, M Touch Pro Plus: programação livre.



Código EAN: 4002516434139 / Número de material: 11777980 /  
Número de material antigo: 51912014EU

Consumo de água ao ligar à água fria no programa Mopas Standard 60 °C em l/	142,2
Consumo energético com ligação de água fria em kWh	1,68
Consumo de energia ao ligar à água fria no programa Mopas Standard 60 °C em kWh	2,50
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria	49
Consumo de água com ligação de água quente em l	70,8
Consumo de água ao ligar à água quente no programa Mopas Standard 60 °C em l	139,9
Consumo energético com ligação de água quente em kWh	0,72
Consumo de energia ao ligar à água quente no programa Mopas Standard 60 °C em kWh	1,00
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente	42
Consumo de água em programa ECO com ligação de água fria em l	69,6
Consumo energético em programa ECO com ligação de água fria em kWh	1,20
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria no programa ECO	34
Consumo de água em programa ECO com ligação de água quente em l	68,4
Consumo energético em programa ECO com ligação de água quente em kWh	0,36
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente no programa ECO	31
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria no programa Mopas Standard 60 °C	54
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente no programa Mopas Standard 60 °C	47
Humidade residual com lavagem a frio em %	48
Humidade residual com lavagem a quente em %	44
Humidade residual no reprocessamento de mopas em %	25
Velocidade de centrifugação em rpm.	1150
Fator g	458
Horas de funcionamento testadas	30000
<b>Comando</b>	
Tipo de comando	M Touch Pro Plus
Programabilidade	Livremente programável
Pré-seleção de início máx. em h	Livremente selecionável
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•
<b>Programas básicos/grupos-alvo</b>	
Programas básicos	•
<b>Dosagem</b>	
Opções de ligação máximas para bombas doseadoras [quantidade]	12
Sensor de nível de vazio	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Tipo de aquecimento	Elétrico

## PWM 912 [EL DV WP]

Máquina de lavar roupa Profissional, com aquecimento elétrico com base de pesagem, M Touch Pro Plus: programação livre.

Código EAN: 4002516434139 / Número de material: 11777980 /  
Número de material antigo: 51912014EU

Ligação elétrica	3N AC 400V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	9,00
Potência total em kW	9,60
Fusível em A	16
<b>Possível variante de tensão 1</b>	
Ligação elétrica	3N AC 400V 60HZ
Potência de aquecimento em kW	9,00
Potência total em kW	9,60
Fusível em A	16
<b>Ligação à água/descarga da água</b>	
Água fria [quantidade]	2x 1/2" com rosca de 3/4"
Água quente [quantidade]	1x 1/2" com rosca de 3/4"
Água dura (opção) [quantidade]	2 x 1/2" com rosca de 3/4"
Válvula de esgoto	DN 70
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	1640
Medida exterior, largura líquida em mm	799
Medida exterior, profundidade líquida em mm	924
Medida exterior, altura bruta em mm	1792
Medida exterior, largura bruta em mm	1090
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1130
Peso líquido em kg	316,0
Peso bruto em kg	336
Carga máxima no piso em N/m <sup>2</sup>	4843
<b>Nível de emissões</b>	
Nível de ruído no local de trabalho	65 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	6,48
<b>Equipamento</b>	
Pré-centrifugação patenteada	•
Tratamento de panos	•
Monitorização do desequilíbrio tridimensional	•
Enxaguamento desinfetante	•
Pás elevatórias eficientes	•
EcoSpeed	•
Sistema de mola em mola	•
Monitorização da temperatura	•
Resistência especial	•
Sistema automático de quantidade+	•
Caudalímetro (opção)	•
Base de pesagem	•
Adicionar mais roupa	•
Seleção do programa através da moldura colorida	•
Interruptor de paragem de emergência	•
Acessórios independentes do aparelho	•
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Taxa de reciclagem em %	91
<b>Possibilidades de ligação</b>	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção)	•
Recuperação de água (opção)	•

## PWM 912 [EL DV WP]

Máquina de lavar roupa Profissional, com aquecimento elétrico com base de pesagem, M Touch Pro Plus: programação livre.



Código EAN: 4002516434139 / Número de material: 11777980 /  
Número de material antigo: 51912014EU

LAN	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
<b>Capacidades</b>	
Máscaras de proteção respiratória [quantidade]	10
Capacetes [número]	3
Fato de proteção [quantidade]	2
Casaco de proteção [quantidade]	3
Fatos de proteção química [quantidade]	1
Edredões sintéticos [quantidade]	1
Almofadas sintéticas [quantidade]	2
Edredões de penas [quantidade]	1
Almofadas de penas [quantidade]	2
Panos de limpeza, 22 g [quantidade]	289
Mopas, algodão, 40 cm/190 g [quantidade]	64
Mopas, algodão, 50 cm/220 g [quantidade]	56
Mopas, microfibras, 40 cm/120 g [quantidade]	100
Mopas, microfibras, 50 cm/170 g [quantidade]	72
Mopas, Office, 100 g [quantidade]	120
Mopas, Stairway, 150 g [quantidade]	80
Mantas de verão para cavalos [quantidade]	2
<b>Normas e certificados</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
WEEE	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•