

PWM 514 [EL DV]

Máquina de lavar roupa Profissional, com aquecimento elétrico com M Touch Pro.



- Volume do tambor de 130 l, capacidade de carga 14.0 kg
- 14 % menos de consumo de água e 17 % menos de consumo de energia*
- Operação confortável com visor a cores tátil: M Touch Pro
- Utilização simples e segura através de fecho automático da porta
- Ligada de forma sustentável via LAN e Wi-Fi

* Com base no programa 60° para roupa de cor com ligação à água quente, em comparação com o modelo anterior.

Código EAN: 4002516434269 / Número de material: 11778170 /
Número de material antigo: 51514004EU

| Construção e modelo | |
|--|--------------------------|
| Modelo | Máquina de carga frontal |
| Linha | Performance |
| Frente | Cinza-ferro |
| Cor do painel | Aço inoxidável |
| Capacidade de carga máxima com uma relação de 1:9 em kg | 14,0 |
| Relação de carga | 1:9 |
| Capacidade de carga em kg | 14,0 |
| Volume do tambor em l | 130 |
| Abertura da porta [Ø] em mm | 415 |
| Ângulo de abertura da porta em graus | 180 |
| Batente da porta | à direita |
| Fecho de porta automático | • |
| Cuba inovadora | • |
| Motor isento de manutenção com conversor de frequência | • |
| Tambor com estrutura de favos 2.0 patenteado | • |
| Aplicação | |
| Adequado para hotelaria e restauração | • |
| Adequado para lares de idosos e casas de repouso | • |
| Adequado para a limpeza de têxteis | • |
| Adequado para lavandarias e engomadoras | • |
| Adequado para oficinas | • |
| Adequado para universidades, escolas e infantários | • |
| Adequado para hospitais | • |
| Adequado para parques de campismo | • |
| Adequado para clubes desportivos | • |
| Adequado para Beauty, Wellness & Fitness | • |
| Adequado para a indústria petroquímica | • |
| Adequado para a indústria de processamento de produtos alimentares | • |
| Adequado para parques temáticos e estâncias de férias | • |
| Dados de potência | |
| Eficácia comprovada contra vírus | • |
| Higiene testada | • |
| Consumo de água específico com ligação de água fria em l/kg | 7,80 |
| Consumo energético específico com ligação de água fria em kWh/kg | 0,20 |
| Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg | 7,20 |
| Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg | 0,07 |
| Consumo de água com ligação de água fria em l | 109,2 |
| Consumo energético com ligação de água fria em kWh | 2,80 |
| Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria | 56 |
| Consumo de água com ligação de água quente em l | 100,8 |
| Consumo energético com ligação de água quente em kWh | 0,98 |
| Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente | 49 |

PWM 514 [EL DV]

Máquina de lavar roupa Profissional, com aquecimento elétrico com M Touch Pro.



Código EAN: 4002516434269 / Número de material: 11778170 /

Número de material antigo: 51514004EU

Consumo de água em programa ECO com ligação de água fria em l 99,4

Consumo energético em programa ECO com ligação de água fria em kWh 1,82

Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria no programa ECO 40

Consumo de água em programa ECO com ligação de água quente em l 98,0

Consumo energético em programa ECO com ligação de água quente em kWh 0,42

Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente no programa ECO 36

Humidade residual com lavagem a frio em % 53

Humidade residual com lavagem a quente em % 49

Velocidade de centrifugação em rpm. 1025

Fator g 364

Horas de funcionamento testadas 30000

Comando

Tipo de comando M Touch Pro

Programabilidade Programável

Pré-seleção de início máx. em h Livremente seleccionável

Indicação do tempo restante •

Indicação da sequência do programa •

Idiomas do visor configuráveis •

Possibilidade de introdução de peso antes do início do programa •

Programas básicos/grupos-alvo

Programas básicos •

Dosagem

Opções de ligação máximas para bombas doseadoras [quantidade] 12

Sensor de nível de vazio •

Ligação elétrica padrão

Tipo de aquecimento Elétrico

Ligação elétrica 3 AC 230V 50HZ

Potência de aquecimento em kW 9,00

Potência total em kW 9,60

Fusível em A 35

Possível variante de tensão 1

Ligação elétrica 3 AC 230V 60HZ

Potência de aquecimento em kW 9,00

Potência total em kW 9,60

Fusível em A 35

Ligação à água/descarga da água

Água fria [quantidade] 2x 1/2" com rosca de 3/4"

Água quente [quantidade] 1x 1/2" com rosca de 3/4"

Água dura (opção) [quantidade] 2 x 1/2" com rosca de 3/4"

Válvula de esgoto DN 70

Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm 1350

Medida exterior, largura líquida em mm 799

PWM 514 [EL DV]

Máquina de lavar roupa Profissional, com aquecimento elétrico com M Touch Pro.



Código EAN: 4002516434269 / Número de material: 11778170 /

Número de material antigo: 51514004EU

| | |
|--|--------------------|
| Medida exterior, profundidade líquida em mm | 995 |
| Medida exterior, altura bruta em mm | 1480 |
| Medida exterior, largura bruta em mm | 1090 |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm | 1130 |
| Peso líquido em kg | 288,0 |
| Peso bruto em kg | 307 |
| Carga máxima no piso em N/m ² | 4571 |
| Nível de emissões | |
| Nível de ruído no local de trabalho | 67 dB(A) re 20 µPa |
| Libertação de calor no local em Mj/h | 6,48 |
| Equipamento | |
| Monitorização do desequilíbrio tridimensional | • |
| Enxaguamento desinfetante | • |
| Pás elevatórias eficientes | • |
| Sistema de mola em mola | • |
| Monitorização da temperatura | • |
| Resistência especial | • |
| Sistema automático de quantidade+ | • |
| Adicionar mais roupa | • |
| Seleção do programa através da moldura colorida | • |
| Interruptor de paragem de emergência | • |
| Acessórios independentes do aparelho | • |
| Eficiência e sustentabilidade | |
| Taxa de reciclagem em % | 91 |
| Possibilidades de ligação | |
| Sistema de pagamento (opção) | • |
| Interface ótica para acesso de assistência técnica | • |
| Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção) | • |
| LAN | • |
| Wi-Fi | • |
| Connector Box | • |
| Capacidades | |
| Edredões sintéticos [quantidade] | 1 |
| Almofadas sintéticas [quantidade] | 3 |
| Edredões de penas [quantidade] | 1 |
| Almofadas de penas [quantidade] | 3 |
| Normas e certificados | |
| CE | • |
| VDE-EMC | • |
| VDE | • |
| Proteção contra salpicos de água IP X4 | • |
| WEEE | • |
| Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas | • |