

G 7165 SCVi XXL AutoDos

Máquina de lavar louça XXL de integrar completamente com dosagem automática graças ao AutoDos com PowerDisk integrado.



- Design inovador e máximo conforto: gaveta 3D MultiFlex
- Comunicação simples com o aparelho: Miele@home
- Os melhores resultados em menos de uma hora: QuickPowerWash
- Máquina de lavar louça de água renovada: a partir de 6.0 l no programa Automático
- Abertura e fecho da porta especialmente suaves: ComfortClose



Código EAN: 4002516436928 / Número de material: 11780920 /
Número de material antigo: 21716562IB

Tipo de instalação	
Máquinas de lavar louça de integrar completamente	•
Máquina de lavar louça com 60 cm	•
Máquina de lavar louça XXL	•
Design	
Cor do painel	Aço inoxidável.
Versão do painel	Painel totalmente integrado
Tipo de comando	Tecla selectora de programas
Visor	Visor de 1 linha com texto claro
Cor do visor	Branco
MultiLingua	•
Conforto	
Ligação em rede com Miele@home	•
Dosagem automática com PowerDisk	•
Auxiliar de fecho da porta	ComfortClose
Indicação do tempo restante	•
Pré-seleção de início até 24 horas	•
Controlo das funções	óptico e acústico
Seleção do idioma do visor	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A-G)	B
Consumo de água no prog. autom. em l a partir de	6,0
Consumo de água do programa Eco em litros por prog. (ciclo)	8,4
Consumo de energia eléctrica no prog. ECO em kWh	0,64
Consumo de energia do prog. Eco em kWh por 100 seq. prog. (ciclos)	64
Valor consumo da lig. à água quente no prog. ECO em kWh	0,40
Duração do programa ECO em minutos	199
Classe de emissão de ruído	B
Emissão de ruídos em dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Higiene testada	•
Ligação à água quente	•
Meia carga	•
Qualidade do resultado	
Máquina de lavar louça com água renovada	•
SensorDry	•
Secagem turbotérmica por circulação de ar	•
Secagem por condensação ativa	•
BrilliantGlassCare	•
Programas de lavagem	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automático	•
Intensivo 75 °C	•
PowerWash	•

G 7165 SCVi XXL AutoDos

Máquina de lavar louça XXL de integrar completamente com dosagem automática graças ao AutoDos com PowerDisk integrado.




Código EAN: 4002516436928 / Número de material: 11780920 /
Número de material antigo: 21716562IB

Delicado	•
Extra silencioso 40 dB(A)	•
Limpeza da máquina	•
Opções de lavagem	
AutoDos	•
Express	•
Limpeza extra	•
Secagem extra	•
Configuração dos cestos	
Arrumação dos talheres	Gaveta 3D MultiFlex
Suporte para chávenas FlexCare	1
Configuração dos cestos	ComfortPlus
Quantidade de serviços	14
Segurança	
Sistema Waterproof	•
Indicação de controlo do filtro	•
Caraterísticas técnicas	
Largura do nicho mínima em mm	600
Largura do nicho máxima em mm	600
Altura do nicho mínima em mm	845
Altura do nicho máxima em mm	910
Profundidade do nicho em mm	550
Largura do aparelho em mm	598
Altura do aparelho em mm	845
Profundidade do aparelho em mm	550
Profundidade do aparelho com a porta aberta em cm	120,5
Peso líquido em kg	48,0
Potência máxima instalada em kW	2,00
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência elétrica padrão	50
Comprimento da mangueira de entrada de água em cm	1,50
Comprimento da mangueira de esgoto em cm	1,50
Comprimento do cabo elétrico em m	1,70
Peso das placas frontais mín. em kg	4,0
Peso das placas frontais máx. em kg	12,0
Idiomas do visor disponíveis	
Idiomas disponíveis através do MultiLingua	deutsch, english, español, français (FR), italiano, nederlands, português, türkçe
Acessórios fornecidos	
1 x PowerDisk	•
Voucher para 6 PowerDisks	•

G 7165 SCVi XXL AutoDos

Máquina de lavar louça XXL de integrar completamente com dosagem automática graças ao AutoDos com PowerDisk integrado.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)