

XKM 3200 WL LMD

Módulo de comunicação

para PG 858x/9x para ligação a Miele MOVE, Segosoft ou outro software de docum.



- Lig. ao Cloud Service da Miele con. versão tecnológica mais atual
- Transmissão segura por Wi-Fi encriptada ou Ethernet
- Interface REST com disponibilização dos dados em formato JSON
- Funcionamento flexível na rede local
- Até um máx. de 30 registos de processo são guardados no aparelho
- Este módulo não é compatível com o DataDiary

Código EAN: 4002516567226 / Número de material: 11795280 /

Número de material antigo: 68822103D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoria do produto	
Documentação do processo/dos dados operacionais/comunicação	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Cinzeno
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de pipetas/tubos	•
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de instrumentos de anestesia	•
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos de oftalmologia	•
Reprocessamento de instrumentos robóticos	•
Reprocessamento de instrumentos GIN	•
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de socos de bloco OP	•
Reprocessamento de alguidares	•
Reprocessamento de reniformes	•
Reprocessamento de biberões	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Reprocessamento de instrumentos ocos	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos ortopédicos	•
Reprocessamento de hastes intramedulares/brocas intramedulares	•
Reprocessamento de tabuleiros/bandejas	•
Reprocessamento de cestos de rede	•
Reprocessamento de diversos utensílios	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	39
Medida exterior, largura líquida em mm	88
Medida exterior, profundidade líquida em mm	110
Medida exterior, altura bruta em mm	105
Medida exterior, largura bruta em mm	165

XKM 3200 WL LMD

Módulo de comunicação

para PG 858x/9x para ligação a Miele MOVE, Segosoft ou outro software de docum.



Código EAN: 4002516567226 / Número de material: 11795280 /

Número de material antigo: 68822103D

Medida exterior, profundidade bruta em mm	210
---	-----

Peso líquido em kg	0,61
--------------------	------

Peso bruto em kg	0,71
------------------	------

Normas e certificados	
------------------------------	--

CE	•
----	---

FCC	•
-----	---

UKCA	•
------	---

EAC	•
-----	---