

## PDR 518 TOP [EL]

Secador de saída de ar Profissional, com aquecimento elétrico com temporização M Select TOP fácil de usar.



- Volume do tambor de 325.00 l , capacidade de carga de 13.0 kg – 18.0 kg
- Tratamento delicado único – tambor com estrutura de favos
- Elevada eficiência energética graças ao Air Recycling
- Possibilidade de ligação à rede sustentável via LAN e Wi-Fi

Código EAN: 4002516443285 / Número de material: 11795540 /  
Número de material antigo: 52518002EU

<b>Construção e modelo</b>	
Modelo	Máquina de carga frontal
Linha	Performance
Frente	Aço inoxidável
Cor do painel	Aço inoxidável
Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:25	13,0
Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:18	18,0
Volume do tambor em l	325,00
Sistema de secagem	Saída de ar
Abertura da porta [Ø] em mm	520
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	à esquerda
Sentido de abertura da porta alterável	•
Tambor com estrutura de favos em inox	Sim
<b>Aplicação</b>	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para condomínios e residências	•
Adequado para a limpeza de têxteis	•
Adequado para lavandarias e engomadorias	•
Adequado para coudelarias e centros hípicas	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para clubes desportivos	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
Adequado para parques temáticos e estâncias de férias	•
Adequado para instituições estatais/sociais	•
<b>Dados de potência</b>	
Potência de evaporação máxima em l/h	18,20
Consumo energético específico em kWh/kg	0,53
Tempo de funcionamento do programa em min.	24
Vida útil em ciclos de secagem	40000
<b>Comando</b>	
Tipo de comando	M Select Benchmark
Programabilidade	Def. de parâmetro definível
Comando do programa	Temporizador
Pré-seleção de início máx. em h	24
Indicação do tempo restante	•
Painel com símbolos facilmente compreensíveis	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Ligação elétrica	3N AC 400V 50/60HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	18,00
Potência total em kW	18,60
Fusível em A	35
<b>Possível variante de tensão 1</b>	
Ligação elétrica	3N AC 400V 60HZ
Potência de aquecimento em kW	27,00
Potência total em kW	28,20
Fusível em A	50

## PDR 518 TOP [EL]

Secador de saída de ar Profissional, com aquecimento elétrico com temporização M Select TOP fácil de usar.



Código EAN: 4002516443285 / Número de material: 11795540 /  
Número de material antigo: 52518002EU

<b>Dimensões e peso da máquina de secar roupa</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	1400
Medida exterior, largura líquida em mm	906
Medida exterior, profundidade líquida em mm	1035
Medida exterior, altura bruta em mm	1526
Medida exterior, largura bruta em mm	1090
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1125
Peso líquido em kg	173,5
Peso bruto em kg	187
Carga máxima no piso em N/m <sup>2</sup>	1967
<b>Nível de emissões</b>	
Nível de ruído no local de trabalho	50 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	4,50
<b>Equipamento</b>	
Reverso inteligente do tambor	•
Fluxo de ar axial	•
Filtro de algodão de grande dimensão	•
Pás Soft-Lift	•
AirRecycling	•
Canal de comunicação	•
Interruptor de paragem de emergência	•
Acessórios independentes do aparelho	•
<b>Possibilidades de ligação</b>	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção)	•
Secador com Wi-Fi	•
Connector Box	•
Módulo LAN (opção)	•
<b>Normas e certificados</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
Gás DVGW	•
WEEE	•
UKCA	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•