

## PDR 918 [HW]

Secador de saída de ar Profissional, aquecido com água quente com comando programável M Touch Pro para a máxima flexibilidade.



- Volume do tambor de 325.00 l, capacidade de carga de 23 (10.0) lb (kg) kg – 13.0 kg
- Tratamento delicado único – tambor com estrutura de favos
- Elevada eficiência energética graças ao Air Recycling Plus
- Secagem precisa para todos os têxteis: PerfectDry
- Possibilidade de ligação à rede sustentável via LAN e Wi-Fi

Código EAN: 4002516443414 / Número de material: 11795570 /  
Número de material antigo: 52918010EU

<b>Construção e modelo</b>	
Modelo	Máquina de carga frontal
Linha	Desempenho Plus
Frente	Aço inoxidável
Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:32	23 (10,0) lb (kg)
Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:25	13,0
Volume do tambor em l	325,00
Sistema de secagem	Água quente
Abertura da porta [Ø] em mm	520
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	à esquerda
Sentido de abertura da porta alterável	•
Tambor com estrutura de favos em inox	Sim
<b>Aplicação</b>	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para a gestão de instalações	•
Adequado para a limpeza de têxteis	•
Adequado para lavandarias e engomadorias	•
Adequado para bombeiros e serviços de salvamento	•
Adequado para coudelarias e centros hípicas	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para clubes desportivos	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
Adequado para consultórios médicos e dentários	•
Adequado para a indústria petroquímica	•
Adequado para a indústria de processamento de produtos alimentares	•
Adequado para parques temáticos e estâncias de férias	•
Adequado para instituições estatais/sociais	•
<b>Dados de potência</b>	
Consumo energético específico em kWh/kg	0,56
Tempo de funcionamento do programa em min.	52
Vida útil em ciclos de secagem	40000
<b>Comando</b>	
Tipo de comando	M Touch Pro
Programabilidade	Programável
Comando do programa	Comando humidade residual
Pré-seleção de início máx. em h	24
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Tipo de aquecimento	Água quente
Ligação elétrica	1N AC 230V 50/60HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	0,00
Potência de aquecimento de água quente em kW	9,80
Potência total em kW	0,60

## PDR 918 [HW]

Secador de saída de ar Profissional, aquecido com água quente com comando programável M Touch Pro para a máxima flexibilidade.



Código EAN: 4002516443414 / Número de material: 11795570 /  
Número de material antigo: 52918010EU

Fusível em A	10
Temperatura de avanço da água máxima em °C	90
<b>Dimensões e peso da máquina de secar roupa</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	1400
Medida exterior, largura líquida em mm	906
Medida exterior, profundidade líquida em mm	1035
Medida exterior, altura bruta em mm	1526
Medida exterior, largura bruta em mm	1090
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1125
Peso líquido em kg	207,5
Peso bruto em kg	221
Carga máxima no piso em N/m <sup>2</sup>	2300
<b>Nível de emissões</b>	
Nível de ruído no local de trabalho	50 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	4,50
<b>Equipamento</b>	
Reverso inteligente do tambor	•
Fluxo de ar axial	•
Filtro de algodão de grande dimensão	•
PerfectDry	•
Pás Soft-Lift	•
AirRecyclingPlus	•
Canal de comunicação	•
Interruptor de paragem de emergência	•
Acessórios independentes do aparelho	•
<b>Possibilidades de ligação</b>	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção)	•
Secador com Wi-Fi	•
Connector Box	•
Módulo LAN (opção)	•
<b>Capacidades</b>	
Máscaras de proteção respiratória [quantidade]	12
Fato de proteção [quantidade]	1
Casaco de proteção [quantidade]	2
Edredões sintéticos [quantidade]	1
Almofadas sintéticas [quantidade]	2
Edredões de penas [quantidade]	1
Almofadas de penas [quantidade]	3
Panos de limpeza, 22 g [quantidade]	295
Mopas, algodão, 40 cm [quantidade]	48
Mopas, algodão, 50 cm [quantidade]	41
Mopas, microfibras, 40 cm [quantidade]	76
Mopas, microfibras, 50 cm [quantidade]	53
Mantas de verão para cavalos [quantidade]	1
<b>Normas e certificados</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•

## PDR 918 [HW]

Secador de saída de ar Profissional, aquecido com água quente com comando programável M Touch Pro para a máxima flexibilidade.



Código EAN: 4002516443414 / Número de material: 11795570 /  
Número de material antigo: 52918010EU

WEEE

UKCA

Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas

•

•

•