

## PDR 528 ROP [EL]

Secador de saída de ar Profissional, com aquecimento elétrico com controlo de humidade residual M Select ROP para secagem perfeita.



- Volume do tambor de 500.00 l , capacidade de carga de 20.0 kg – 28.0 kg
- Tratamento delicado único – tambor com estrutura de favos
- Elevada eficiência energética graças ao Air Recycling
- Secagem precisa para todos os têxteis: PerfectDry
- Possibilidade de ligação à rede sustentável via LAN e Wi-Fi

Código EAN: 4002516443537 / Número de material: 11795780 / Número de material antigo: 52528005EU

| <b>Construção e modelo</b>                            |                             |
|---|-----------------------------|
| Modelo  | Máquina de carga frontal    |
| Linha   | Performance                 |
| Frente  | Aço inoxidável              |
| Cor do painel   | Aço inoxidável              |
| Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:25  | 20,0                        |
| Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:18  | 28,0                        |
| Volume do tambor em l                                 | 500,00                      |
| Sistema de secagem                                    | Saída de ar                 |
| Abertura da porta [Ø] em mm                           | 520                         |
| Ângulo de abertura da porta em graus                  | 180                         |
| Batente da porta                                      | à esquerda                  |
| Sentido de abertura da porta alterável                | •                           |
| Tambor com estrutura de favos em inox                 | Sim                         |
| <b>Aplicação</b>                                      |                             |
| Adequado para hotelaria e restauração                 | •                           |
| Adequado para lares de idosos e casas de repouso      | •                           |
| Adequado para a gestão de instalações                 | •                           |
| Adequado para lavandarias e engomadoras               | •                           |
| Adequado para coudelarias e centros hípicas           | •                           |
| Adequado para universidades, escolas e infantários    | •                           |
| Adequado para hospitais                               | •                           |
| Adequado para clubes desportivos                      | •                           |
| Adequado para Beauty, Wellness & Fitness              | •                           |
| Adequado para parques temáticos e estâncias de férias | •                           |
| Adequado para instituições estatais/sociais           | •                           |
| <b>Dados de potência</b>                              |                             |
| Potência de evaporação máxima em l/h                  | 25,80                       |
| Consumo energético específico em kWh/kg               | 0,49                        |
| Tempo de funcionamento do programa em min.            | 25                          |
| Vida útil em ciclos de secagem                        | 40000                       |
| <b>Comando</b>  |                             |
| Tipo de comando                                       | M Select Benchmark          |
| Programabilidade                                      | Def. de parâmetro definível |
| Comando do programa                                   | Comando humidade residual   |
| Pré-seleção de início máx. em h                       | 24                          |
| Indicação do tempo restante                           | •                           |
| Painel com símbolos facilmente compreensíveis         | •                           |
| <b>Ligação elétrica padrão</b>                        |                             |
| Tipo de aquecimento                                   | Elétrico                    |
| Ligação elétrica                                      | 3N AC 400V 50/60HZ          |
| Potência de aquecimento elétrica em kW                | 27,00                       |
| Potência total em kW                                  | 28,20                       |
| Fusível em A  | 50                          |
| <b>Possível variante de tensão 1</b>                  |                             |
| Ligação elétrica                                      | 3N AC 400V 60HZ             |
| Potência de aquecimento em kW                         | 27,00                       |
| Potência total em kW                                  | 28,20                       |
| Fusível em A  | 50                          |

## PDR 528 ROP [EL]

Secador de saída de ar Profissional, com aquecimento elétrico com controlo de humidade residual M Select ROP para secagem perfeita.



Código EAN: 4002516443537 / Número de material: 11795780 /  
Número de material antigo: 52528005EU

| <b>Dimensões e peso da máquina de secar roupa</b>      |                    |
|--|--------------------|
| Medida exterior, altura líquida em mm                  | 1640               |
| Medida exterior, largura líquida em mm                 | 1206               |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm            | 1019               |
| Medida exterior, altura bruta em mm                    | 1766               |
| Medida exterior, largura bruta em mm                   | 1390               |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm              | 1108               |
| Peso líquido em kg                                     | 243,3              |
| Peso bruto em kg                                       | 258                |
| Carga máxima no piso em N/m <sup>2</sup>               | 2799               |
| <b>Nível de emissões</b>                               |                    |
| Nível de ruído no local de trabalho                    | 60 dB(A) re 20 µPa |
| Libertação de calor no local em Mj/h                   | 3,30               |
| <b>Equipamento</b>                                     |                    |
| Reverso inteligente do tambor                          | •                  |
| Fluxo de ar axial                                      | •                  |
| Filtro de algodão de grande dimensão                   | •                  |
| PerfectDry   | •                  |
| Pás Soft-Lift  | •                  |
| AirRecycling   | •                  |
| Canal de comunicação                                   | •                  |
| Interruptor de paragem de emergência                   | •                  |
| Acessórios independentes do aparelho                   | •                  |
| <b>Possibilidades de ligação</b>                       |                    |
| Sistema de pagamento (opção)                           | •                  |
| Interface ótica para acesso de assistência técnica     | •                  |
| Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção) | •                  |
| Secador com Wi-Fi                                      | •                  |
| Connector Box  | •                  |
| Módulo LAN (opção)                                     | •                  |
| <b>Normas e certificados</b>                           |                    |
| CE   | •                  |
| VDE  | •                  |
| VDE-EMC  | •                  |
| Proteção contra salpicos de água IP X4                 | •                  |
| Gás DVGW   | •                  |
| WEEE   | •                  |
| UKCA   | •                  |
| Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas    | •                  |