

PDR 944 [SI]

Secador de saída de ar Profissional, aquecimento por vapor com comando programável M Touch Pro para a máxima flexibilidade.



- Volume do tambor de 800.00 l , capacidade de carga de 32.0 kg – 44.0 kg
- Tratamento delicado único – tambor com estrutura de favos
- Secagem precisa para todos os têxteis: PerfectDry
- Possibilidade de ligação à rede sustentável via LAN e Wi-Fi
- Elevada eficiência energética graças ao Air Recycling

Código EAN: 4002516443612 / Número de material: 11795860 / Número de material antigo: 52944005EU

| Construção e modelo | |
|--|---------------------------|
| Modelo | Máquina de carga frontal |
| Linha | Desempenho Plus |
| Frente | Aço inoxidável |
| Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:25 | 32,0 |
| Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:18 | 44,0 |
| Volume do tambor em l | 800,00 |
| Sistema de secagem | Saída de ar |
| Abertura da porta [Ø] em mm | 520 |
| Ângulo de abertura da porta em graus | 180 |
| Batente da porta | à esquerda |
| Sentido de abertura da porta alterável | • |
| Tambor com estrutura de favos em inox | Sim |
| Aplicação | |
| Adequado para hotelaria e restauração | • |
| Adequado para lares de idosos e casas de repouso | • |
| Adequado para a gestão de instalações | • |
| Adequado para a limpeza de têxteis | • |
| Adequado para lavandarias e engomadorias | • |
| Adequado para bombeiros e serviços de salvamento | • |
| Adequado para coudelarias e centros hípicas | • |
| Adequado para universidades, escolas e infantários | • |
| Adequado para hospitais | • |
| Adequado para clubes desportivos | • |
| Adequado para Beauty, Wellness & Fitness | • |
| Adequado para consultórios médicos e dentários | • |
| Adequado para a indústria petroquímica | • |
| Adequado para a indústria de processamento de produtos alimentares | • |
| Adequado para parques temáticos e estâncias de férias | • |
| Adequado para instituições estatais/sociais | • |
| Dados de potência | |
| Potência de evaporação máxima em l/h | 34,20 |
| Consumo energético específico em kWh/kg | 0,57 |
| Tempo de funcionamento do programa em min. | 31 |
| Vida útil em ciclos de secagem | 40000 |
| Comando | |
| Tipo de comando | M Touch Pro |
| Programabilidade | Programável |
| Comando do programa | Comando humidade residual |
| Pré-seleção de início máx. em h | 24 |
| Indicação do tempo restante | • |
| Indicação da sequência do programa | • |
| Idiomas do visor configuráveis | • |
| Ligação elétrica padrão | |
| Tipo de aquecimento | Vapor indireto |
| Ligação elétrica | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Potência de aquecimento elétrica em kW | 0,00 |
| Potência de aquecimento a vapor em kW | 40,50 |

PDR 944 [SI]

Secador de saída de ar Profissional, aquecimento por vapor com comando programável M Touch Pro para a máxima flexibilidade.



Código EAN: 4002516443612 / Número de material: 11795860 /
Número de material antigo: 52944005EU

| | |
|--|--------------------|
| Potência total em kW | 1,70 |
| Fusível em A | 10 |
| Dimensões e peso da máquina de secar roupa | |
| Medida exterior, altura líquida em mm | 1640 |
| Medida exterior, largura líquida em mm | 1206 |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm | 1385 |
| Medida exterior, altura bruta em mm | 1766 |
| Medida exterior, largura bruta em mm | 1390 |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm | 1474 |
| Peso líquido em kg | 326,3 |
| Peso bruto em kg | 344 |
| Carga máxima no piso em N/m ² | 3848 |
| Nível de emissões | |
| Nível de ruído no local de trabalho | 63 dB(A) re 20 µPa |
| Libertação de calor no local em Mj/h | 4,00 |
| Equipamento | |
| Reverso inteligente do tambor | • |
| Fluxo de ar axial | • |
| Filtro de algodão de grande dimensão | • |
| PerfectDry | • |
| Pás Soft-Lift | • |
| AirRecyclingPlus | • |
| Canal de comunicação | • |
| Interruptor de paragem de emergência | • |
| Acessórios independentes do aparelho | • |
| Possibilidades de ligação | |
| Sistema de pagamento (opção) | • |
| Interface ótica para acesso de assistência técnica | • |
| Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção) | • |
| Secador com Wi-Fi | • |
| Connector Box | • |
| Módulo LAN (opção) | • |
| Capacidades | |
| Máscaras de proteção respiratória [quantidade] | 16 |
| Fato de proteção [quantidade] | 6 |
| Casaco de proteção [quantidade] | 9 |
| Edredões sintéticos [quantidade] | 4 |
| Almofadas sintéticas [quantidade] | 8 |
| Edredões de penas [quantidade] | 4 |
| Almofadas de penas [quantidade] | 8 |
| Panos de limpeza, 22 g [quantidade] | 727 |
| Mopas, algodão, 40 cm [quantidade] | 168 |
| Mopas, algodão, 50 cm [quantidade] | 145 |
| Mopas, microfibras, 40 cm [quantidade] | 267 |
| Mopas, microfibras, 50 cm [quantidade] | 188 |
| Mantas de verão para cavalos [quantidade] | 5 |
| Normas e certificados | |
| CE | • |
| VDE | • |
| VDE-EMC | • |
| Proteção contra salpicos de água IP X4 | • |

PDR 944 [SI]

Secador de saída de ar Profissional, aquecimento por vapor
com comando programável M Touch Pro para a máxima flexibilidade.



Código EAN: 4002516443612 / Número de material: 11795860 /
Número de material antigo: 52944005EU

WEEE

UKCA

Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas

•

•

•