

PDR 944 [SI]

Secador de saída de ar Profissional, aquecimento por vapor com comando programável M Touch Pro para a máxima flexibilidade.



- Volume do tambor de 800.00 l , capacidade de carga de 32.0 kg – 44.0 kg
- Tratamento delicado único – tambor com estrutura de favos
- Secagem precisa para todos os têxteis: PerfectDry
- Possibilidade de ligação à rede sustentável via LAN e Wi-Fi
- Elevada eficiência energética graças ao Air Recycling

Código EAN: 4002516443612 / Número de material: 11795860 /
Número de material antigo: 52944005EU

Construção e modelo	
Modelo	Máquina de carga frontal
Linha	Desempenho Plus
Frente	Aço inoxidável
Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:25	32,0
Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:18	44,0
Volume do tambor em l	800,00
Sistema de secagem	Saída de ar
Abertura da porta [Ø] em mm	520
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	à esquerda
Sentido de abertura da porta alterável	•
Tambor com estrutura de favos em inox	Sim
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para a gestão de instalações	•
Adequado para a limpeza de têxteis	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para oficinas	•
Adequado para bombeiros e serviços de salvamento	•
Adequado para coudelarias e centros hípicas	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para parques de campismo	•
Adequado para clubes desportivos	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
Adequado para consultórios médicos e dentários	•
Adequado para a indústria petroquímica	•
Adequado para a indústria de processamento de produtos alimentares	•
Adequado para parques temáticos e estâncias de férias	•
Adequado para instituições estatais/sociais	•
Dados de potência	
Potência de evaporação máxima em l/h	34,20
Consumo energético específico em kWh/kg	0,57
Tempo de funcionamento do programa em min.	31
Vida útil em ciclos de secagem	40000
Comando	
Tipo de comando	M Touch Pro
Programabilidade	Programável
Comando do programa	Comando humidade residual
Pré-seleção de início máx. em h	24
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•

PDR 944 [SI]

Secador de saída de ar Profissional, aquecimento por vapor com comando programável M Touch Pro para a máxima flexibilidade.



Código EAN: 4002516443612 / Número de material: 11795860 /
Número de material antigo: 52944005EU

Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Vapor indireto
Ligação elétrica	3N AC 400V 50/60HZ
Potência de aquecimento a vapor em kW	40,50
Potência total em kW	1,70
Fusível em A	10
Dimensões e peso da máquina de secar roupa	
Medida exterior, altura líquida em mm	1640
Medida exterior, largura líquida em mm	1206
Medida exterior, profundidade líquida em mm	1385
Medida exterior, altura bruta em mm	1766
Medida exterior, largura bruta em mm	1390
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1474
Peso líquido em kg	326,3
Peso bruto em kg	344
Carga máxima no piso em N	3848
Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	63 dB(A) re 20 µPa
Dissipação de calor no ambiente em MJ/h	4,00
Equipamento	
Reverso inteligente do tambor	•
Fluxo de ar axial	•
Filtro de algodão de grande dimensão	•
PerfectDry	•
Pás Soft-Lift	•
AirRecyclingPlus	•
Canal de comunicação	•
Interruptor de paragem de emergência	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Eficiência e sustentabilidade	
Taxa de reciclagem em %	94
Possibilidades de ligação	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Corte de picos de carga / gestão de energia (opção)	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
Módulo LAN (opção)	•
Capacidades	
Máscaras de proteção respiratória [quantidade]	16
Fato de proteção [quantidade]	6
Casaco de proteção [quantidade]	9
Edredões sintéticos [quantidade]	4
Almofadas sintéticas [quantidade]	8
Edredões de penas [quantidade]	4
Almofadas de penas [quantidade]	8
Panos de limpeza, 22 g [quantidade]	727
Mopas, algodão, 40 cm [quantidade]	168

PDR 944 [SI]

Secador de saída de ar Profissional, aquecimento por vapor com comando programável M Touch Pro para a máxima flexibilidade.



Código EAN: 4002516443612 / Número de material: 11795860 /

Número de material antigo: 52944005EU

Mopas, algodão, 50 cm [quantidade]	145
------------------------------------	-----

Mopas, microfibras, 40 cm [quantidade]	267
--	-----

Mopas, microfibras, 50 cm [quantidade]	188
--	-----

Mantas de verão para cavalos [quantidade]	5
---	---

Normas e certificados

CE	•
----	---

VDE	•
-----	---

VDE-EMC	•
---------	---

Proteção contra salpicos de água IP X4	•
--	---

WEEE	•
------	---

UKCA	•
------	---

Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•
---	---