

PDR 944 [HW]

Secador de saída de ar Profissional, aquecido com água quente com comando programável M Touch Pro para a máxima flexibilidade.



- Volume do tambor de 800.00 l, capacidade de carga de 53 (24.0) lb (kg) – 32.0 kg
- Tratamento delicado único – tambor com estrutura de favos
- Elevada eficiência energética graças ao Air Recycling Plus
- Secagem precisa para todos os têxteis: PerfectDry
- Possibilidade de ligação à rede sustentável via LAN e Wi-Fi

Código EAN: 4002516443629 / Número de material: 11795870 /
Número de material antigo: 52944017EU

Construção e modelo	
Modelo	Máquina de carga frontal
Linha	Desempenho Plus
Frente	Aço inoxidável
Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:32	53 (24,0) lb (kg)
Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:25	32,0
Volume do tambor em l	800,00
Sistema de secagem	Água quente
Abertura da porta [Ø] em mm	520
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	à esquerda
Sentido de abertura da porta alterável	•
Tambor com estrutura de favos em inox	Sim
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para a gestão de instalações	•
Adequado para a limpeza de têxteis	•
Adequado para lavandarias e engomadorias	•
Adequado para bombeiros e serviços de salvamento	•
Adequado para coudelarias e centros hípicas	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para clubes desportivos	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
Adequado para consultórios médicos e dentários	•
Adequado para a indústria petroquímica	•
Adequado para a indústria de processamento de produtos alimentares	•
Adequado para parques temáticos e estâncias de férias	•
Adequado para instituições estatais/sociais	•
Dados de potência	
Consumo energético específico em kWh/kg	0,47
Tempo de funcionamento do programa em min.	62
Vida útil em ciclos de secagem	40000
Comando	
Tipo de comando	M Touch Pro
Programabilidade	Programável
Comando do programa	Comando humidade residual
Pré-seleção de início máx. em h	24
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Água quente
Ligação elétrica	3N AC 400V 50/60HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	0,00
Potência de aquecimento de água quente em kW	12,50
Potência total em kW	1,70

PDR 944 [HW]

Secador de saída de ar Profissional, aquecido com água quente com comando programável M Touch Pro para a máxima flexibilidade.



Código EAN: 4002516443629 / Número de material: 11795870 /
Número de material antigo: 52944017EU

Fusível em A	10
Temperatura de avanço da água máxima em °C	90
Dimensões e peso da máquina de secar roupa	
Medida exterior, altura líquida em mm	1640
Medida exterior, largura líquida em mm	1206
Medida exterior, profundidade líquida em mm	1385
Medida exterior, altura bruta em mm	1766
Medida exterior, largura bruta em mm	1390
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1474
Peso líquido em kg	326,3
Peso bruto em kg	344
Carga máxima no piso em N/m ²	3848
Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	63 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	4,00
Equipamento	
Reverso inteligente do tambor	•
Fluxo de ar axial	•
Filtro de algodão de grande dimensão	•
PerfectDry	•
Pás Soft-Lift	•
AirRecyclingPlus	•
Canal de comunicação	•
Interruptor de paragem de emergência	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Possibilidades de ligação	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção)	•
Secador com Wi-Fi	•
Connector Box	•
Módulo LAN (opção)	•
Capacidades	
Máscaras de proteção respiratória [quantidade]	16
Fato de proteção [quantidade]	6
Casaco de proteção [quantidade]	9
Edredões sintéticos [quantidade]	4
Almofadas sintéticas [quantidade]	8
Edredões de penas [quantidade]	4
Almofadas de penas [quantidade]	8
Panos de limpeza, 22 g [quantidade]	727
Mopas, algodão, 40 cm [quantidade]	95
Mopas, algodão, 50 cm [quantidade]	82
Mopas, microfibras, 40 cm [quantidade]	150
Mopas, microfibras, 50 cm [quantidade]	131
Mantas de verão para cavalos [quantidade]	5
Normas e certificados	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•

PDR 944 [HW]

Secador de saída de ar Profissional, aquecido com água quente com comando programável M Touch Pro para a máxima flexibilidade.



Código EAN: 4002516443629 / Número de material: 11795870 /
Número de material antigo: 52944017EU

WEEE

UKCA

Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas

•

•

•