


PW 6163 [Dual WEK]

Máquina de lavar roupa com barreira sanitária, a vapor direto/ eletricidade na versão com barreiras sanitárias para lares de idosos, casas de repouso e hospitais.



- Volume do tambor de 160 l, capacidade de carga 16.0 kg
- Grande variedade de programas – programas especiais desinfecção
- Tratamento suave graças ao tambor com estrutura de favos Miele
- Bastante eficiente: menos consumo de água e energia
- Resultados de centrifugação ideais: humidade residual 46 %*, fator-g400


* Indicação da humidade residual referente à lavagem a quente no último processo de lavagem.

Código EAN: 4002516446972 / Número de material: 11812850 /
Número de material antigo: 51616354ZER

Construção e modelo	
Modelo	Máq. lavar roupa higienização
Linha	Profissional
Frente	Cinza-ferro
Relação de carga	1:10
Capacidade de carga em kg	16,0
Volume do tambor em l	160
Abertura da porta [L] em mm lado limpo	352
Abertura da porta [A] em mm lado limpo	366
Abertura da porta [L] em mm lado sujo	352
Abertura da porta [A] em mm lado sujo	366
Ângulo de abertura da porta em graus	153
Motor isento de manutenção com conversor de frequência	•
Tambor com estrutura de favos em aço inoxidável	•
Aplicação	
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para a gestão de instalações	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para bombeiros e serviços de salvamento	•
Adequado para hospitais	•
Dados de potência	
Eficácia comprovada contra vírus	•
Higiene testada	•
Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg	9,63
Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg	0,13
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria	55
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente	51
Humidade residual com lavagem a frio em %	48
Humidade residual com lavagem a quente em %	46
Velocidade de centrifugação em rpm.	1025
Fator g	400
Horas de funcionamento testadas	30000
Comando	
Tipo de comando	Profitronic M
Programabilidade	Livremente programável
Pré-seleção de início máx. em h	Livremente selecionável
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•

PW 6163 [Dual WEK]

Máquina de lavar roupa com barreira sanitária, a vapor direto/ eletricidade na versão com barreiras sanitárias para lares de idosos, casas de repouso e hospitais.




Código EAN: 4002516446972 / Número de material: 11812850 /
Número de material antigo: 51616354ZER

Programas básicos/grupos-alvo	
Programas básicos	•
Programas para hotelaria e restauração	•
Programas para lares de idosos e casas de repouso	•
Programas para gestão de instalações	•
Programas para limpeza de têxteis	•
Programas para pequenas empresas	•
Programas para bombeiros e serviços de emergência	•
Programas para coudelarias/cavalariças/centros hípicas	•
Programas para hospitais	•
Programas para a área da cosmética, bem-estar e fitness	•
Dosagem	
Gaveta de detergentes	4 compartimentos
Módulo doseador de líquidos (opção)	•
Opções de ligação máximas para bombas doseadoras [quantidade]	12
Sensor de nível de vazio	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Aquecimento duplo (vapor direto/elétrico)
Ligação elétrica	3N AC 400V 50/60HZ
Potência de aquecimento em kW	15,00
Potência de aquecimento a vapor em kW	29,00
Potência total em kW	18,00
Fusível em A	25
Ligação à água/descarga da água	
Água fria [quantidade]	2x 1/2" com rosca de 3/4"
Água quente [quantidade]	1x 1/2" com rosca de 3/4"
Válvula de esgoto	DN 70
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	1718
Medida exterior, largura líquida em mm	1153
Medida exterior, profundidade líquida em mm	1070
Medida exterior, altura bruta em mm	1800
Medida exterior, largura bruta em mm	1310
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1138
Peso líquido em kg	634,5
Peso bruto em kg	653
Carga máxima no piso em N	7482
Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	70 dB(A) re 20 µPa
Dissipação de calor no ambiente em MJ/h	6,50
Equipamento	
Pré-centrifugação patenteada	•
Tratamento de panos	•
Monitorização do desequilíbrio	•
Monitorização da temperatura	•
Duas luzes indicadoras no lado limpo	•
Posicionamento e bloqueio automático do tambor	•

PW 6163 [Dual WEK]

Máquina de lavar roupa com barreira sanitária, a vapor direto/ eletricidade na versão com barreiras sanitárias para lares de idosos, casas de repouso e hospitais.



Código EAN: 4002516446972 / Número de material: 11812850 /
Número de material antigo: 51616354ZER

Resistência especial	•
Sistema automático de quantidade+	•
Caudalímetro (opção)	•
Canal de comunicação	•
Centrifugação elevada eficiente	•
Interruptor de paragem de emergência	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Eficiência e sustentabilidade	
Taxa de reciclagem em %	95
Possibilidades de ligação	
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Módulo da interface RS 232 (opção)	•
Corte de picos de carga / gestão de energia (opção)	•
Recolha de dados de funcionamento	•
Recuperação de água (opção)	•
Capacidades	
Edredões sintéticos [quantidade]	2
Almofadas sintéticas [quantidade]	4
Edredões de penas [quantidade]	2
Almofadas de penas [quantidade]	4
Panos de limpeza, 22 g [quantidade]	365
Mopas, algodão, 40 cm/190 g [quantidade]	84
Mopas, algodão, 50 cm/220 g [quantidade]	73
Mopas, microfibras, 40 cm/120 g [quantidade]	133
Mopas, microfibras, 50 cm/170 g [quantidade]	94
Normas e certificados	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
WEEE	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•