

PW 6243 [D ind. WEK]

Máquina de lavar roupa com barreira sanitária (indiretamente)

na versão com barreiras sanitárias para lares de idosos, casas de repouso e hospitais.



- Volume do tambor de 240 l, capacidade de carga 24.0 kg
- Grande variedade de programas – programas especiais desinfecção
- Tratamento suave graças ao tambor com estrutura de favos Miele
- Bastante eficiente: menos consumo de água e energia
- Resultados de centrifugação ideais: humidade residual 46 %\*, fator-g360

\* Indicação da humidade residual referente à lavagem a quente no último processo de lavagem.

Código EAN: 4002516446446 / Número de material: 11812960 / Número de material antigo: 51624344ZER

<b>Construção e modelo</b>	
Modelo	Máq. lavar roupa higienização
Linha	Profissional
Frente	Cinza-ferro
Relação de carga	1:10
Capacidade de carga em kg	24,0
Volume do tambor em l	240
Abertura da porta [L] em mm lado limpo	352
Abertura da porta [A] em mm lado limpo	593
Abertura da porta [L] em mm lado sujo	352
Abertura da porta [A] em mm lado sujo	593
Ângulo de abertura da porta em graus	153
Motor isento de manutenção com conversor de frequência	•
Tambor com estrutura de favos	•
<b>Aplicação</b>	
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para a gestão de instalações	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para bombeiros e serviços de salvamento	•
Adequado para hospitais	•
<b>Dados de potência</b>	
Eficácia comprovada contra vírus	•
Higiene testada	•
Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg	10,63
Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg	0,09
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria	59
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente	51
Humidade residual com lavagem a frio em %	50
Humidade residual com lavagem a quente em %	46
Velocidade de centrifugação em rpm.	975
Fator g	360
Horas de funcionamento testadas	30000
<b>Comando</b>	
Tipo de comando	Profitronic M
Programabilidade	Livremente programável
Pré-seleção de início máx. em h	Livremente selecionável
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•
<b>Programas básicos/grupos-alvo</b>	
Programas básicos	•
Programas para hotelaria e restauração	•

PW 6243 [D ind. WEK]

Máquina de lavar roupa com barreira sanitária (indiretamente)

na versão com barreiras sanitárias para lares de idosos, casas de repouso e hospitais.



Código EAN: 4002516446446 / Número de material: 11812960 /

Número de material antigo: 51624344ZER

Programas para lares de idosos e casas de repouso	•
Programas para gestão de instalações	•
Programas para limpeza de têxteis	•
Programas para pequenas empresas	•
Programas para bombeiros e serviços de emergência	•
Programas para coudelarias/cavalariças/centros hípicas	•
Programas para hospitais	•
Programas para a área da cosmética, bem-estar e fitness	•
<b>Dosagem</b>	
Gaveta de detergentes	4 compartimentos
Módulo doseador de líquidos (opção)	•
Opções de ligação máximas para bombas doseadoras [quantidade]	12
Sensor de nível de vazio	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Tipo de aquecimento	Vapor indireto
Ligação elétrica	3N AC 400V 50/60HZ
Potência de aquecimento a vapor em kW	50,00
Potência total em kW	4,30
Fusível em A	16
<b>Ligação à água/descarga da água</b>	
Água fria [quantidade]	2x 1/2" com rosca de 3/4"
Água quente [quantidade]	1x 1/2" com rosca de 3/4"
Válvula de esgoto	DN 70
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	1718
Medida exterior, largura líquida em mm	1384
Medida exterior, profundidade líquida em mm	1070
Medida exterior, altura bruta em mm	1800
Medida exterior, largura bruta em mm	1570
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1138
Peso líquido em kg	820,0
Peso bruto em kg	820
Carga máxima no piso em N/m <sup>2</sup>	9808
<b>Nível de emissões</b>	
Nível de ruído no local de trabalho	71 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	9,00
<b>Equipamento</b>	
Pré-centrifugação patenteada	•
Tratamento de panos	•
Monitorização do desequilíbrio	•
Monitorização da temperatura	•
Duas luzes indicadoras no lado limpo	•
Posicionamento e bloqueio automático do tambor	•
Resistência especial	•
Sistema automático de quantidade+	•
Caudalímetro (opção)	•
Canal de comunicação	•
Interruptor de paragem de emergência	•
Acessórios independentes do aparelho	•

PW 6243 [D ind. WEK]

Máquina de lavar roupa com barreira sanitária (indiretamente)

na versão com barreiras sanitárias para lares de idosos, casas de repouso e hospitais.



Código EAN: 4002516446446 / Número de material: 11812960 /  
Número de material antigo: 51624344ZER

<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Taxa de reciclagem em %	95
<b>Possibilidades de ligação</b>	
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Módulo da interface RS 232 (opção)	•
Corte de picos de carga/gestão de energia (opção)	•
Recolha de dados de funcionamento	•
Recuperação de água (opção)	•
<b>Capacidades</b>	
Edredões sintéticos [quantidade]	3
Almofadas sintéticas [quantidade]	6
Edredões de penas [quantidade]	3
Almofadas de penas [quantidade]	6
Mopas, algodão, 40 cm/190 g [quantidade]	126
Mopas, algodão, 50 cm/220 g [quantidade]	109
Mopas, microfibras, 40 cm/120 g [quantidade]	200
Mopas, microfibras, 50 cm/170 g [quantidade]	141
<b>Normas e certificados</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
WEEE	•
EAC	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•