


PW 6323 [Dual WEK]

Máquina de lavar roupa com barreira sanitária, a vapor direto/ eletricidade na versão com barreiras sanitárias para lares de idosos, casas de repouso e hospitais.



- Volume do tambor de 320 l, capacidade de carga 32.0 kg
- Grande variedade de programas – programas especiais desinfeção
- Tratamento suave graças ao tambor com estrutura de favos Miele
- Bastante eficiente: menos consumo de água e energia
- Resultados de centrifugação ideais: humidade residual 41 %*, fator-g360


* Indicação da humidade residual referente à lavagem a quente no último processo de lavagem.

Código EAN: 4002516446897 / Número de material: 11813130 / Número de material antigo: 51632354ZER

Construção e modelo	
Modelo	Máq. lavar roupa higienização
Linha	Profissional
Frente	Cinza-ferro
Relação de carga	1:10
Capacidade de carga em kg	32,0
Volume do tambor em l	320
Abertura da porta [L] em mm lado limpo	352
Abertura da porta [A] em mm lado limpo	593
Abertura da porta [L] em mm lado sujo	352
Abertura da porta [A] em mm lado sujo	593
Ângulo de abertura da porta em graus	153
Motor isento de manutenção com conversor de frequência	•
Tambor com estrutura de favos	•
Aplicação	
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para a gestão de instalações	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para bombeiros e serviços de salvamento	•
Adequado para hospitais	•
Dados de potência	
Eficácia comprovada contra vírus	•
Higiene testada	•
Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg	10,31
Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg	0,12
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria	62
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente	56
Humidade residual com lavagem a frio em %	47
Humidade residual com lavagem a quente em %	41
Velocidade de centrifugação em rpm.	975
Fator g	360
Horas de funcionamento testadas	30000
Comando	
Tipo de comando	Profitronic M
Programabilidade	Livremente programável
Pré-seleção de início máx. em h	Livremente selecionável
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•
Programas básicos/grupos-alvo	
Programas básicos	•
Programas para hotelaria e restauração	•

PW 6323 [Dual WEK]

Máquina de lavar roupa com barreira sanitária, a vapor direto/ eletricidade na versão com barreiras sanitárias para lares de idosos, casas de repouso e hospitais.




Código EAN: 4002516446897 / Número de material: 11813130 /
Número de material antigo: 51632354ZER

Programas para lares de idosos e casas de repouso	•
Programas para limpeza de têxteis	•
Programas para pequenas empresas	•
Programas para bombeiros e serviços de emergência	•
Programas para coudelarias/cavalariças/centros hípicas	•
Programas para hospitais	•
Programas para a área da cosmética, bem-estar e fitness	•
Dosagem	
Gaveta de detergentes	4 compartimentos
Módulo doseador de líquidos (opção)	•
Opções de ligação máximas para bombas doseadoras [quantidade]	12
Sensor de nível de vazio	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Aquecimento duplo (vapor direto/elétrico)
Ligação elétrica	3N AC 400V 50/60HZ
Potência de aquecimento em kW	30,00
Potência de aquecimento a vapor em kW	86,00
Potência total em kW	31,00
Fusível em A	63
Ligação à água/descarga da água	
Água fria [quantidade]	2x 1/2" com rosca de 3/4"
Água quente [quantidade]	1x 1/2" com rosca de 3/4"
Válvula de esgoto	DN 70
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	1718
Medida exterior, largura líquida em mm	1605
Medida exterior, profundidade líquida em mm	1070
Medida exterior, altura bruta em mm	1800
Medida exterior, largura bruta em mm	1758
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1138
Peso líquido em kg	864,5
Peso bruto em kg	883
Carga máxima no piso em N/m ²	10741
Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	71 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	11,20
Equipamento	
Pré-centrifugação patenteada	•
Tratamento de panos	•
Monitorização do desequilíbrio	•
Monitorização da temperatura	•
Duas luzes indicadoras no lado limpo	•
Posicionamento e bloqueio automático do tambor	•
Resistência especial	•
Sistema automático de quantidade+	•
Caudalímetro (opção)	•
Canal de comunicação	•
Interruptor de paragem de emergência	•
Acessórios independentes do aparelho	•

PW 6323 [Dual WEK]

Máquina de lavar roupa com barreira sanitária, a vapor direto/ eletricidade na versão com barreiras sanitárias para lares de idosos, casas de repouso e hospitais.



Código EAN: 4002516446897 / Número de material: 11813130 /
Número de material antigo: 51632354ZER

Eficiência e sustentabilidade	
Taxa de reciclagem em %	95
Possibilidades de ligação	
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Módulo da interface RS 232 (opção)	•
Corte de picos de carga/gestão de energia (opção)	•
Recolha de dados de funcionamento	•
Recuperação de água (opção)	•
Capacidades	
Edredões sintéticos [quantidade]	4
Almofadas sintéticas [quantidade]	8
Edredões de penas [quantidade]	4
Almofadas de penas [quantidade]	8
Mopas, algodão, 40 cm/190 g [quantidade]	168
Mopas, algodão, 50 cm/220 g [quantidade]	145
Mopas, microfibras, 40 cm/120 g [quantidade]	267
Mopas, microfibras, 50 cm/170 g [quantidade]	188
Normas e certificados	
CE	•
VDE-EMC	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
WEEE	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•