

PW 6241 [EL SOM WEK MF]

Máquina de lavar roupa com aquecimento elétrico especial para marinha com gaveta para detergente, módulo de dosagem de líquidos.



Código EAN: 4002516447320 / Número de material: 11813790 /  
Número de material antigo: 51624116SOM

| Construção e modelo                                                               |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Modelo                                                                            | Máquina de carga frontal |
| Linha                                                                             | Profissional             |
| Frente                                                                            | Aço inoxidável           |
| Cor do painel                                                                     | Aço inoxidável           |
| Relação de carga                                                                  | 1:10                     |
| Capacidade de carga em kg                                                         | 24,0                     |
| Volume do tambor em l                                                             | 240                      |
| Abertura da porta [Ø] em mm                                                       | 430                      |
| Ângulo de abertura da porta em graus                                              | 180                      |
| Batente da porta                                                                  | à direita                |
| Motor isento de manutenção com conversor de frequência                            | •                        |
| Tambor com estrutura de favos                                                     | •                        |
| Aplicação                                                                         |                          |
| Adequado para marinha                                                             | •                        |
| Dados de potência                                                                 |                          |
| Eficácia comprovada contra vírus                                                  | •                        |
| Higiene testada                                                                   | •                        |
| Consumo de água específico com ligação de água fria em l/kg                       | 9,00                     |
| Consumo energético específico com ligação de água fria em kWh/kg                  | 0,26                     |
| Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg                      | 8,80                     |
| Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg                 | 0,10                     |
| Consumo de água com ligação de água fria em l                                     | 216,0                    |
| Consumo energético com ligação de água fria em kWh                                | 6,24                     |
| Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria                   | 60                       |
| Consumo de água com ligação de água quente em l                                   | 211,0                    |
| Consumo energético com ligação de água quente em kWh                              | 2,40                     |
| Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente                 | 49                       |
| Consumo de água em programa ECO com ligação de água fria em l                     | 212,3                    |
| Consumo energético em programa ECO com ligação de água fria em kWh                | 5,04                     |
| Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria no programa ECO   | 46                       |
| Consumo de água em programa ECO com ligação de água quente em l                   | 212,5                    |
| Consumo energético em programa ECO com ligação de água quente em kWh              | 1,44                     |
| Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente no programa ECO | 36                       |
| Humidade residual com lavagem a frio em %                                         | 46                       |
| Humidade residual com lavagem a quente em %                                       | 43                       |
| Velocidade de centrifugação em rpm.                                               | 1100                     |
| Fator g                                                                           | 541                      |
| Horas de funcionamento testadas                                                   | 30000                    |

- Grande variedade de programas: programas de lavagem para aplicações especiais
- Bastante eficiente: menos consumo de água e energia
- Resultados de centrifugação ideais: humidade residual 43 %, fator-g541
- Tratamento suave graças ao tambor com estrutura de favos Miele
- Volume do tambor de 240 l, capacidade de carga 24.0 kg

\* Indicação da humidade residual referente à lavagem a quente no último processo de lavagem.

PW 6241 [EL SOM WEK MF]

Máquina de lavar roupa com aquecimento elétrico especial para marinha com gaveta para detergente, módulo de dosagem de líquidos.



Código EAN: 4002516447320 / Número de material: 11813790 /  
Número de material antigo: 51624116SOM

| <b>Comando</b>                                                |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Tipo de comando                                               | Profitrronic M            |
| Programabilidade                                              | Livremente programável    |
| Pré-seleção de início máx. em h                               | Livremente selecionável   |
| Indicação do tempo restante                                   | •                         |
| Indicação da sequência do programa                            | •                         |
| Idiomas do visor configuráveis                                | •                         |
| <b>Programas básicos/grupos-alvo</b>                          |                           |
| Programas básicos                                             | •                         |
| Programas para hotelaria e restauração                        | •                         |
| Programas para lares de idosos e casas de repouso             | •                         |
| Programas para gestão de instalações                          | •                         |
| Programas para limpeza de têxteis                             | •                         |
| Programas para pequenas empresas                              | •                         |
| Programas para bombeiros e serviços de emergência             | •                         |
| Programas para coudelarias/cavalariças/centros hípicas        | •                         |
| Programas para hospitais                                      | •                         |
| Programas para clubes desportivos                             | •                         |
| Programas para a área da cosmética, bem-estar e fitness       | •                         |
| <b>Dosagem</b>                                                |                           |
| Gaveta de detergentes                                         | 3 compartimentos          |
| Módulo doseador de líquidos                                   | •                         |
| Opções de ligação máximas para bombas doseadoras [quantidade] | 12                        |
| Sensor de nível de vazio                                      | •                         |
| <b>Ligação elétrica padrão</b>                                |                           |
| Tipo de aquecimento                                           | Elétrico                  |
| Ligação elétrica                                              | 3 AC 220-240V 50-60HZ     |
| Potência de aquecimento em kW                                 | 24,00                     |
| Potência total em kW                                          | 25,00                     |
| Fusível em A                                                  | 80                        |
| <b>Possível variante de tensão 1</b>                          |                           |
| Ligação elétrica                                              | 3 AC 208V 60HZ            |
| Potência de aquecimento em kW                                 | 19,00                     |
| Potência total em kW                                          | 20,00                     |
| Fusível em A                                                  | 70                        |
| <b>Ligação à água/descarga da água</b>                        |                           |
| Água fria [quantidade]                                        | 3x 1/2" com rosca de 3/4" |
| Água quente [quantidade]                                      | 1x 1/2" com rosca de 3/4" |
| Válvula de esgoto                                             | DN 70                     |
| <b>Dimensões e peso</b>                                       |                           |
| Medida exterior, altura líquida em mm                         | 1643                      |
| Medida exterior, largura líquida em mm                        | 1089                      |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm                   | 1250                      |
| Medida exterior, altura bruta em mm                           | 1700                      |
| Medida exterior, largura bruta em mm                          | 1336                      |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm                     | 1530                      |
| Peso líquido em kg                                            | 672,0                     |
| Peso bruto em kg                                              | 723                       |
| Carga máxima no piso em N/m <sup>2</sup>                      | 9167                      |

PW 6241 [EL SOM WEK MF]

Máquina de lavar roupa com aquecimento elétrico especial para marinha com gaveta para detergente, módulo de dosagem de líquidos.



Código EAN: 4002516447320 / Número de material: 11813790 /  
Número de material antigo: 51624116SOM

| <b>Nível de emissões</b>                            |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Nível de ruído no local de trabalho                 | 78 dB(A) re 20 µPa |
| Libertação de calor no local em Mj/h                | 4,70               |
| <b>Equipamento</b>                                  |                    |
| Pré-centrifugação patenteada                        | •                  |
| Tratamento de panos                                 | •                  |
| Monitorização do desequilíbrio                      | •                  |
| Monitorização da temperatura                        | •                  |
| Resistência especial                                | •                  |
| Sistema automático de quantidade+                   | •                  |
| Caudalímetro (opção)                                | •                  |
| Canal de comunicação                                | •                  |
| Interruptor de paragem de emergência                | •                  |
| Acessórios independentes do aparelho                | •                  |
| <b>Eficiência e sustentabilidade</b>                |                    |
| Taxa de reciclagem em %                             | 96                 |
| <b>Possibilidades de ligação</b>                    |                    |
| Sistema de pagamento (opção)                        | •                  |
| Interface ótica para acesso de assistência técnica  | •                  |
| Módulo da interface RS 232 (opção)                  | •                  |
| Corte de picos de carga/gestão de energia (opção)   | •                  |
| Recolha de dados de funcionamento                   | •                  |
| Recuperação de água (opção)                         | •                  |
| <b>Capacidades</b>                                  |                    |
| Máscaras de proteção respiratória [quantidade]      | 19                 |
| Fato de proteção [quantidade]                       | 4                  |
| Casaco de proteção [quantidade]                     | 6                  |
| Fatos de proteção química [quantidade]              | 4                  |
| Edredões sintéticos [quantidade]                    | 3                  |
| Almofadas sintéticas [quantidade]                   | 6                  |
| Edredões de penas [quantidade]                      | 3                  |
| Almofadas de penas [quantidade]                     | 6                  |
| Panos de limpeza, 22 g [quantidade]                 | 546                |
| Mopas, algodão, 40 cm/190 g [quantidade]            | 126                |
| Mopas, algodão, 50 cm/220 g [quantidade]            | 109                |
| Mopas, microfibras, 40 cm/120 g [quantidade]        | 200                |
| Mopas, microfibras, 50 cm/170 g [quantidade]        | 141                |
| Mantas de verão para cavalos [quantidade]           | 4                  |
| <b>Normas e certificados</b>                        |                    |
| CE                                                  | •                  |
| VDE-EMC                                             | •                  |
| VDE                                                 | •                  |
| Proteção contra salpicos de água IP X4              | •                  |
| UKCA                                                | •                  |
| WEEE                                                | •                  |
| Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas | •                  |