

PW 6321 [EL]

Máquina de lavar roupa com aquecimento elétrico com comando livremente programável para a máxima flexibilidade.



- Volume do tambor de 320 l, capacidade de carga 32,0 kg
- Grande variedade de programas: programas de lavagem para aplicações especiais
- Tratamento suave graças ao tambor com estrutura de favos Miele
- Bastante eficiente: menos consumo de água e energia
- Resultados de centrifugação ideais: humidade residual 47 %\*, fator-g447

\* Indicação da humidade residual referente à lavagem a quente no último processo de lavagem.

Código EAN: 4002516447450 / Número de material: 11814020 / Número de material antigo: 51632108ZER

| <b>Construção e modelo</b>                                                      |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Modelo                                                                          | Máquina de carga frontal |
| Linha                                                                           | Profissional             |
| Frente                                                                          | Aço inoxidável           |
| Cor do painel                                                                   | Aço inoxidável           |
| Relação de carga                                                                | 1:10                     |
| Capacidade de carga em kg                                                       | 32,0                     |
| Volume do tambor em l                                                           | 320                      |
| Abertura da porta [Ø] em mm                                                     | 430                      |
| Ângulo de abertura da porta em graus                                            | 180                      |
| Batente da porta                                                                | à direita                |
| Motor isento de manutenção com conversor de frequência                          | •                        |
| Tambor com estrutura de favos                                                   | •                        |
| <b>Aplicação</b>                                                                |                          |
| Adequado para hotelaria e restauração                                           | •                        |
| Adequado para lares de idosos e casas de repouso                                | •                        |
| Adequado para a gestão de instalações                                           | •                        |
| Adequado para a limpeza de têxteis                                              | •                        |
| Adequado para lavandarias e engomadoras                                         | •                        |
| Adequado para bombeiros e serviços de salvamento                                | •                        |
| Adequado para coudelarias e centros hípicas                                     | •                        |
| Adequado para universidades, escolas e infantários                              | •                        |
| Adequado para hospitais                                                         | •                        |
| Adequado para clubes desportivos                                                | •                        |
| Adequado para Beauty, Wellness & Fitness                                        | •                        |
| <b>Dados de potência</b>                                                        |                          |
| Eficácia comprovada contra vírus                                                | •                        |
| Higiene testada                                                                 | •                        |
| Consumo de água específico com ligação de água fria em l/kg                     | 9,00                     |
| Consumo energético específico com ligação de água fria em kWh/kg                | 0,25                     |
| Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg                    | 8,80                     |
| Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg               | 0,10                     |
| Consumo de água com ligação de água fria em l                                   | 288,0                    |
| Consumo energético com ligação de água fria em kWh                              | 8,00                     |
| Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria                 | 61                       |
| Consumo de água com ligação de água quente em l                                 | 281,6                    |
| Consumo energético com ligação de água quente em kWh                            | 3,20                     |
| Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente               | 49                       |
| Consumo de água em programa ECO com ligação de água fria em l                   | 281,6                    |
| Consumo energético em programa ECO com ligação de água fria em kWh              | 6,20                     |
| Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria no programa ECO | 47                       |
| Consumo de água em programa ECO com ligação de água quente em l                 | 284,8                    |

PW 6321 [EL]

Máquina de lavar roupa com aquecimento elétrico com comando livremente programável para a máxima flexibilidade.



Código EAN: 4002516447450 / Número de material: 11814020 /  
Número de material antigo: 51632108ZER

|                                                                                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Consumo energético em programa ECO com ligação de água quente em kWh              | 1,60                      |
| Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente no programa ECO | 37                        |
| Humidade residual com lavagem a frio em %                                         | 50                        |
| Humidade residual com lavagem a quente em %                                       | 47                        |
| Velocidade de centrifugação em rpm.                                               | 1000                      |
| Fator g                                                                           | 447                       |
| Horas de funcionamento testadas                                                   | 30000                     |
| <b>Comando</b>                                                                    |                           |
| Tipo de comando                                                                   | Profitronic M             |
| Programabilidade                                                                  | Livremente programável    |
| Pré-seleção de início máx. em h                                                   | Livremente selecionável   |
| Indicação do tempo restante                                                       | •                         |
| Indicação da sequência do programa                                                | •                         |
| Idiomas do visor configuráveis                                                    | •                         |
| <b>Programas básicos/grupos-alvo</b>                                              |                           |
| Programas básicos                                                                 | •                         |
| Programas para hotelaria e restauração                                            | •                         |
| Programas para lares de idosos e casas de repouso                                 | •                         |
| Programas para gestão de instalações                                              | •                         |
| Programas para limpeza de têxteis                                                 | •                         |
| Programas para pequenas empresas                                                  | •                         |
| Programas para bombeiros e serviços de emergência                                 | •                         |
| Programas para coudelarias/cavaliariças/centros hípicas                           | •                         |
| Programas para hospitais                                                          | •                         |
| Programas para clubes desportivos                                                 | •                         |
| Programas para a área da cosmética, bem-estar e fitness                           | •                         |
| <b>Dosagem</b>                                                                    |                           |
| Gaveta de detergentes                                                             | 3 compartimentos          |
| Módulo doseador de líquidos (opção)                                               | •                         |
| Opções de ligação máximas para bombas doseadoras [quantidade]                     | 12                        |
| Sensor de nível de vazio                                                          | •                         |
| <b>Ligação elétrica padrão</b>                                                    |                           |
| Tipo de aquecimento                                                               | Elétrico                  |
| Ligação elétrica                                                                  | 3 AC 440V 60HZ            |
| Potência de aquecimento em kW                                                     | 30,00                     |
| Potência total em kW                                                              | 31,00                     |
| Fusível em A                                                                      | 50                        |
| <b>Ligação à água/descarga da água</b>                                            |                           |
| Água fria [quantidade]                                                            | 2x 1/2" com rosca de 3/4" |
| Água quente [quantidade]                                                          | 1x 1/2" com rosca de 3/4" |
| Válvula de esgoto                                                                 | DN 70                     |
| <b>Dimensões e peso</b>                                                           |                           |
| Medida exterior, altura líquida em mm                                             | 1643                      |
| Medida exterior, largura líquida em mm                                            | 1089                      |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm                                       | 1280                      |
| Medida exterior, altura bruta em mm                                               | 1710                      |
| Medida exterior, largura bruta em mm                                              | 1336                      |

PW 6321 [EL]

Máquina de lavar roupa com aquecimento elétrico com comando livremente programável para a máxima flexibilidade.



Código EAN: 4002516447450 / Número de material: 11814020 /

Número de material antigo: 51632108ZER

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Medida exterior, profundidade bruta em mm           | 1530               |
| Peso líquido em kg                                  | 663,0              |
| Peso bruto em kg                                    | 714                |
| Carga máxima no piso em N/m <sup>2</sup>            | 9353               |
| <b>Nível de emissões</b>                            |                    |
| Nível de ruído no local de trabalho                 | 73 dB(A) re 20 µPa |
| Libertação de calor no local em Mj/h                | 6,10               |
| <b>Equipamento</b>                                  |                    |
| Pré-centrifugação patenteada                        | •                  |
| Tratamento de panos                                 | •                  |
| Monitorização do desequilíbrio                      | •                  |
| Monitorização da temperatura                        | •                  |
| Resistência especial                                | •                  |
| Sistema automático de quantidade+                   | •                  |
| Caudalímetro (opção)                                | •                  |
| Canal de comunicação                                | •                  |
| Interruptor de paragem de emergência                | •                  |
| Acessórios independentes do aparelho                | •                  |
| <b>Eficiência e sustentabilidade</b>                |                    |
| Taxa de reciclagem em %                             | 96                 |
| <b>Possibilidades de ligação</b>                    |                    |
| Sistema de pagamento (opção)                        | •                  |
| Interface ótica para acesso de assistência técnica  | •                  |
| Módulo da interface RS 232 (opção)                  | •                  |
| Corte de picos de carga/gestão de energia (opção)   | •                  |
| Recolha de dados de funcionamento                   | •                  |
| Recuperação de água (opção)                         | •                  |
| <b>Capacidades</b>                                  |                    |
| Máscaras de proteção respiratória [quantidade]      | 26                 |
| Fato de proteção [quantidade]                       | 6                  |
| Casaco de proteção [quantidade]                     | 9                  |
| Fatos de proteção química [quantidade]              | 5                  |
| Edredões sintéticos [quantidade]                    | 4                  |
| Almofadas sintéticas [quantidade]                   | 8                  |
| Edredões de penas [quantidade]                      | 4                  |
| Almofadas de penas [quantidade]                     | 8                  |
| Panos de limpeza, 22 g [quantidade]                 | 727                |
| Mopas, algodão, 40 cm/190 g [quantidade]            | 168                |
| Mopas, algodão, 50 cm/220 g [quantidade]            | 145                |
| Mopas, microfibras, 40 cm/120 g [quantidade]        | 267                |
| Mopas, microfibras, 50 cm/170 g [quantidade]        | 188                |
| Mantas de verão para cavalos [quantidade]           | 5                  |
| <b>Normas e certificados</b>                        |                    |
| CE                                                  | •                  |
| VDE                                                 | •                  |
| Proteção contra salpicos de água IP X4              | •                  |
| UKCA                                                | •                  |
| WEEE                                                | •                  |
| Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas | •                  |