

PW 6321 [EL MF WI]

Máquina de lavar roupa com aquecimento elétrico
com módulo de dosagem de líquidos e sistema de pesagem inteligente.



- Volume do tambor de 320 l, capacidade de carga 32,0 kg
- Grande variedade de programas: programas de lavagem para aplicações especiais
- Tratamento suave graças ao tambor com estrutura de favos Miele
- Bastante eficiente: menos consumo de água e energia
- Resultados de centrifugação ideais: humidade residual 47 %*, fator-g447

* Indicação da humidade residual referente à lavagem a quente no último processo de lavagem.

Código EAN: 4002516447481 / Número de material: 11814070 /
Número de material antigo: 51632115ZER

Construção e modelo	
Modelo	Máquina de carga frontal
Linha	Profissional
Frente	Aço inoxidável
Cor do painel	Aço inoxidável
Relação de carga	1:10
Capacidade de carga em kg	32,0
Volume do tambor em l	320
Abertura da porta [Ø] em mm	430
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	à direita
Motor isento de manutenção com conversor de frequência	•
Tambor com estrutura de favos	•
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para a gestão de instalações	•
Adequado para a limpeza de têxteis	•
Adequado para lavandarias e engomadorias	•
Adequado para bombeiros e serviços de salvamento	•
Adequado para coudelarias e centros hípicas	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para clubes desportivos	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
Dados de potência	
Eficácia comprovada contra vírus	•
Higiene testada	•
Consumo de água específico com ligação de água fria em l/kg	9,00
Consumo energético específico com ligação de água fria em kWh/kg	0,25
Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg	8,80
Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg	0,10
Consumo de água com ligação de água fria em l	288,0
Consumo energético com ligação de água fria em kWh	8,00
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria	61
Consumo de água com ligação de água quente em l	281,6
Consumo energético com ligação de água quente em kWh	3,20
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente	49
Consumo de água em programa ECO com ligação de água fria em l	281,6
Consumo energético em programa ECO com ligação de água fria em kWh	6,20
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria no programa ECO	47
Consumo de água em programa ECO com ligação de água quente em l	284,8

PW 6321 [EL MF WI]

Máquina de lavar roupa com aquecimento elétrico
com módulo de dosagem de líquidos e sistema de pesagem inteligente.



Código EAN: 4002516447481 / Número de material: 11814070 /

Número de material antigo: 51632115ZER

Consumo energético em programa ECO com ligação de água quente em kWh 1,60

Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente no programa ECO 37

Humidade residual com lavagem a frio em % 50

Humidade residual com lavagem a quente em % 47

Velocidade de centrifugação em rpm. 1000

Fator g 447

Horas de funcionamento testadas 30000

Comando

Tipo de comando Profitronic M

Programabilidade Livremente programável

Pré-seleção de início máx. em h 24

Indicação do tempo restante •

Indicação da sequência do programa •

Idiomas do visor configuráveis •

Programas básicos/grupos-alvo

Programas básicos •

Programas para hotelaria e restauração •

Programas para lares de idosos e casas de repouso •

Programas para gestão de instalações •

Programas para limpeza de têxteis •

Programas para pequenas empresas •

Programas para bombeiros e serviços de emergência •

Programas para coudelarias/cavalariças/centros hípicas •

Programas para hospitais •

Programas para clubes desportivos •

Programas para a área da cosmética, bem-estar e fitness •

Dosagem

Gaveta de detergentes 3 compartimentos

Módulo doseador de líquidos •

Módulo doseador de líquidos (opção) •

Opções de ligação máximas para bombas doseadoras [quantidade] 12

Sensor de nível de vazio •

Ligação elétrica padrão

Tipo de aquecimento Elétrico

Ligação elétrica 3N AC 380-415V 50-60HZ

Potência de aquecimento em kW 30,00

Potência total em kW 31,00

Fusível em A 63

Ligação à água/descarga da água

Água fria [quantidade] 2x 1/2" com rosca de 3/4"

Água quente [quantidade] 1x 1/2" com rosca de 3/4"

Válvula de esgoto DN 70

Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm 1643

Medida exterior, largura líquida em mm 1089

Medida exterior, profundidade líquida em mm 1280

Medida exterior, altura bruta em mm 1710

PW 6321 [EL MF WI]

Máquina de lavar roupa com aquecimento elétrico
com módulo de dosagem de líquidos e sistema de pesagem inteligente.

Código EAN: 4002516447481 / Número de material: 11814070 /

Número de material antigo: 51632115ZER

Medida exterior, largura bruta em mm	1336
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1530
Peso líquido em kg	688,0
Peso bruto em kg	739
Carga máxima no piso em N/m ²	9520
Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	73 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	4,70
Equipamento	
Pré-centrifugação patenteada	•
Tratamento de panos	•
Monitorização do desequilíbrio	•
Monitorização da temperatura	•
Resistência especial	•
Sistema automático de quantidade+	•
Caudalímetro (opção)	•
Sistema de pesagem	•
Canal de comunicação	•
Interruptor de paragem de emergência	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Eficiência e sustentabilidade	
Taxa de reciclagem em %	96
Possibilidades de ligação	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Módulo da interface RS 232 (opção)	•
Corte de picos de carga/gestão de energia (opção)	•
Recolha de dados de funcionamento	•
Recuperação de água (opção)	•
Capacidades	
Máscaras de proteção respiratória [quantidade]	26
Fato de proteção [quantidade]	6
Casaco de proteção [quantidade]	9
Fatos de proteção química [quantidade]	5
Edredões sintéticos [quantidade]	4
Almofadas sintéticas [quantidade]	8
Edredões de penas [quantidade]	4
Almofadas de penas [quantidade]	8
Panos de limpeza, 22 g [quantidade]	727
Mopas, algodão, 40 cm/190 g [quantidade]	168
Mopas, algodão, 50 cm/220 g [quantidade]	145
Mopas, microfibras, 40 cm/120 g [quantidade]	267
Mopas, microfibras, 50 cm/170 g [quantidade]	188
Mantas de verão para cavalos [quantidade]	5
Normas e certificados	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
UKCA	•
WEEE	•

PW 6321 [EL MF WI]

Máquina de lavar roupa com aquecimento elétrico
com módulo de dosagem de líquidos e sistema de pesagem inteligente.



Código EAN: 4002516447481 / Número de material: 11814070 /

Número de material antigo: 51632115ZER

Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas •