

PW 6321 [D dir.]

Máquina de lavar roupa, a vapor (diretamente)

com comando livremente programável para a máxima flexibilidade.



- Volume do tambor de 320 l, capacidade de carga 32,0 kg
- Grande variedade de programas: programas de lavagem para aplicações especiais
- Tratamento suave graças ao tambor com estrutura de favos Miele
- Bastante eficiente: menos consumo de água e energia
- Resultados de centrifugação ideais: humidade residual 47%*, fator-g447

* Indicação da humidade residual referente à lavagem a quente no último processo de lavagem.

Código EAN: 4002516447610 / Número de material: 11814200 /

Número de material antigo: 51632147ZER

Construção e modelo	
Modelo	Máquina de carga frontal
Linha	Profissional
Frente	Aço inoxidável
Cor do painel	Aço inoxidável
Relação de carga	1:10
Capacidade de carga em kg	32,0
Volume do tambor em l	320
Abertura da porta [Ø] em mm	430
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	à direita
Motor isento de manutenção com conversor de frequência	•
Tambor com estrutura de favos em aço inoxidável	•
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para a gestão de instalações	•
Adequado para a limpeza de têxteis	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para bombeiros e serviços de salvamento	•
Adequado para coudelarias e centros hípicas	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para clubes desportivos	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
Dados de potência	
Eficácia comprovada contra vírus	•
Higiene testada	•
Consumo de água específico com ligação de água fria em l/kg	9,00
Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg	8,80
Consumo de água com ligação de água fria em l	288,0
Consumo de água com ligação de água quente em l	281,6
Consumo de água em programa ECO com ligação de água fria em l	281,6
Consumo de água em programa ECO com ligação de água quente em l	284,8
Humidade residual com lavagem a frio em %	50
Humidade residual com lavagem a quente em %	47
Velocidade de centrifugação em rpm.	1000
Fator g	447
Horas de funcionamento testadas	30000
Comando	
Tipo de comando	Profitronic M
Programabilidade	Livremente programável
Pré-seleção de início máx. em h	Livremente selecionável
Indicação do tempo restante	•

PW 6321 [D dir.]

Máquina de lavar roupa, a vapor (diretamente)

com comando livremente programável para a máxima flexibilidade.



Código EAN: 4002516447610 / Número de material: 11814200 /

Número de material antigo: 51632147ZER

Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•
Programas básicos/grupos-alvo	
Programas básicos	•
Programas para hotelaria e restauração	•
Programas para lares de idosos e casas de repouso	•
Programas para gestão de instalações	•
Programas para limpeza de têxteis	•
Programas para pequenas empresas	•
Programas para bombeiros e serviços de emergência	•
Programas para coudearias/cavalariças/centros hípicas	•
Programas para hospitais	•
Programas para clubes desportivos	•
Programas para a área da cosmética, bem-estar e fitness	•
Dosagem	
Gaveta de detergentes	3 compartimentos
Módulo doseador de líquidos (opção)	•
Opções de ligação máximas para bombas doseadoras [quantidade]	12
Sensor de nível de vazio	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Vapor direto
Ligação elétrica	3N AC 380-415V 50-60HZ
Potência de aquecimento a vapor em kW	86,00
Potência total em kW	6,10
Fusível em A	16
Ligação à água/descarga da água	
Água fria [quantidade]	1x 3/4" com rosca de 1"
Água quente [quantidade]	1x 3/4" com rosca de 1"
Válvula de esgoto	DN 70
Ligação ao vapor	
Ligação ao vapor	1 x 3/4"
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	1643
Medida exterior, largura líquida em mm	1089
Medida exterior, profundidade líquida em mm	1280
Medida exterior, altura bruta em mm	1710
Medida exterior, largura bruta em mm	1336
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1530
Peso líquido em kg	650,0
Peso bruto em kg	701
Carga máxima no piso em N	9226
Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	73 dB(A) re 20 µPa
Dissipação de calor no ambiente em MJ/h	6,10
Equipamento	
Pré-centrifugação patenteada	•
Tratamento de panos	•

PW 6321 [D dir.]

Máquina de lavar roupa, a vapor (diretamente)

com comando livremente programável para a máxima flexibilidade.



Código EAN: 4002516447610 / Número de material: 11814200 /

Número de material antigo: 51632147ZER

Monitorização do desequilíbrio	•
Monitorização da temperatura	•
Resistência especial	•
Sistema automático de quantidade+	•
Caudalímetro (opção)	•
Canal de comunicação	•
Centrifugação elevada eficiente	•
Interruptor de paragem de emergência	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Eficiência e sustentabilidade	
Taxa de reciclagem em %	96
Possibilidades de ligação	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Módulo da interface RS 232 (opção)	•
Corte de picos de carga / gestão de energia (opção)	•
Recolha de dados de funcionamento	•
Recuperação de água (opção)	•
Capacidades	
Máscaras de proteção respiratória [quantidade]	26
Fato de proteção [quantidade]	6
Casaco de proteção [quantidade]	9
Fatos de proteção química [quantidade]	5
Edredões sintéticos [quantidade]	4
Almofadas sintéticas [quantidade]	8
Edredões de penas [quantidade]	4
Almofadas de penas [quantidade]	8
Panos de limpeza, 22 g [quantidade]	727
Mopas, algodão, 40 cm/190 g [quantidade]	168
Mopas, algodão, 50 cm/220 g [quantidade]	145
Mopas, microfibras, 40 cm/120 g [quantidade]	267
Mopas, microfibras, 50 cm/170 g [quantidade]	188
Mantas de verão para cavalos [quantidade]	5
Normas e certificados	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
WEEE	•
RCM	•
EAC	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•