

DGC 7450

Forno a vapor combinado

para cozinhar a vapor, cozer, assar com ligação em rede, TasteControl e LED.



- Grande visor de texto com operação por sensor: DirectSensor
- Resultados excepcionais: tecnologia a vapor MonoSteam
- Massas leves e crostas douradas: Cozinhar com clima
- Garante que os alimentos não cozinham em excesso: TasteControl
- Limpeza fácil: equipamento PerfectClean

A+

Código EAN: 4002516610922 / Número de material: 11824360 /
Número de material antigo: 227450421B

Construção e design	
Fornos a vapor combinados	•
PureLine	•
Cor do aparelho	Aço inox CleanSteel
Vantagens	
TasteControl	•
Aquecimento rápido	•
Pré-aquecimento	•
Geração de vapor externa	•
Crisp function	•
Modos de funcionamento	
Descongelar	•
Programas automáticos	•
Programas automáticos específicos do país	•
Sistema automático para assar	•
Cozinhar a vapor	•
Modos de funcionamento com grill	•
Grill	•
Ar quente plus	•
Aquecimento intensivo	•
Cozinhar com clima	•
Cozinhar com clima com Ar quente Plus	•
Cozinhar com clima com aquecimento superior/inferior	•
Cozinhar com clima com aquecimento intensivo	•
Cozinhar com clima com sistema automático para assar	•
Aquecimento superior/inferior	•
Aquecimento inferior	•
Grelhar por circulação de ar	•
Ar quente Eco	•
Aplicações especiais	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Visor	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Jatos de vapor programáveis	•
Cozinhar independentemente das quantidades	•
Indicação da hora do dia	•
Indicação da data	•
Temporizador	•
Programação do início do tempo de cozinhar	•
Programação do final do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeção	•
Indicação da temperatura real	•
Indicador de temperatura nominal	•
Sinal sonoro ao alcançar a temperatura nominal	•
Temperatura recomendada	•
Programas favoritos	•
Regulações individuais	•

DGC 7450

Forno a vapor combinado

para cozinhar a vapor, cozer, assar com ligação em rede, TasteControl e LED.



Código EAN: 4002516610922 / Número de material: 11824360 /
Número de material antigo: 22745042IB

Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+
Utilização do calor residual automática	•
Consumo de energia no modo desligado em W	0,5
Consumo de energia no modo standby em W	1,0
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	20
Tempo até à lig. automática no modo de espera em rede em min	20
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	20
Conforto de manutenção	
Superfície de aço inoxidável/CleanSteel	•
Interior com PerfectClean e pared. post. catalítica	•
Resistência do Grill rebatível	•
Gerador de vapor externo	•
Resistência na base para reduzir a condensação	•
Programas de manutenção	•
Programa de manutenção Amolecer	•
Programa de secagem do interior do forno	•
Grelhas laterais amovíveis	•
Descalcificar	•
Porta CleanGlass	•
Tec. vapor/Abastecimento água	
MonoSteam	•
Potência do gerador de vapor em kW	2,20
Volume do reservatório de água da rede em l	1,0
Tubo de sucção para absorção de água	•
Segurança	
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria	•
Desativação de segurança	•
Bloqueio de funcionamento	•
Bloqueio de teclas	•
Caraterísticas técnicas	
Volume do interior do forno em l	76
Número de níveis de encaixe	5
Marcação dos níveis de encaixe	•
Batente da porta	baixo
Iluminação do interior do forno	1 spot LED
Temperaturas do forno mín. em °C	30
Temperaturas do forno máx. em °C	250
Temperaturas do forno a vapor mín. em °C	70
Temperaturas do forno a vapor máx. em °C	100
Largura do nicho mín. em mm	560
Largura do nicho máx. em mm	568
Altura do nicho mín. em mm	590
Altura do nicho máx. em mm	595
Profundidade do nicho em mm	550
Dimensões do aparelho (L x A x P) em mm	595 x 596 x 569
Largura do aparelho em mm	595

DGC 7450

Forno a vapor combinado

para cozinhar a vapor, cozer, assar com ligação em rede, TasteControl e LED.



Código EAN: 4002516610922 / Número de material: 11824360 /

Número de material antigo: 22745042IB

Altura do aparelho em mm	596
Profundidade do aparelho em mm	569,3
Peso em kg	42,0
Potência máxima instalada em kW	3,50
Tensão em V	220-240
Frequência em Hz	50
Fusível em A	16
Número de fases	1
Cabo de ligação com ficha de alimentação	•
Substituir lâmpada	Serviço ao cliente

Acessórios fornecidos

Tabuleiro com PerfectClean	1
Tabuleiro universal com PerfectClean	1
Grelha para bolos e assados com PerfectClean	1
Calhas telescópicas FlexiClip com PerfectClean (par)	1
Grelhas laterais amovíveis com PerfectClean (par)	1
Tabuleiro perfurado em aço inox	1
Tabuleiro não perfurado em aço inox	1
Pastilhas de descalcificação	2

Idiomas do visor disponíveis

Idiomas disponíveis através do MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7450

Forno a vapor combinado

para cozinhar a vapor, cozer, assar com ligação em rede, TasteControl e LED.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



side view H7000 XL build-under, installation drawing