

## G 7460 SCVi AutoDos

Máquina de lavar louça de integrar completamente com dosagem automática graças ao AutoDos com PowerDisk integrado.



- Design inovador e máximo conforto: gaveta 3D MultiFlex
- Comunicação simples com o aparelho: Miele@home
- Os melhores resultados em menos de uma hora: QuickPowerWash
- Máquina de lavar louça de água renovada: a partir de 6,0 l no programa Automático
- Posicionamento flexível e seguro: configuração dos cestos ExtraComfort



Código EAN: 4002516464310 / Número de material: 11870500 /  
Número de material antigo: 21746062IB

<b>Tipo de instalação</b>	
Máquinas de lavar louça de integrar completamente	•
Máquina de lavar louça com 60 cm	•
<b>Design</b>	
Cor do painel	CleanSteel/ Obsidianschwarz
Versão do painel	Painel totalmente integrado
Tipo de comando	Softkeys
Visor	Visor de 1 linha com texto claro
Cor do visor	Branco
MultiLingua	•
<b>Conforto</b>	
Ligação em rede com Miele@home	•
Dosagem automática com PowerDisk	•
Auxiliar de fecho da porta	ComfortClose
Indicação do tempo restante	•
Pré-seleção de início até 24 horas	•
Controlo das funções	óptico e acústico
Seleção do idioma do visor	•
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Classe de eficiência energética (A-G)	A
Consumo de água no prog. autom. em l a partir de	6,0
Consumo de água do programa Eco em litros por prog. (ciclo)	8,4
Consumo de energia elétrica no prog. ECO em kWh	0,54
Consumo de energia do prog. Eco em kWh por 100 seq. prog. (ciclos)	54
Valor consumo da lig. à água quente no prog. ECO em kWh	0,29
Duração do programa ECO em minutos	230
Classe de emissão de ruído	B
Emissão de ruídos em dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Higiene testada	•
Ligação à água quente	•
Meia carga	•
<b>Qualidade do resultado</b>	
Máquina de lavar louça com água renovada	•
SensorDry	•
Secagem turbotérmica por circulação de ar	•
Secagem por condensação ativa	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programas de lavagem</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automático	•
Intensivo 75 °C	•
PowerWash	•
Delicado	•

## G 7460 SCVi AutoDos

Máquina de lavar louça de integrar completamente com dosagem automática graças ao AutoDos com PowerDisk integrado.



Código EAN: 4002516464310 / Número de material: 11870500 /  
Número de material antigo: 21746062IB


Higiene	•
Solar	•
Extra silencioso 40 dB(A)	•
Limpeza da máquina	•
<b>Opções de lavagem</b>	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Express	•
Limpeza extra	•
Secagem extra	•
<b>Configuração dos cestos</b>	
Arrumação dos talheres	Gaveta 3D MultiFlex
Suporte de copos FlexCare	2
Suporte para chávenas FlexCare	1
Configuração dos cestos	ExtraComfort
Quantidade de serviços	14
<b>Segurança</b>	
Sistema Waterproof	•
Indicação de controlo do filtro	•
<b>Caraterísticas técnicas</b>	
Largura do nicho mínima em mm	600
Largura do nicho máxima em mm	600
Altura do nicho mínima em mm	805
Altura do nicho máxima em mm	870
Profundidade do nicho em mm	550
Largura do aparelho em mm	598
Altura do aparelho em mm	805
Profundidade do aparelho em mm	550
Profundidade do aparelho com a porta aberta em cm	116,5
Peso líquido em kg	48,0
Potência máxima instalada em kW	2,00
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência elétrica padrão	50
Comprimento da mangueira de entrada de água em cm	1,50
Comprimento da mangueira de esgoto em cm	1,50
Comprimento do cabo elétrico em m	1,70
Peso das placas frontais mín. em kg	4,0
Peso das placas frontais máx. em kg	11,0
[reequipável ao mín. através do serviço de assistência técnica]	7,0
[reequipável ao máx. através do serviço de assistência técnica]	14,0
<b>Idiomas do visor disponíveis</b>	
Idiomas disponíveis através do MultiLingua	deutsch, english (GB), español, français (FR), italiano, nederlands, português, türkçe
<b>Acessórios fornecidos</b>	
1 x PowerDisk	•
Voucher para 6 PowerDisks	•

G 7460 SCVi AutoDos


Máquina de lavar louça de integrar completamente  
com dosagem automática graças ao AutoDos com PowerDisk integrado.

## G 7460 SCVi AutoDos

Máquina de lavar louça de integrar completamente com dosagem automática graças ao AutoDos com PowerDisk integrado.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)