

G 7460 SCVi AutoDos

Máquina de lavar louça de integrar completamente com dosagem automática graças ao AutoDos com PowerDisk integrado.



- Otimização de espaço com gaveta 3D MultiFlex
- Mais possibilidades de informação e conectividade com Miele@home
- Os melhores resultados em menos de uma hora: QuickPowerWash
- Máquina de água renovada: a partir de 6.0 l consumo de água no programa Automático
- Cestos ExtraComfort para conforto e resultados perfeitos no dia a dia



Código EAN: 4002516464310 / Número de material: 11870500 /
Número de material antigo: 217460621B

| Tipo de instalação | |
|--|----------------------------------|
| Máquinas de lavar louça de integrar completamente | • |
| Máquina de lavar louça com 60 cm | • |
| Design | |
| Cor do painel | CleanSteel/ Obsidianschwarz |
| Versão do painel | Painel totalmente integrado |
| Tipo de comando | Softkeys |
| Visor | Visor de 1 linha com texto claro |
| Cor do visor | Branco |
| MultiLingua | • |
| Conforto | |
| Ligação em rede com Miele@home | • |
| Dosagem automática com PowerDisk | • |
| Indicação do tempo restante | • |
| Pré-seleção de início até 24 horas | • |
| Controlo das funções | óptico e acústico |
| Seleção do idioma do visor | • |
| Eficiência e sustentabilidade | |
| Classe de eficiência energética (A-G) | A |
| Consumo de água no prog. autom. em l a partir de | 6,0 |
| Consumo de água do programa Eco em litros por prog. (ciclo) | 8,4 |
| Consumo de energia elétrica no prog. ECO em kWh | 0,54 |
| Consumo de energia do prog. Eco em kWh por 100 seq. prog. (ciclos) | 54 |
| Valor consumo da lig. à água quente no prog. ECO em kWh | 0,29 |
| Duração do programa ECO em minutos | 230 |
| Classe de emissão de ruído | B |
| Emissão de ruídos em dB(A) | 42 |
| EcoFeedback | • |
| Tecnologia EcoPower | • |
| Higiene testada | • |
| Ligação à água quente | • |
| Meia carga | • |
| Qualidade do resultado | |
| Máquina de lavar louça com água renovada | • |
| SensorDry | • |
| Secagem por condensação ativa | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Programas de lavagem | |
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |
| Automático | • |
| Intensivo 75 °C | • |
| PowerWash | • |
| Delicado | • |
| Higiene | • |

G 7460 SCVi AutoDos

Máquina de lavar louça de integrar completamente com dosagem automática graças ao AutoDos com PowerDisk integrado.



Código EAN: 4002516464310 / Número de material: 11870500 /
Número de material antigo: 217460621B

| | |
|---|---|
| Solar | • |
| Extra silencioso 40 dB(A) | • |
| Limpeza da máquina | • |
| Opções de lavagem | |
| AutoDos | • |
| IntenseZone | • |
| Express | • |
| Limpeza extra | • |
| Secagem extra | • |
| Configuração dos cestos | |
| Arrumação dos talheres | Gaveta 3D MultiFlex |
| Suporte de copos FlexCare | 2 |
| Suporte para chávenas FlexCare | 1 |
| Configuração dos cestos | ExtraComfort |
| Número de serviços | 14 |
| Segurança | |
| Sistema Waterproof | • |
| Indicação de controlo do filtro | • |
| Caraterísticas técnicas | |
| Largura do nicho mínima em mm | 600 |
| Largura do nicho máxima em mm | 600 |
| Altura do nicho mínima em mm | 805 |
| Altura do nicho máxima em mm | 870 |
| Profundidade do nicho em mm | 550 |
| Largura do aparelho em mm | 598 |
| Altura do aparelho em mm | 805 |
| Profundidade do aparelho em mm | 550 |
| Profundidade do aparelho com a porta aberta em cm | 116,5 |
| Peso líquido em kg | 48,0 |
| Potência máxima instalada em kW | 2,00 |
| Tensão em V | 230 |
| Fusível em A | 10 |
| Número de fases | 1 |
| Frequência elétrica padrão | 50 |
| Comprimento da mangueira de entrada de água em cm | 1,50 |
| Comprimento da mangueira de esgoto em cm | 1,50 |
| Comprimento do cabo elétrico em m | 1,70 |
| Peso das placas frontais mín. em kg | 4,0 |
| Peso das placas frontais máx. em kg | 11,0 |
| [reequipável ao min. através do serviço de assistência técnica] | 7,0 |
| [reequipável ao máx. através do serviço de assistência técnica] | 14,0 |
| Idiomas do visor disponíveis | |
| Idiomas disponíveis através do MultiLingua | deutsch, english (GB), español, français (FR), italiano, nederlands, português, türkçe |

G 7460 SCVi AutoDos

Máquina de lavar louça de integrar completamente com dosagem automática graças ao AutoDos com PowerDisk integrado.



Código EAN: 4002516464310 / Número de material: 11870500 /
Número de material antigo: 217460621B

Acessórios fornecidos

1 x PowerDisk


•

Voucher para 6 PowerDisks


•

G 7460 SCVi AutoDos

Máquina de lavar louça de integrar completamente com dosagem automática graças ao AutoDos com PowerDisk integrado.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)