

G 7920 SCi AutoDos
Máquina de lavar louça de integrar
ideal para satisfazer os mais elevados requisitos.



- Dosagem automática: AutoDos com PowerDisk integrado
- Design inovador e máximo conforto: gaveta 3D MultiFlex
- Comunicação simples com o aparelho: Miele@home
- Iluminação perfeita para carregamento fácil: BrilliantLight
- Operação rápida por movimento: comando com visor M Touch



Código EAN: 4002516464334 / Número de material: 11870520 /
Número de material antigo: 21792054IB

Tipo de instalação	
Máquinas de lavar louça de integrar parcialmente	•
Máquina de lavar louça com 60 cm	•
Design	
Cor do painel	Preto obsidiana
Versão do painel	Painel inclinado
Tipo de comando	Utilização Touch
Visor	M Touch S
Cor do visor	Branco
MultiLingua	•
Conforto	
Ligação em rede com Miele@home	•
Dosagem automática com PowerDisk	•
Auxiliar de fecho da porta	AutoClose
BrilliantLight	•
Indicação do tempo restante	•
Pré-seleção de início até 24 horas	•
Controlo das funções	Visor
Possibilidade de juntar mais louça	•
Seleção do idioma do visor	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A-G)	A
Consumo de água no prog. autom. em l a partir de	6,0
Consumo de água do programa Eco em litros por prog. (ciclo)	8,4
Consumo de energia elétrica no prog. ECO em kWh	0,54
Consumo de energia do prog. Eco em kWh por 100 seq. prog. (ciclos)	54
Valor consumo da lig. à água quente no prog. ECO em kWh	0,29
Duração do programa ECO em minutos	230
Classe de emissão de ruído	B
Emissão de ruídos em dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Higiene testada	•
Ligação à água quente	•
Meia carga	•
Qualidade do resultado	
Máquina de lavar louça com água renovada	•
SensorDry	•
Secagem turbotérmica por circulação de ar	•
Secagem por condensação ativa	•
BrilliantGlassCare	•
Programas de lavagem	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automático	•
Intensivo 75 °C	•
PowerWash	•
Delicado	•

G 7920 SCi AutoDos

Máquina de lavar louça de integrar

ideal para satisfazer os mais elevados requisitos.



Código EAN: 4002516464334 / Número de material: 11870520 /
Número de material antigo: 21792054IB

Higiene	•
Solar	•
Extra silencioso 39 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Sem cesto superior 65 °C	•
Copos de cerveja a quente	•
Limpeza da máquina	•
Opções de lavagem	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Express	•
Limpeza extra	•
Secagem extra	•
Configuração dos cestos	
Arrumação dos talheres	Gaveta 3D MultiFlex
Suporte de copos FlexCare	4
Suporte para chávenas FlexCare	1
Configuração dos cestos	MaxiComfort
Quantidade de serviços	14
Segurança	
Sistema Waterproof	•
Indicação de controlo do filtro	•
Segurança para crianças	•
Caraterísticas técnicas	
Largura do nicho mínima em mm	600
Largura do nicho máxima em mm	600
Altura do nicho mínima em mm	805
Altura do nicho máxima em mm	870
Profundidade do nicho em mm	570
Largura do aparelho em mm	598
Altura do aparelho em mm	805
Profundidade do aparelho em mm	570
Profundidade do aparelho com a porta aberta em cm	116,5
Peso líquido em kg	48,2
Potência máxima instalada em kW	2,00
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência elétrica padrão	50
Comprimento da mangueira de entrada de água em cm	1,50
Comprimento da mangueira de esgoto em cm	1,50
Comprimento do cabo elétrico em m	1,70
Peso das placas frontais mín. em kg	3,0
Peso das placas frontais máx. em kg	10,0
[reequipável ao min. através do serviço de assistência técnica]	7,0
[reequipável ao máx. através do serviço de assistência técnica]	16,0
Substituir lâmpada	Serviço ao cliente

G 7920 SCi AutoDos

Máquina de lavar louça de integrar

ideal para satisfazer os mais elevados requisitos.



Código EAN: 4002516464334 / Número de material: 11870520 /
Número de material antigo: 21792054IB

Idiomas do visor disponíveis

Idiomas disponíveis através do MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english (AU),
english (GB), english (US),
español, français (FR),
hrvatski, italiano, magyar,
nederlands, norsk, polski,
português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski,
suomi, svenska, türkçe,
українська, čeština,
ελληνικά, , , ,

Acessórios fornecidos


1 x PowerDisk

•


Voucher para 6 PowerDisks

•

G 7920 SCi AutoDos
Máquina de lavar louça de integrar
ideal para satisfazer os mais elevados requisitos.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)